

# PHILIPS

Faretto a soffitto/  
parete Sleet

Faretti da soffitto/parete

Lampadina non inclusa

Nero

ClickFix



8720169299573



## Luce di alta qualità progettata per qualsiasi effetto luminoso

Aggiungi questo pratico faretto Philips nella tua casa. Scegli la tua lampadina LED E14 Philips per abbinarla allo stile del tuo faretto e garantire una luce di alta qualità e di lunga durata.

### Facilità d'uso

- Faretto regolabile
- Lampadina non inclusa

### Facile installazione

- Facile montaggio con ClickFix

### Facile da usare

- Ideale per il posizionamento a parete o a soffitto, questo apparecchio per illuminazione ti consente di dare uno stile personalizzato ai tuoi interni.

### Materiale e finitura

- Materiali di alta qualità

# In evidenza

## Faretto regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore del faretto.

### Lampadina non inclusa

Questo apparecchio per illuminazione viene fornito senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips ti garantirà un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.


## Facile montaggio con ClickFix



Installa la tua lampada spot facilmente e da solo. Grazie a ClickFix, non occorrono mani in più. Basta montare la staffa al soffitto, collegare i fili, quindi fare clic e fissare la lampada con un solo gesto.

## Montaggio flessibile a parete o a soffitto

### Materiali di alta qualità



Materiale durevole e attraente per un investimento a lungo termine.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo, Vetro

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Sì
- Montaggio click!FIX: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

## Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Sala da pranzo, Garage, Corridoio, Cucina, Soggiorno
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretto da soffitto/parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: ClickFix

#### Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 115 mA

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,3 kg
- Altezza: 13 cm
- Lunghezza: 11 cm
- Larghezza: 10 cm

#### Service

- Garanzia: 2 anni

#### Specifiche tecniche

- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: No
- Attacco: E14
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 25 W
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I
- Numero di sorgenti luminose: 1

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169299573
- Peso netto: 0,3 kg
- Peso lordo: 0,36 kg
- Altezza: 14 cm
- Lunghezza: 12 cm
- Larghezza: 13 cm



Data di rilascio:  
2025-02-26  
Versione: 0.222

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)