

PHILIPS

Faretto 100 W R7S
R7S

LED

3000

1521 lm

15000



8720169301979



Illuminazione LED brillante con un'eccellente qualità della luce

Questo innovativo LED lineare rappresenta il ricambio perfetto per le lampade R7S alogene, che sorpassa nettamente in termini di risparmio energetico.

Luce di qualità elevata

- Luce energizzante fredda

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina lineare alogena

Adotta una soluzione sostenibile

- Fino all'80% di risparmio energetico

In evidenza

3500 K [lampade a LED]



Questa lampadina ha una temperatura di colore di 3500 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per l'illuminazione di casa e perfetta per rilassarsi.

Sostituisce le lampadine lineari alogene



Grazie al suo design e alla sua forma accattivante, nonché alle dimensioni classiche, questa lampada LED lineare è la soluzione ideale per la sostituzione delle lampade lineari alogene tradizionali.

Fino all'80% di risparmio energetico



Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia oltre l'80% di energia sostituendo le lampadine alogene o a incandescenza esistenti.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore non direzionale
- Attacco: R7s
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Trasparente
- Bulb Material: Plastica trasparente

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 7,8 cm
- Larghezza: 2,8 cm

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000 ore

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 300 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000 K
- Flusso luminoso nominale: 1521 lm

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Altre caratteristiche

- Efficienza: 132 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169301979
- EOC: 872016930197900
- Nome prodotto: LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio: 11,5 W
- Wattaggio lampada equivalente: 100 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 7,8 cm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL:
1880096

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169301979
- Peso netto: 0,07 kg
- Peso lordo: 0,08 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 3 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio: 2025-01-13
Versione: 0.180

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com