

# PHILIPS

Lampadina 75 W  
A60 E27

LED

4000 K

1055 lm

15000 h



8720169324213



## illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Le lampadine LED Philips forniscono una luce bianca fredda, garantiscono una durata eccezionale e un risparmio energetico immediato e significativo. Dal design puro ed elegante, questa lampadina è il sostituto perfetto per le tue lampadine tradizionali opache.

### **Luce di qualità elevata**

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

### **Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine**

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

### **Adotta una soluzione sostenibile**

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

# In evidenza

## LED soffusi pensati per i tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

## Sostituisce la lampadina sfera a incandescenza

Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la lampadina LED a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine alogene tradizionali.

## Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Plastica

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 10,9 cm
- Larghezza: 6 cm

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000 ore

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 150 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 1055 lm

## Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

## Altre caratteristiche

- Efficienza: 111 lm/W

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169324213
- EOC: 872016932421300
- Nome prodotto: LED 75W A60 E27 CW FR ND 1SRT4

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.6
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio: 9,5 W
- Wattaggio lampada equivalente: 75 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E

## Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 10,9 cm

#### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL:  
1930255

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169324213
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm
- Codice materiale (12NC):  
929003818203



Data di rilascio:  
2024-08-24  
Versione: 0.162

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)