

PHILIPS

Lampadina 100 W
A60 E27 x3

LED

2700K

1521 lm

15000 h



8720169326354



Prova la luce LED di colore bianco caldo

Le lampadine LED Philips garantiscono una splendida luce bianca calda, una durata eccezionale e un risparmio energetico immediato e notevole. Dal design puro ed elegante, questa lampadina è il sostituto perfetto per le tue lampadine smerigliate tradizionali.

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

In evidenza

LED soffusi pensati per i tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Sostituisce la lampadina sfera a incandescenza



Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la lampadina LED a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine alogene tradizionali.

Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Plastica

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 12 cm
- Larghezza: 6 cm

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000 ore

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 150 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 1521 lm

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Altre caratteristiche

- Efficienza: 117 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169326354
- EOC: 872016932635400
- Nome prodotto: LED 100W A60 E27 WW FR ND 3SRT6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.6
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio: 13 W
- Wattaggio lampada equivalente: 100 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 12 cm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169326354
- Peso netto: 0,09 kg
- Peso lordo: 0,14 kg
- Altezza: 15,7 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 21,2 cm



Data di rilascio:
2025-01-27
Versione: 0.174

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com