

# PHILIPS


Luce a incasso  
Peridot

Luci da incasso

Lampadina non inclusa

Nero

8720169376083



## Progettato per offrire semplicità e praticità

Progettato per offrire semplicità e praticità, il kit Philips Peridot è dotato di una clip di fissaggio facile da usare che ti consente di sostituire la lampadina senza dover sostituire l'apparecchio stesso. Il risultato è un processo di manutenzione semplice, che avviene senza danneggiare i soffitti e necessità di ricablaggio.

### Facile da usare

- Installazione senza problemi che non richiede cablaggio.
- Adatta all'aggiornamento diretto (retrofit) per un comodo cambio delle lampadine.

### Durata

- Con il suo design in metallo robusto ma versatile, Philips Peridot è adatta alla maggior parte degli ambienti interni. Disponibile nelle versioni quadrata e rotonda con finiture nere, bianche o metallizzate. Scegli tra una testa fissa o una rotante regolabile con un angolo di 30°. Viene fornita con una garanzia di 5 anni.

# In evidenza

## Facile installazione

## Facile sostituzione della lampadina

## Fatta per durare

Con il suo design in metallo robusto ma versatile, Philips Peridot è adatta alla

maggior parte degli ambienti interni. Disponibile nelle versioni quadrata e rotonda con finiture nere, bianche o metallizzate. Scegli tra una testa fissa o una rotante regolabile con un angolo di

30°. Viene fornita con una garanzia di 5 anni.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: No
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

## Varie

- Appositamente progettata per: Bagno, Sala da pranzo, Cucina, Soggiorno
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- Innovazioni LED: EyeComfort

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,094 kg
- Lunghezza incasso: 6.8 cm
- Larghezza incasso: 6.8 cm
- Altezza: 3 cm
- Distanza incasso: 5 cm

## Service

- Garanzia: 5 anni

## Specifiche tecniche

- Durata fino a: 50.000 ore
- Diametro: 90 mm
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: No
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II
- Numero di sorgenti luminose: 1

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169376083
- Peso netto: 0,28 kg
- Peso lordo: 0,37 kg
- Altezza: 30,8 cm
- Lunghezza: 5,9 cm
- Larghezza: 10,4 cm



Data di rilascio:  
2025-03-07  
Versione: 0.276

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)