

PHILIPS

벽 조명

선형

31085 TrunkLinea 9W 6500K

화이트

LED



31085/31/C4



밝고 아늑함

Philips myLiving Decolinea Trunk LED 배튼 코브등은 성능을 중시합니다. 그림자가 없고 한 번에 최대 12개를 연결할 수 있습니다. 4가지 길이로 나오고 최대 15,000 시간 사용 가능하기 때문에 T5 배튼을 대체하기에 이상적입니다.

간편한 설치

- 간편한 설치

장수명


- 20,000시간의 매우 긴 수명

에너지 절약형

- 내장형 LED 시스템 사용

주요제품

간편한 설치



더 이상 복잡하게 설치할 필요가 없습니다. 벽이나 플러그에 단단하게 고정하거나 걸기만 하면 이 조광기를 바로 사용할 수 있습니다.

매우 긴 수명



믿을 수 있는 광원. Philips LED 등은 최소 20,000 시간의 매우 긴 수명을 제공합니다(하루 평균 3시간 사용을 기준으로 20년에 해당, 최소 13,000회 이상의 온/오프 전환 주기 포함). 쉽게 말해 집안에 완벽한 조

명 환경을 유지하면서도 정비나 램프 교체를 걱정할 필요가 없습니다.

내장형 LED 광원



믿을 수 있는 조명 내장형 LED 광원과 함께라면 집안에 완벽한 조명 환경을 유지하면서도 유지 관리나 램프 교체를 걱정할 필요가 없습니다.

사양

디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 합성섬유

추가 기능/액세서리 포함

- 조명 확산 효과: 예
- LED 내장: 예

기타

- 특수 설계: 거실 및 침실, 가정 내 서재 및 공부방
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 벽등
- 눈 편안: 아니요

제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.202 kg
- 높이: 3.6 cm
- 길이: 88.4 cm
- 폭: 2.2 cm

서비스

- 보증: 1년

기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 조명기구 전체 lumen 값: 750 lm
- 주전원: 범위 220V ~ 240V, 50~60Hz
- LED: 예
- 내장형 LED: 예
- 전구 수: 1
- 소비 전력 전구 포함: 9 W
- IP 코드: IP20, 12.5mm를 초과하는 물체로부터 보호, 방수장치 없음
- 보호 등급: II - 이중 절연

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 6947830429073
- 순중량: 0.16 kg
- 총중량: 0.17 kg
- 높이: 24 mm
- 길이: 38 mm
- 폭: 890 mm



발행일자: 2024-11-21
버전: 0.309

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com