

PHILIPS

데스크 램프

myHomeOffice

66102 Galileo

화이트

LED

66102/31/K3



편의성을 자랑하는 향상된 데스크 등

특수 광학 및 디밍 + 야간 조명 기능이 있는 회전식 파이 모양 독서대

눈에 편한 조명

- 과학적 배광

제어

- 다단계 디밍

주요제품

과학적 배광 다단계 디밍

직관적인 다단계 밝기 조절 설정으로 빛을 더 잘 제어할 수 있어서 필요한 조명 환경을 창조할 수 있습니다.

사양

디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 플라스틱

추가 기능/액세서리 포함

- FFP - 불만제로 팩: 예

기타

- 특수 설계: 가정 내 서재 및 공부방, 거실 및 침실
- 스타일: 업무
- 유형: 테이블 램프
- 눈 편안: 아니요

제품 규격 및 무게

- 순중량: 2.915 kg
- 높이: 45 cm
- 길이: 32 cm
- 폭: 17 cm

서비스

- 보증: 1년

기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 조명기구 전체 lumen 값: 1000 lm
- 주전원: 범위 100V ~ 240V, 50~60Hz
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 단계 디밍 - 조광기와 함께 사용 불가
- LED: 예
- 내장형 LED: 예
- 에너지 등급(광원 포함): 내장형 LED
- 전구 수: 1
- 소비 전력 전구 포함: -
- 최대 소비 전력 교체 전구: 12 W
- IP 코드: IP20, 12.5mm를 초과하는 물체로부터 보호, 방수장치 없음
- 보호 등급: II - 이중 절연
- 교체 가능한 광원: 아니요

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718696176146
- 순중량: 2.92 kg
- 총중량: 3.68 kg
- 높이: 518 mm
- 길이: 193 mm
- 폭: 253 mm
- 제품 코드 (12NC): 915005937301



발행일자: 2024-07-25
버전: 0.105

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com