

# PHILIPS

데스크 램프

myHomeOffice

66145JadePlus 2200mAh  
RoAwhite

화이트

LED

66145/31/T3



## 더욱 편리한 사용을 위한 안정적인 책상 조명

더 많은 편의를 위해 리튬 배터리가 통합된 독서대 조명

### 눈에 편한 조명

- 과학적 배광

### 제어

- 다단계 디밍

### 편리한 사용

- 충전식 배터리

# 주요제품

## 과학적 배광 다단계 디밍

직관적인 다단계 밝기 조절 설정으로 빛을 더 잘 제어할 수 있어서 필요한 조명 환경을 창조할 수 있습니다.

## 충전식 배터리

플러그인 충전기 없이 작동합니다.

# 사양

## 디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 메탈, 플라스틱

## 추가 기능/액세서리 포함

- LED 모듈 5년 보증: 아니요
- FFP - 불만제로 팩: 예

## 기타

- 특수 설계: 가정 내 서재 및 공부방, 거실 및 침실
- 유형: 테이블 램프
- 눈 편안: 아니요

## 제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.558 kg
- 높이: 33 cm
- 길이: 33.7 cm
- 폭: 9.3 cm

## 서비스

- 보증: 1년

## 기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 조명기구 전체 lumen 값: 480 lm
- 주전원: 5 V
- LED: 예
- 내장형 LED: 예
- 에너지 등급(광원 포함): 내장형 LED
- 전구 수: 1
- 소비 전력 전구 포함: 2.3 W
- 최대 소비 전력 교체 전구: 2.3 W
- IP 코드: IP20, 12.5mm를 초과하는 물체로부터 보호, 방수장치 없음
- 보호 등급: III - 저전압의 탁월한 안정성
- 교체 가능한 광원: 아니요

## 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718696176368
- 순중량: 0.56 kg
- 총중량: 0.72 kg
- 높이: 393 mm
- 길이: 63 mm
- 폭: 128 mm



발행일자: 2025-03-07  
버전: 0.279

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)