

PHILIPS

할로겐 스팟

50W

GU5.3 캡

전구색

8711500885791



우수한 할로겐 조명

우수한 밝기 조절 기능으로 밝게 반짝이는 조명을 선사합니다. 액센트를 더해 집안을 스타일리시하게 연출해 줍니다.

원하는 대로 연출할 수 있는 분위기

- 밝기를 줄여 아늑한 분위기를 만들어 주는 우수한 밝기 조절 기능

아늑한 분위기 조성

- 밝은 할로겐 조명이 선사하는 대비로 집중력 향상
- 집 안에 멋진 분위기를 선사하는 밝은 조명

장식 효과 제공

- 사물에 완벽한 포커스를 주는 액센트 조명

주요제품

뛰어난 밝기 조절 기능

각종 밝기 조절기와 함께 사용할 수 있어 조명을 0%까지 낮출 수 있을 뿐 아니라 백열 전구에 익숙한 사용자들에게 아늑한 분위기를 제공합니다.

집중력을 높여 주는 할로겐 대비

밝은 할로겐 등이기 때문에 더 뚜렷한 대비를 선사하며 글자를 보다 또렷하고 선명하게 읽을 수 있습니다. 밝은 조명으로 눈의 피로도가 줄어 들어 집중력도 향상됩니다.

밝게 반짝이는 조명

반짝이는 빛을 선사하는 클리어 할로겐은 비추는 곳에서는 아름다운 반사를 이루며, 비추지 않는 곳에는 선명한 그림자를 만들어 줍니다. 필립스 할로겐 램프는 방 안에 장식적인 조명 효과와 더불어 생동감 있는 분위기를 연출합니다.

장식적인 액센트 조명

강한 포커스를 위해 액센트 조명을 필요로 하는 스타일리시한 공간에 적합합니다.

사양

전구 특성

- 형태: 스팟
- 소켓: GU5.3
- 조광가능: 예

전구 규격

- 높이: 51 mm
- 폭: 46 mm

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 2 년
- 스위치 주기 수: 8,000
- 명목 수명: 2,000 시간

조명 특성

- 용도: 액센트 조명
- 빔 각도: 36 °
- 연색성 지수(CRI): 100
- 색 온도: 2800 K
- 조명 색상 카테고리: 전구색
- 상관 색온도(Nom): 3000 K

전력 소비량

- 전압: 12 V
- 전력: 50 W
- 전력 소비량: 50 W

정격값

- 정격 수명: 2,000 시간

기술 사양

- 조광가능: 예
- 캡 베이스: GU5.3

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8711500885791
- 순중량: 0.03 kg
- 총중량: 0.04 kg
- 높이: 5.6 cm
- 길이: 4.6 cm
- 폭: 4.6 cm
- 제품 코드 (12NC): 926000850012



발행일자: 2024-07-25
버전: 0.517

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com