

# PHILIPS

Pomeron 매립등

매립등

2700K

화이트



8718696161876



## 눈이 편안한 LED 조명

견고한 디자인과 최적의 성능을 갖춘 필립스 LED 다운라이트는 모든 가정 공간에 품질과 밝기를 제공하는 완벽한 등기구입니다. 눈이 편안한 조명.

### 조명 효과

- 밝은 집중형 빛

### 안전성

- 유해한 자외선 없음

### 내구성

- 최대 15,000시간의 오랜 수명

# 주요제품

## 밝은 집중형 빛

특정 스타일에 주의를 끌기 위해 물체, 식탁 또는 기타 인테리어에 빛을 집중시킵니다.

## 유해한 자외선 없음

이 제품은 잠재적으로 유해한 자외선을 제거하도록 디자인되었습니다.

## 최대 15,000시간의 오랜 수명

Philips LED 기술은 제품의 수명을 최대 15,000시간으로 연장해 줍니다.

# 사양

## 전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 원형

## 디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 메탈, 플라스틱

## 내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 년
- 광속 유지율: 70%
- 스위치 주기 수: 7,500

## 환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

## 추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 예
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

## 조명 특성

- 빔 각도: 30 °
- 컬러 일관성: 5 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: <2

## 기타

- 특수 설계: 침실, 거실, 식당, 주방, 홈 오피스
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 매립등
- 눈 편안: 예

## 기타 특성

- 램프 전류: 44 mA
- 효능: 58 lm/W

## 전력 소비량

- 역률: 0.5

## 제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.114 kg
- 컷아웃 길이: 7.0 cm
- 컷아웃 폭: 7.0 cm
- 높이: 6.2 cm
- 길이: 9 cm
- 오목 거리: 5.5 cm
- 폭: 9 cm

## 서비스

- 보증: 1년

## 기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 직경: 90 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 290
- 조명 색상: 2700
- 주전원: AC 220-240
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요
- LED: 예
- 소비 전력 전구 포함: 5
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: Class II

## 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718696161876
- 순중량: 0.08 kg
- 총중량: 0.12 kg
- 높이: 78 mm
- 길이: 94 mm
- 폭: 94 mm



발행일자: 2024-11-21  
버전: 0.90

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)