

PHILIPS

Pomeron 매립등

매립등

4000K

화이트



8718696161883



눈이 편안한 LED 조명

견고한 디자인과 최적의 성능을 갖춘 필립스 LED 다운라이트는 모든 가정 공간에 품질과 밝기를 제공하는 완벽한 등기구입니다. 눈이 편안한 조명.

조명 효과

- 밝은 집중형 빛

안전성

- 유해한 자외선 없음

내구성

- 최대 15,000시간의 오랜 수명

주요제품

밝은 집중형 빛

특정 스타일에 주의를 끌기 위해 물체, 식탁 또는 기타 인테리어에 빛을 집중시킵니다.

유해한 자외선 없음

이 제품은 잠재적으로 유해한 자외선을 제거하도록 디자인되었습니다.

최대 15,000시간의 오랜 수명

Philips LED 기술은 제품의 수명을 최대 15,000시간으로 연장해 줍니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 원형

디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 메탈, 플라스틱

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 년
- 광속 유지율: 70%
- 스위치 주기 수: 7,500

환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 예
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

조명 특성

- 빔 각도: 30 °
- 컬러 일관성: 5 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: <2

기타

- 특수 설계: 침실, 거실, 식당, 주방, 홈 오피스
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 매립등
- 눈 편안: 예

기타 특성

- 램프 전류: 44 mA
- 효능: 60 lm/W

전력 소비량

- 역률: 0.5

제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.114 kg
- 컷아웃 길이: 7.0 cm
- 컷아웃 폭: 7.0 cm
- 높이: 6.2 cm
- 길이: 9 cm
- 오목 거리: 5.5 cm
- 폭: 9 cm

서비스

- 보증: 1년

기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 직경: 90 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 300
- 조명 색상: 4000
- 주전원: AC 220-240
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요
- LED: 예
- 소비 전력 전구 포함: 5
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: Class II

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718696161883
- 순중량: 0.08 kg
- 총중량: 0.12 kg
- 높이: 78 mm
- 길이: 94 mm
- 폭: 94 mm



발행일자: 2024-11-21
버전: 0.90

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com