

PHILIPS

스팟

LED

5W(50W)

GU5.3 캡

전구색

밝기 조절 안됨



8718696579558



집중적인 빔의 내구성이 강한 LED 액센트 등

Philips LED 스포트라이트는 집중적 밝은 빔, 긴 수명과 상당한 에너지 절약을 제공합니다.

신뢰의 빛

- 필립스의 제품에 표시된 내용은 신뢰하셔도 됩니다.

간편한 교체

- 스위치를 켜는 즉시 최대의 광 출력에 도달

따뜻한 분위기 조성

- 진짜 백열등 같은 전구색 조명(2700K)

지속 가능한 솔루션을 선택하십시오

- 어떤 공간에 사용해도 안전하며 재활용 간편

주요제품

UV 또는 IR 없음

조명 광선에 적외선이 없으므로 열이 발생하지 않으며, 조명에 자외선이 없으므로 섬유와 물품이 빛에 바래지 않습니다.

즉시 점등

전원을 켜는 즉시 보다 높은 효율의 LED 램프를 제공하는 것이 필립스의 약속입니다.

전구색 조명(2700K)

조명은 색온도가 서로 다른데, 이는 켈빈(K)이라는 단위로 표시됩니다. 켈빈 값이 낮은 조명은 따뜻한 느낌의 보다 아늑한 빛을 발산하며 켈빈 값이 높은 조명은 시원한 느낌의 보다 활기찬 빛을 발산합니다.

유해 물질 없음

필립스 LED 조명은 유해물질을 전혀 포함하지 않아 어떤 공간에도 안전하게 사용할 수 있으며 재활용하기도 쉽습니다.

사양

전구 특성

- 형태: 스팟
- 램프 모양: 방향성 스팟
- 소켓: GU5.3
- 조광가능: 아니요

전구 규격

- 높이: 46 mm
- 폭: 50 mm

내구성

- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 15,000 시간

환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

조명 특성

- 빔 각도: 24°
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 2700 K
- 명목 광속: 400 lm
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 1
- 상관 색온도(Nom): 2700 K
- 광속: 400 lm
- 발광 효율(정격)(Nom): 80.00 lm/W

기타 특성

- 효능: 80 lm/W
- EU RoHS 준수: 예

전력

- 역률(분율): 0.5

전력 소비량

- 역률: >0.5
- 전압: 12 V
- 전력: 5 W
- 전력 수준: 50 W
- 전력 소비량: 5 W

제품 규격 및 무게

- 길이: 4.7 cm

정격값

- 정격 수명: 15,000 시간
- 정격 피크 강도: 1700 cd

기술 사양

- 진동 횟수: 50-60 Hz
- 회선 주파수: - Hz
- 조광가능: 아니요
- 캡 베이스: GU5.3

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718696579558
- 순중량: 0.05 kg
- 총중량: 0.05 kg
- 높이: 5.5 cm
- 길이: 4.5 cm
- 폭: 4.5 cm



발행일자: 2024-11-21
버전: 0.529

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com