

PHILIPS

전구 80W A60 E26

LED

6500K

1000lm

15000h

8718699632199



가정용 최첨단 LED 전구

최첨단 LED는 평상시 실내 활동에 적합한 일반 조명 솔루션을 제공합니다. 품질 걱정 없이 에너지 비용 절약이 가능하며 전구를 교체해야 하는 부담을 덜 수 있습니다.

지속 가능한 솔루션을 선택하십시오

- 필립스의 제품에 표시된 내용은 신뢰하셔도 됩니다.
- 수은을 포함하지 않음

수십 년 동안 지속되는 고품질 LED 조명

- 편안한 눈을 위해 고안되었음†

주요제품

UV 또는 IR 없음

조명 광선에 적외선이 없으므로 열이 발생하지 않으며, 조명에 자외선이 없으므로 섬유와 물품이 빛에 바래지 않습니다.

수은을 포함하지 않음 편안한 눈을 위해 고안되었음+



거친 조명이 어떻게 눈을 혹사할 수 있는지 쉽게 알 수 있습니다. 너무 밝으면 눈이 부십니다. 너무 연하면 침침함을 경험합니다. 이제 눈에 편안하고 가정에 완벽한 분위기를 연출하도록 고안된 LED로 당신의 세상을 부드럽게 밝힐 수 있습니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 비방향성 전구
- 소켓: E26
- 유리의 타입: 불투명
- 전구 마감: 불투명
- 조광가능: 아니요

전구 규격

- 높이: 10.6 cm
- 폭: 6.05 cm

내구성

- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 15,000 시간

환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

조명 특성

- 빔 각도: 200 °
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 6500 K
- 명목 광속: 1000 lm
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등
- 색상 코드: 865 | CCT of 6500K

기타

- 눈 편안: 예
- LED Innovations: EyeComfort

기타 특성

- 효능: 95 lm/W

포장 정보

- EAN: 8718699632199
- EOC: 871869963219900
- 제품 명칭: LEDBulb 10.5W E26 6500K HPF A60 1PF12 KR

전력 소비량

- 역률: 0.9
- 전압: 220-240 V
- 전력: 10.5 W
- 전력 수준: 80 W

제품 규격 및 무게

- 길이: 10.6 cm

기술 사양

- 진동 횟수: 60 Hz

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718699632199
- 순중량: 0.06 kg
- 총중량: 0.08 kg
- 높이: 13.7 cm
- 길이: 6.1 cm
- 폭: 6.1 cm
- 제품 코드 (12NC): 929001976821



발행일자: 2024-06-19
버전: 0.32

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com