

PHILIPS

전구 50W A60 E26

LED

3000K

500lm

15000h

8719514387140



가정용 최첨단 LED 전구

최첨단 LED는 평상시 실내 활동에 적합한 일반 조명 솔루션을 제공합니다. 품질 걱정 없이 에너지 비용 절약이 가능하며 전구를 교체해야 하는 부담을 덜 수 있습니다.

지속 가능한 솔루션을 선택하십시오

- 필립스의 제품에 표시된 내용은 신뢰하셔도 됩니다.
- 수은을 포함하지 않음

수십 년 동안 지속되는 고품질 LED 조명

- 편안한 눈을 위해 고안되었음

주요제품

UV 또는 IR 없음

조명 광선에 적외선이 없으므로 열이 발생하지 않으며, 조명에 자외선이 없으므로 섬유와 물품이 빛에 바래지 않습니다.

수은을 포함하지 않음



수은이 없기 때문에 위험하지 않은 폐기물을 폐기할 수 있으므로 이러한 특징은 현재 공간을 보다 지속 가능하게 만드는 간단한 방법을 제공합니다.

편안한 눈을 위해 고안되었음



조명이 눈에 얼마나 심한 부담을 주는지 쉽게 알 수 있습니다. 너무 밝으면 눈부심을 유발합니다. 너무 부드러우면 깜박임이 발생합니다. 이제 눈이 편안하도록 디자인된 LED로 세상을 온온하게 밝히고 집안 분위기를 완벽하게 연출할 수 있습니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 비방향성 전구
- 소켓: E26
- 유리의 타입: 불투명
- 조광가능: 아니요
- 전구 마감: 불투명

전구 규격

- 높이: 10.6 cm
- 폭: 6.05 cm

내구성

- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 15,000 시간

환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

조명 특성

- 빔 각도: 200°
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 3000 K
- 명목 광속: 500 lm
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등
- 색상 코드: 830 | CCT of 3000K

기타

- 눈 편안: 예
- LED Innovations: EyeComfort

기타 특성

- 효능: 83 lm/W

포장 정보

- EAN: 8719514387140
- EOC: 871951438714000
- 제품 명칭: LEDBulb 6W E26 3000K HPF A60 1PF/6 KR

전력 소비량

- 역률: 0.9
- 전압: 220-240 V
- 전력: 6 W
- 전력 수준: 50 W

제품 규격 및 무게

- 길이: 10.6 cm

기술 사양

- 진동 횟수: 60 Hz

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514387140
- 순중량: 0.04 kg
- 총중량: 0.08 kg
- 높이: 14.6 cm
- 길이: 6.5 cm
- 폭: 6.3 cm



발행일자: 2025-02-12
버전: 0.47

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com