

PHILIPS

전구 40W P45 E26

LED

3000K

350lm

15000h

8719514387782



뛰어난 품질의 밝은 LED 조명

최첨단 LED 전구는 일상적인 실내 활동을 위한 일반 조명 솔루션을 제공합니다. 조명의 품질을 떨어뜨리지 않고도 에너지 비용을 즉시 절감하고 전구 교체 빈도를 줄일 수 있습니다.

지속 가능한 솔루션을 선택하십시오

- 필립스의 제품에 표시된 내용은 신뢰하셔도 됩니다.
- 수은을 포함하지 않음

주요제품

UV 또는 IR 없음

조명 광선에 적외선이 없으므로 열이 발생하지 않으며, 조명에 자외선이 없으므로 섬유와 물품이 빛에 바래지 않습니다.

수은을 포함하지 않음

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 비방향성 러스터
- 소켓: E26
- 전구 마감: 불투명
- 조광가능: 아니요

전구 규격

- 높이: 8.3 cm
- 폭: 4.5 cm

내구성

- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 15,000 시간

환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

조명 특성

- 빔 각도: 180 °
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 3000 K
- 명목 광속: 350 lm

기타

- 눈 편안: 아니요

기타 특성

- 효능: 97 lm/W

포장 정보

- EAN: 8719514387782
- EOC: 871951438778200
- 제품 명칭: LEDBulb 3.6W E26 3000K 230V P45 KR PF

전력 소비량

- 역률: 0.92
- 전압: AC 220-240 V
- 전력: 3.6 W
- 전력 수준: 40 W

제품 규격 및 무게

- 길이: 8.3 cm

기술 사양

- 진동 횟수: 50-60 Hz

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514387782
- 순중량: 0.02 kg
- 총중량: 0.03 kg
- 높이: 11.8 cm
- 길이: 4.7 cm
- 폭: 4.7 cm



발행일자: 2024-12-05
버전: 0.51

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com