

PHILIPS

블리스 팬 천장 등
28+35W

팬 천장 조명

2700/5500/4000K

화이트

리모컨



8719514408494



1개의 픽스처. 기존 스위치. 3가지 광 설정.

리모컨이 포함된 Philips LED 접이식 천정 팬 라이트로 사용자 지정 가능한 조명과 편안한 산들바람을 결합합니다. 사용하지 않을 때 눈에 띄지 않게 접히는 투명 블레이드와 3개의 SceneSwitch 조명 설정으로 이 조명은 어떤 공간에서도 완벽한 분위기를 연출합니다.

편리한 사용

- 투명 블레이드가 있는 개폐식 천장 선풍기
- 간단하게 설치하고 안전하게 쓰세요
- 강력하고 안정적인 성능
- 연중무휴 사용
- 편안한 바람을 즐기세요
- 편리한 타이머

분위기를 내는 조명 효과

- 밝고 편안한 천장 조명

최상의 품질

- 조용한 모터

주요제품

투명 블레이드가 있는 개폐식 천장 선풍기

천장에서 회전하는 그림자에 작별을 고하세요. 이 선풍기에는 사용하지 않을 때 조명 속으로 접혀 보이지 않게 할 수 있는 투명한 날개가 있습니다.

간단하게 설치하고 안전하게 쓰세요

Philips LED 접이식 천장 선풍기 조명은 엄격한 안전 테스트를 통과했으며 낙하 방지 나사와 견고한 디자인, 기타 중요한 안전 기능을 갖추고 있습니다.

강력하고 안정적인 성능

Philips LED 천장 팬 조명은 강력한 공기 순환과 시간이 지나도 지속적인 신뢰성을 보장하도록 설계되었습니다. 넓은 블레이드 디자인으로 공기량을 크게 커버할 수 있어 냉각을 위한 최대 공기 흐름을 보장합니다.

연중무휴 사용

여름과 겨울 모두에 대한 작동 모드를 사용하면 일년 내내 공간의 공기를 순환시키는 최상의 설정을 얻을 수 있습니다.

편안한 바람을 즐기세요

팬의 동적 속도 설정을 제공하는 Natural Breeze 기능으로 집 안의 모든 방에 섬 바람을 불어넣으십시오.

편리한 타이머

일정 시간이 지나면 조명을 끄는 두 가지 타이머 중에서 선택하고 리모컨으로 설정합니다.

밝고 편안한 천장 조명

Philips LED fan ceiling은 포함된 리모컨이나 벽 스위치로 제어할 수 있는 강력하면서도 편안한 조명을 제공합니다.

조용한 모터

Philips LED fan ceiling은 조용한 모터를 제공하여 시끄러운 소음 없이 실내 공기를 순환시킵니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 원형

디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 메탈, 플라스틱

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 년
- 광속 유지율: 70%
- 스위치 주기 수: 15,000

환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 아니요
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 예

조명 특성

- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: <2

기타

- 특수 설계: 침실, 거실, 식당, 주방, 홈 오피스
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 팬 천장 조명
- 눈 편안: 예
- 기타 특징: 리모컨

기타 특성

- 램프 전류: 290 mA
- 효능: 128 lm/W

전력 소비량

- 역률: 0.9

제품 규격 및 무게

- 순중량: 7.2 kg
- 높이: 41.8 cm
- 길이: 51 cm
- 폭: 51 cm

서비스

- 보증: 2년

기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 직경: 510 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 4500
- 조명 색상: 2700/5500/4000
- 주전원: AC 220-240
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요
- LED: 예
- 소비 전력 전구 포함: 28+35
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: Class I

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514408494
- 순중량: 7.2 kg
- 총중량: 10.75 kg
- 높이: 30 cm
- 길이: 55.3 cm
- 폭: 55.3 cm
- 제품 코드 (12NC): 929003184401



발행일자: 2024-09-07
버전: 0.541

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com