

PHILIPS

전구

LED

5W-/W

USB

일광

8719514426924



아름다운 백색광으로 식물 성장 고양

Philips LED Plant Grow 등은 식물 성장을 최적화할뿐만 아니라 식물에 아름답고 자연스러운 모습을 부여합니다. 풀 스펙트럼의 백색 - 성장과 자연스러운 색을 위해 완벽한 색 스펙트럼.

조명 이상의 빛

- 향상된 컬러 스펙트럼

수십 년 동안 지속되는 고품질 LED 조명

- 실제 색상을 보여주는 조명

주요제품

성장 빛 스펙트럼

식물을 아름답고 자연스러운 모습으로 표시하면서 식물 성장을 최적화하는 완벽한 컬러 스펙트럼입니다. 청색 파장은 식물과 식물의 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

실제 색상을 보여주는 조명



옷장에서 옷을 고를 때 옷의 실제 색상을 확인하십시오. 빨간색 드레스와 빨간색 신발을 자신 있게 매치할 수 있고 색상이 완벽하게 일치하는지 확인할 수 있습니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 액세서리
- 소켓: USB
- 조광가능: 아니요

전구 규격

- 높이: 45 cm
- 중량: 0.088 kg
- 폭: 1.4 cm

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 년
- 광속 유지율: 70%
- 스위치 주기 수: 10,000
- 명목 수명: 15,000 시간

조명 특성

- 용도: 공공 장소
- 연색성 지수(CRI): 90
- 색 온도: 5000 K
- 조명 색상 카테고리: 일광
- 명목 광속: 280 lm
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등
- 색상 코드: 950 | CCT of 5000K

기타 특성

- 램프 전류: 1000 mA
- 효율: 56 lm/W

포장 정보

- EAN: 8719514426924
- EOC: 871951442692400
- 제품 명칭: LED grow USB luminaire

전력 소비량

- 전압: 5 V
- 전력: 5 W

제품 규격 및 무게

- 길이: 45 cm

정격값

- 정격 수명: 15,000 시간
- 정격 광속: 280 lm
- 정격 전원: 5 W

기술 사양

- 진동 횟수: - Hz

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514426924
- 순중량: 0.09 kg
- 총중량: 0.14 kg
- 높이: 4.3 cm
- 길이: 3.4 cm
- 폭: 52.7 cm
- 제품 코드 (12NC): 929003474409



발행일자: 2024-06-19
버전: 0.38

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com