

PHILIPS

전구

LED

16.5W-/W

E26

일광

8719514458154



아름다운 백색광으로 식물 성장 고양

Philips LED Plant Grow 등은 식물 성장을 최적화할뿐만 아니라 식물에 아름답고 자연스러운 모습을 부여합니다. 풀 스펙트럼의 백색 - 성장과 자연스러운 색을 위해 완벽한 색 스펙트럼.

지속 가능한 솔루션을 선택하십시오

- 긴 수명의 전구 - 최대 50년 지속

조명 이상의 빛

- 향상된 컬러 스펙트럼

수십 년 동안 지속되는 고품질 LED 조명

- 실제 색상을 보여주는 조명

주요제품

긴 수명의 전구 - 최대 50년 지속



수명이 최대 50,000 시간이기 때문에 전구를 자주 교체해야 하는 번거로움을 줄일

수 있으며, 완벽한 조명 솔루션을 50년 이상 즐길 수 있습니다.

성장 빛 스펙트럼

식물을 아름답고 자연스러운 모습으로 표시하면서 식물 성장을 최적화하는 완벽한 컬러 스펙트럼입니다. 청색 파장은 식물과 식물의 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

실제 색상을 보여주는 조명



옷장에서 옷을 고를 때 옷의 실제 색상을 확인하십시오. 빨간색 드레스와 빨간색 신발을 자신 있게 매치할 수 있고 색상이 완벽하게 일치하는지 확인할 수 있습니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 비방향성 러스터
- 소켓: E26
- 조광가능: 아니요

전구 규격

- 높이: 13.2 cm
- 폭: 12.2 cm

내구성

- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 25,000 시간

환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

조명 특성

- 빔 각도: 50 °
- 연색성 지수(CRI): 92
- 색 온도: 5000 K
- 명목 광속: 1200 lm
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등
- 색상 코드: 950 | CCT of 5000K

기타 특성

- 효능: 75 lm/W

포장 정보

- EAN: 8719514458154
- EOC: 871951445815400
- 제품 명칭: LED Grow 16.5W Par38 E26 950 50D KR

전력 소비량

- 역률: 0.9
- 전압: 110-240 V
- 전력: 16.5 W

제품 규격 및 무게

- 길이: 13.2 cm

기술 사양

- 진동 횟수: 50-60 Hz

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514458154
- 순중량: 0.38 kg
- 총중량: 0.5 kg
- 높이: 18 cm
- 길이: 13.1 cm
- 폭: 13.1 cm



발행일자: 2025-02-24
버전: 0.63

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com