

PHILIPS

전구 4.9W(Eq.40W)
P45 E27

스마트 LED

풀컬러

플라스틱

간편한 플러그 앤 플레이 방식

앱 또는 음성으로 컨트롤

8719514498204



아끼는 램프에 사용 가능한 컬러풀한 조명

Philips Smart LED 풀컬러 미니 전구를 사용하여 집안의 모든 일반 램프 또는 조명 기구에 화려한 조명을 선사해보세요. 이 전구는 WiZ 연결 전구입니다. 기존 Wi-Fi에 연결하여 WiZ 앱이나 음성 명령을 사용해 제어할 수 있습니다.

손쉬운 설정

- 설정하기 쉬운 스마트 조명 기능

스마트 제어기

- 원하는 방식으로 스마트 조명 제어

스마트 기능

- 움직임에 따라 켜지는 독점 SpaceSense™ 조명
- 에너지 소비 모니터링

조명 모드


- 하루를 만들어주는 수백만 가지 색상과 변화하는 조명 모드
- 따뜻한 백색에서 시원한 백색 조명으로 적절한 분위기를 조성

폼 팩터

- 소형 조명 기구용 미니 스마트 전구

주요제품

즉시 설정



WiZ 조명을 Wi-Fi 네트워크에 연결하기만 하면 즉시 스마트 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도록 예약하여 집에 없을 때 조명을 쉽게 제어할 수 있습니다. 허브 또는 게이트웨이 같은 추가 하드웨어를 설치할 필요가 없습니다!

다양한 조명 제어 옵션



WiZ를 사용하면 다양한 방식으로 스마트 조명을 제어할 수 있습니다. 스마트폰, 음성, WiZ 리모컨으로 조명을 조정하거나 기존 벽 스위치를 사용하여 두 가지 선호 모드 간에 전환할 수 있습니다. Google Home, Alexa 및 Siri Shortcuts과 함께 작동합니다.

SpaceSense를 통한 조명 자동화




WiZ의 SpaceSense 기술이 조명을 모션 센서로 바꿔줍니다. 방 안에 최소 2개의 WiZ 조명이 있으면 WiZ 앱에서 SpaceSense 기능을 활성화하여 모션 감지에 따라 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도록 설정할 수 있습니다. 정말 간단합니다. WiZ의 SpaceSense니까요.

에너지 모니터링



WiZ 앱으로 조명의 에너지 소비에 대한 개요를 확인하세요. 주간 또는 일일 보고서에 쉽게 액세스하여 가정에서 에너지 소비량을 파악하는 데 도움이 됩니다.

수백만 가지 색상이 있는 동적 조명 모드



원하는 조명 색상을 선택하거나 당사가 설계한 동적 조명 모드를 적용하기만 하면 됩니다. 예를 들어 벽난로나 바다는 놀라운 분위기를 조성하고 기분을 고양시키는 데 도움이 될 것입니다.

따뜻한 흰색에서 차가운 흰색 조명 및 사전 설정 모드



활력을 주는 시원한 백색부터 부드러운 따뜻한 백색 조명까지 다양한 범위에서 선택하거나 포커스 및 휴식과 같은 사전 설정 모드에서 선택하여 활동에 가장 적합한 분위기를 조성하십시오.

소형 램프용 미니 전구



기존의 조명 기구에 이 소형 스마트 전구를 설치해 스마트한 조명 경험을 즐겨보세요. 이 미니 전구는 펜던트 등, 테이블 램프, 거울 등 등의 소형 조명 기구에 간단하게 설치할 수 있습니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: P45
- 소켓: E27
- 기술: 스마트 와이파이
- 유리의 타입: 불투명
- 조광가능: 무선 디밍

전구 규격

- 높이: 10.1 cm
- 중량: 0.05 kg
- 폭: 4.5 cm

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 년
- 광속 유지율: 70%
- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 15,000 시간

조명 특성

- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 90
- 색 온도: 2200-6500 (RGB) K
- 조명 색상 카테고리: 풀컬러
- 명목 광속: 470 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점 등

기타

- 눈 편안: 아니요

기타 특성

- 램프 전류: 40 mA
- 효율: 95 lm/W

포장 정보

- EAN: 8719514498204
- EOC: 871951449820400
- 제품 명칭: PHI WFB 40W P45 922-65 RGB 1PF/6

전력 소비량

- 역률: 0.5
- 전압: 220 V
- 전력: 4.9 W
- 전력 수준: 40 W

제품 규격 및 무게

- 길이: 10.1 cm

정격값

- 정격 수명: 15,000 시간
- 정격 광속: 470 lm
- 정격 전원: 4.9 W

서비스

- 보증: 3년

기술 사양

- 진동 횟수: 60 Hz

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514498204
- 순중량: 0.06 kg
- 총중량: 0.1 kg
- 높이: 16 cm
- 길이: 7 cm
- 폭: 7 cm



발행일자: 2024-11-21
버전: 0.74

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com