

PHILIPS

Meson 천정등 13W
140mm

천정등

4000K

화이트

8720169243408



눈이 편안한 LED 조명

편안한 광원과 눈의 편안함을 제공하는 필립스 EyeComfort LED 다운 라이트로 공간을 밝혀보세요.

편리한 사용

- 천장이 낮은 방에 이상적이며 눈에 거슬리지 않고 미묘한 픽스처를 만듭니다.

내구성

- 최대 15,000시간의 오랜 수명

수십 년 동안 지속되는 고품질 LED 조명

- 눈부심은 감소하고, 편안함이 개선되었습니다.

주요제품

낮은 천장에 적합슬림 디자인 최대 15,000시간의 오랜 수명

Philips LED 기술은 제품의 수명을 최대 15,000시간으로 연장해 줍니다.

인터레이스 광학 장치를 갖춘 EyeComfort

인터레이스 광학 기술은 일상 생활에서 전 반적인 조명 경험을 향상시킵니다. 빛을 확산시키는 데 도움이 되는 3D 패턴이 각인된 마이크로 렌즈 기술은 빛의 균일한 분포

를 생성하여 눈부심을 크게 줄입니다. 이 조명은 부드럽고 균일한 조명으로 눈에 편안함을 더해 줄 뿐만 아니라 빛을 교묘하게 재분배하여 조명이 켜진 영역의 눈부심을 줄여줍니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내

디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 플라스틱

내구성

- 스위치 주기 수: 7,500

환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 아니요
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

조명 특성

- 빔 각도: 100°
- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: <2

기타

- 눈 편안: 예

기타 특성

- 램프 전류: 95 mA
- 효율: 73 lm/W

전력 소비량

- 역률: 0.5
- 전력: 13 W

제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.065 kg
- 컷아웃 길이: 12.5 cm
- 컷아웃 폭: 12.5 cm
- 높이: 4 cm
- 오목 거리: 12 cm

서비스

- 보증: 1년

기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 직경: 140 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 960
- 조명 색상: 4000
- 주전원: AC 220-240
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요
- LED: 예
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: Class II
- 광원의 수: 22

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8720169243408
- 순중량: 0.07 kg
- 총중량: 0.09 kg
- 높이: 14.1 cm
- 길이: 4.2 cm
- 폭: 14.1 cm



발행일자: 2024-12-04
버전: 0.81

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com