

# PHILIPS

전구 82W A60 E26  
x2

LED

6500K

1000lm

15000h

8720169302495



## 뛰어난 품질의 밝은 LED 조명

최첨단 LED 전구는 일상적인 실내 활동을 위한 일반 조명 솔루션을 제공합니다. 조명의 품질을 떨어뜨리지 않고도 에너지 비용을 즉시 절감하고 전구 교체 빈도를 줄일 수 있습니다.

### 고품질 조명

- 편안한 눈을 위해 고안되었음†

### 수십 년 동안 지속되는 고품질 LED 조명

- 수명이 15,000 시간이기 때문에 광원을 자주 교체해야 하는 번거로움을 줄일 수 있으며, 완벽한 조명 솔루션을 15년 이상 즐길 수 있습니다.

# 주요제품

## 편안한 눈을 위해 고안되었음



거친 조명이 어떻게 눈을 혹사할 수 있는지 쉽게 알 수 있습니다. 너무 밝으면 눈이 부십니다. 너무 연하면 침침함을 경험합니다. 이제 눈에 편안하고 가정에 완벽한 분위기를 연출하도록 고안된 LED로 당신의 세상을 부드럽게 밝힐 수 있습니다.

## 15,000시간 동안 오래 지속

# 사양

## 전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 비방향성 전구
- 소켓: E26
- 조광가능: 아니요
- 전구 마감: 불투명

## 전구 규격

- 높이: 10.6 cm
- 폭: 6 cm

## 내구성

- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 15,000 시간

## 환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

## 조명 특성

- 빔 각도: 180°
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 6500 K
- 명목 광속: 1000 lm

## 기타

- 눈 편안: 예
- LED Innovations: EyeComfort

## 기타 특성

- 효율: 95 lm/W

## 포장 정보

- EAN: 8720169302495
- EOC: 872016930249500
- 제품 명칭: LEDBulb 10.5W E26 6500K A60 2CT/6 KR

## 전력 소비량

- 역률: 0.9
- 전압: AC 220-240 V
- 전력: 10.5 W
- 전력 수준: 82 W

## 제품 규격 및 무게

- 길이: 10.6 cm

## 기술 사양

- 진동 횟수: 50-60 Hz

## 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8720169302495
- 순중량: 0.08 kg
- 총중량: 0.1 kg
- 높이: 10.9 cm
- 길이: 6.3 cm
- 폭: 10.1 cm



발행일자: 2025-02-12  
버전: 0.55

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)