

PHILIPS

전구 60W A60 E26

스마트 LED

색상 조절이 가능한 백색 스마트 전구

최대 806루멘

간편한 플러그 앤 플레이 방식

앱 또는 음성으로 컨트롤

8720169322738



일상 생활에 적합한 스마트 조명

Philips LED 전구는 아름답고 따뜻한 화이트 조명을 제공하며, 매우 긴 수명과 즉각적이고 상당한 에너지 절감 효과를 제공합니다. 순수하고 우아한 디자인의 이 전구는 기존의 불투명 전구를 대체하는 데 적합합니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: A60
- 소켓: E26
- 기술: 스마트 와이파이
- 유리의 타입: 불투명
- 조광가능: 무선 디밍
- 전구 마감: 불투명

전구 규격

- 높이: 10.9 cm
- 중량: 0.05 kg
- 폭: 6 cm

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 25 년
- 광속 유지율: 70%
- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 25,000 시간

조명 특성

- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 2700-6500 K
- 조명 색상 카테고리: 색온도 조절이 가능한 화이트
- 명목 광속: 806 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

기타

- 눈 편안: 예

기타 특성

- 램프 전류: 65 mA
- 효능: 100 lm/W

포장 정보

- EAN: 8720169322738
- EOC: 872016932273800
- 제품 명칭: PHI WFB 60W A60 E26 827-65 TW 1PF/6

전력 소비량

- 역률: 0.5
- 전압: AC 220-240 V
- 전력: 8 W

제품 규격 및 무게

- 길이: 10.9 cm

정격값

- 정격 수명: 25,000 시간
- 정격 광속: 806 lm
- 정격 전원: 8 W

서비스

- 보증: 2년

기술 사양

- 진동 횟수: 50-60 Hz

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8720169322738
- 순중량: 0.05 kg
- 총중량: 0.09 kg
- 높이: 16 cm
- 길이: 7 cm
- 폭: 7 cm



발행일자: 2025-03-06
버전: 0.53

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com