

**PHILIPS**

Moire 천정등 36W

천정등

6500K

화이트

ClickFix

8720169334618



## 눈이 편안한 LED 조명

편안한 광원과 눈의 편안함을 제공하는 필립스 EyeComfort LED 천장 조명으로 공간을 밝혀보세요.

### 고품질 조명

- EyeComfort – 눈이 편안한 조명

### 수십 년 동안 지속되는 고품질 LED 조명

- 눈부심은 감소하고, 편안함이 개선되었습니다.

# 주요제품

## EyeComfort – 눈이 편안한 조명



품질이 낮은 조명은 눈의 피로를 유발할 수 있습니다. 많은 사람들이 실내에서 시간을

보내기 때문에 집에 적절한 조명을 사용하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 당사의 제품은 플리커, 스트로브, 눈부심, 연색성 및 조광 효과를 포함한 엄격한 테스트 기준을 충족하여 EyeComfort 요구 사항을 충족합니다. Philips LED 조명기구는 편안한 조명을 제공할 뿐만 아니라 수명이 다할 때까지 그 상태를 유지하여 10년 이상 일관된 조명 품질, 출력 및 색상을 제공합니다.

## 인터레이스 광학 장치를 갖춘

### EyeComfort

인터레이스 광학 기술은 일상 생활에서 전반적인 조명 경험을 향상시킵니다. 빛을 확산시키는 데 도움이 되는 3D 패턴이 각인된 마이크로 렌즈 기술은 빛의 균일한 분포를 생성하여 눈부심을 크게 줄입니다. 이 조명은 부드럽고 균일한 조명으로 눈에 편안함을 더해 줄 뿐만 아니라 빛을 교묘하게 재분배하여 조명이 켜진 영역의 눈부심을 줄여줍니다.

# 사양

## 전구 특성

- 의도된 용도: 옥내

## 디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 메탈, 플라스틱

## 내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 년
- 스위치 주기 수: 15,000

## 환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

## 추가 기능/액세서리 포함

- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

## 조명 특성

- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: <2

## 기타

- 특수 설계: 침실, 식당, 거실
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 천정등
- 눈 편안: 예
- LED Innovations: EyeComfort
- 기타 특징: ClickFix

## 기타 특성

- 램프 전류: 180 mA
- 효율: 88 lm/W

## 전력 소비량

- 역률: 0.9

## 제품 규격 및 무게

- 순중량: 1.1 kg
- 높이: 8 cm

## 서비스

- 보증: 2년

## 기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 직경: 490 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 3500
- 조명 색상: 6500
- 주전원: AC 220-240
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요
- LED: 예
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: Class I

**포장 치수 및 무게**

- EAN/UPC - 제품: 8720169334618
- 순중량: 1.1 kg
- 총중량: 1.56 kg

- 높이: 52.2 cm
- 길이: 9.5 cm
- 폭: 52 cm



발행일자: 2024-11-21  
버전: 0.86

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)