

# PHILIPS

Eridani 매립등

매립등

6500K

화이트

8720169360198



## 수년간 지속되도록 설계된 고품질 LED 등

편안한 광원과 눈의 편안함을 제공하는 필립스 EyeComfort LED 다운라이트로 공간을 밝혀보세요.

### 편리한 사용

- 천장이 낮은 방에 이상적이며 눈에 거슬리지 않고 미묘한 픽스처를 만듭니다.

### 조명 효과

- 균일한 배광

### 내구성

- 최대 15,000시간의 오랜 수명

# 주요제품

## 낮은 천장에 적합슬림 디자인

### 균일한 배광

일정하고 균일하게 방을 가로질러 빛을 비춥니다.

## 최대 15,000시간의 오랜 수명

Philips LED 기술은 제품의 수명을 최대 15,000시간으로 연장해 줍니다.

# 사양

## 전구 특성

- 의도된 용도: 옥내

## 디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 플라스틱

## 내구성

- 스위치 주기 수: 7,500

## 환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

## 추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 아니요
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

## 조명 특성

- 빔 각도: 100°
- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: <2

## 기타

- 특수 설계: 침실, 거실, 식당, 주방, 홈 오피스
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 매립등
- 눈 편안: 예
- LED Innovations: EyeComfort

## 기타 특성

- 램프 전류: 55 mA
- 효능: 78 lm/W

## 전력 소비량

- 역률: 0.5
- 전력: 7 W

## 제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.05 kg
- 컷아웃 길이: 10.0 cm
- 컷아웃 폭: 10.0 cm
- 높이: 4 cm
- 오목 거리: 12 cm

## 서비스

- 보증: 1년

## 기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 직경: 115 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 550
- 조명 색상: 6500
- 주전원: AC 220-240
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요
- LED: 아니요
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: Class II
- 광원의 수: 1

## 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8720169360198
- 순중량: 0.05 kg
- 총중량: 0.07 kg
- 높이: 11.7 cm
- 길이: 11.7 cm
- 폭: 4 cm



발행일자: 2024-12-05  
버전: 0.77

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)