

# PHILIPS

에너지 절약형 전구

지니

11W(60W)

E26 캡

주백색

8727900913507



## 매우 작은 크기

소형 디자인의 에너지 절약형 필립스 지니 전구를 경제적인 가격으로 만나보십시오.

### 지속 가능한 선택

- 탄소 배출량
- 스위치를 켜는 순간부터 시작되는 에너지 절감

### 신뢰의 빛

- 필립스의 제품에 표시된 내용은 신뢰하셔도 됩니다.

### 램프와 동기구의 완벽한 호환성

- 소형 고성능 전구

# 주요제품

## 탄소 배출량

에너지 절약형 램프는 가정에서 사용되는 에너지의 양을 줄여 주며, 따라서 에너지 공급업체의 에너지 비용 뿐만 아니라 탄소 (CO2) 배출량도 감소합니다. 모두 함께 더 살기 좋은 세상을 만들어 갑니다.

## 에너지 효율

필립스의 모든 절전형 시스템은 스위치를 켜는 순간부터 에너지를 절감해 줍니다. 또한 전체 수명 주기에 걸쳐 더 적은 전력을 소비하므로 결과적으로 에너지 비용이 절약됩니다. 절전 수준은 램프 유형 및 기술에 따라 다릅니다.

## 신뢰할 수 있는 품질

필립스는 램프의 성능에 대한 약속을 지킵니다. 따라서 광 출력, 수명 및 백열등 대비 와트 효율에 관하여 필립스의 포장에 쓰여 있는 말은 그대로 믿으셔도 됩니다.

## 컴팩트한 크기와 높은 성능

필립스 절전 램프 중 가장 작으며, 크기가 기존의 전구와 비슷합니다. 이제 조명 품질의 저하 없이 모든 조명과 램프에 소요되는 에너지와 비용을 절약할 수 있습니다.

# 사양

## 전구 특성

- 형태: 스틱형
- 소켓: E26
- 조광가능: 아니요

## 전구 규격

- 높이: 112 mm
- 폭: 44 mm

## 내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 8 년
- 명목 수명: 8,000 시간

## 조명 특성

- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 6500 K
- 조명 색상 카테고리: 주백색
- 명목 광속: 570 lm

## 전력 소비량

- 전압: 220-240 V
- 전력: 11 W
- 전력 수준: 60 W

## 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8727900913507
- 순중량: 0.08 kg
- 총중량: 0.1 kg
- 높이: 11.9 cm
- 길이: 4.5 cm
- 폭: 4.5 cm



발행일자: 2024-11-21  
버전: 0.396

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)