



Erinomainen hinta- laatusuhde

MASTER Value T8 UltraEfficient

Tutustu uuteen Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient -ratkaisuun, jolla voit päivittää hintatietoisten asiakkaiden valaistusratkaisut erittäin tehokkaaseen LED-tekniikkaan. Kustannustehokkaan suunnittelun, korkean energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän ansiosta uusi LED-putki voi maksaa itsensä takaisin alle kahdessa kuukaudessa, kun sillä korvataan perinteinen loisteputki.

Hyödyt

- Välitön energiansäästö verrattuna joko loisteputkeen tai tavalliseen LED-putkeen
- Luotettava suorituskyky, joka kestää jopa 75 000 tuntia
- Enemmän energiansäästöä ja pienemmät CO₂-päästöt käytön alusta alkaen

Ominaisuudet


- Erittäin energiatehokas, B-luokka
- Jopa 75 000 tunnin käyttöikä
- Lasikupu ja 190 asteen keilakulma takaavat valon tasaisuuden

Käyttökohteet

- Teollisuus- ja varastotilat
- Toimistot, oppilaitokset ja myymälät

MASTER Value T8 UltraEfficient

Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 213,6 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Yleistä tietoa

Kanta	G13
Sytytys	200 000
Nimelliskäyttöikä	75 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	190 °
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Värikoodi	840
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	T8

Merkinnät ja luokitukset

Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C
----------------------	--------------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	2 600 lm
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4 100 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	22,1 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	55 °C

Merkinnät ja luokitukset

MASTER Value T8 UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 kWh
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	23 kWh

