



3 Lichtstimmungen in 1 Lampe

SceneSwitch Glühlampenform

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Vorteile

- Dimmen ohne Dimmer, keine weitere Installation erforderlich
- Schnelle und einfache Lichtanpassung in drei Stufen
- Wärmer werdendes Licht beim Runterschalten - dank DimTone Technologie
- Integrierte Memory-Funktion für Speicherung der letzten gewählten Einstellung

Merkmale

- Schaffen Sie Ihr eigenes Szenenbild mit einer Lampe und Ihrem vorhandenen Lichtschalter
- Kein Dimmer und keine weitere Installation erforderlich
- Automatischer Speicher: automatische Speicherung Ihrer letzten Einstellung

Anwendung

- Geeignet für offene Leuchten in Innenanwendungen (mit offenem/freiem Luftspalt von mind. 10 mm)
- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung (z. B. Hotels, Geschäfte und Büros)
- Bedienung über Ihren regulären Lichtschalter (kein Dimmer erforderlich)

SceneSwitch Glühlampenform

Versions





Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted



LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW
CL ND 1SRT

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

SceneSwitch Glühlampenform

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Farbcode	827/825/822
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Systemleistung	1,6 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	A60
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung
26396300	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	Matt
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Klar

