



# Dekorative Kabel mit E27 Fassung

## Zubehör

Die neuen, dekorativen Kabel mit E27 Fassung ermöglichen ein neues Beleuchtungserlebnis, bei dem das Leuchtmittel im Mittelpunkt steht. Kombiniert mit der Philips Classic LEDbulb Deko-Kollektion oder den Philips Classic LEDbulb im Retrolook erzeugen Sie eine Atmosphäre ganz nach dem aktuellen Industriell-Einrichtungstrend. Das mit Stoff ummantelte Kabel hat eine Gesamtlänge von 2 Meter, welches verkürzt werden kann. Der schwarze, mattierte Baldachin und die E27 Fassung sind aus hochwertigem Metall verarbeitet. Die E27 Fassung ist in drei Farben erhältlich: Schwarz, Rosé und Gold.

### Vorteile

- Entspricht dem aktuellen Industriell-Einrichtungstrend
- Ideal für Philips Classic LEDbulb Deko Kollektion oder Philips Classic LEDbulb im Retrolook
- Kabellänge: 2 Meter (kürzbar)
- Erhältlich in 3 Farben: Schwarz, Rosé und Gold

### Merkmale

- Schwarzer, mattierter Metall-Baldachin
- Schwarzes, mit Stoff ummanteltes Kabel

### Anwendung

- Wohnbereich: Wohn- und Schlafzimmer
- Hotel- und Gastgewerbe: Restaurants und Hotels

# Zubehör

## Versions



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT

### Allgemeine Informationen

Socket	E27
<b>Betrieb und Elektrik</b>	
Input frequency	50 to 60 Hz
Line frequency	50 to 60 Hz
Power consumption	40 W

### Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Schaltzyklus	Nennlebensdauer
16776200	CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	25.000	10.950 Stunde(n)
62405700	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	-	-

Order Code	Full Product Name	Schaltzyklus	Nennlebensdauer
16777900	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	25.000	10.950 Stunde(n)

