



CoreLine Trunking gen2 – Innovative LED-Lichtlinien waren noch nie so einfach

CoreLine Trunking gen2

CoreLine Trunking Gen2 ist ein Lichtbandsystem für einfache und schnelle Montage. Tragschiene mit Kupplung und LED-Lichtträger bilden eine Einheit. Jeder Einheit liegen ein Abhänger für Seilabhängung und eine Abdeckung für den Kupplungsbereich bei. Alles in einer Verpackung. Durch diesen Aufbau ist die Montage von Tragschiene und Lichtträger an der Decke in einem Schritt möglich. Diese Zeitersparnis sorgt für niedrigere Installationskosten. CoreLine Trunking Gen2 kann problemlos zusammen mit Spots und Sensoren verwendet werden. Es bietet eine gleichmäßige, hochwertige Beleuchtung mit einer großen Auswahl an Leuchtenlichtströmen und Ausstrahlungswinkeln.

Vorteile

- Optimiertes, effizientes Design mit bis zu 161 lm/W
- Nur drei Bestellnummern sind im Idealfall für die Erstellung eines Lichtbandes erforderlich: gewünschte Lichtbandeinheiten, ein StarterSet mit allem Zubehör und vorkonfektionierte Stahlseile
- Gleichmäßiges, hochwertiges Licht – kein Color over Angle oder Streifenartefakte
- Verbesserte Lichtkontinuität durch kleineren Abstand der LED zueinander
- Interact Ready für den erweiterten Einsatz in Anwendungen für Einzelhandel und Industrie

CoreLine Trunking gen2


Merkmale

- Zwei Leuchtenlängen: Standardlänge 3,40 m (LL234X) und
- Ergänzungslänge 1,70 m (LL217X)
- 3 Leuchtenlichtströme je Länge
- 8 verschiedene Optiken mit gleichbleibender Lichtqualität
- Lichtstromstabilität L80 @ 50.000 Stunden
- Auch als Einzelleuchte (BV) in 1,70 m Länge lieferbar, z.B. für
- Werkbankbeleuchtung. Den Einzelleuchten liegen zwei Abhänger für die direkte Deckenmontage bei.
- Spezielle Sensoreinheiten für das Upgrade auf Interact Systemvorschläge
- Optional steht eine Blindeinheit und weitere Abhänger für
- unterschiedliche Montagearten zur Verfügung

Anwendung

- Lebensmittel- und Einzelhandel
- Lagerhäuser
- Produktionsstätten

Abmessungsskizzen



Produktdetails



CoreLine Trunking Gen2 Half Blind



Product Detail Photo Coreline

CoreLine Trunking gen2

Produktdetails

Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC- Pluszeichen
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s

Initialkennwerte (IEC-konform)

Anfängliche Farbsättigung	(0.38, 0.38) SDCM <3
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Anzahl Betriebsgeräte
73803400	LL234X 45S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	-	Einheit
73804100	LL234X 80S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	-	Einheit
73805800	LL234X 45S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	-	Einheit
73806500	LL234X 80S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	-	Einheit
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	Einheit
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	80S	Einheit
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	160S	2 Einheiten
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	Einheit
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	-	2 Einheiten
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	-	Einheit
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	-	2 Einheiten
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	Einheit
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	-	Einheit
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	Einheit
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	-	Einheit
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	-	Einheit
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	-	Einheit
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	-	Einheit
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	-	Einheit
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	-	Einheit
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	-	Einheit
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	-	Einheit
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	Einheit
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	Einheit
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	Einheit
73795200	LL234X 90S/840 1x SIA WB 7x1.5	-	Einheit
73796900	LL234X 160S/840 1x SIA WB 7x1.5	-	Einheit
73797600	LL234X 90S/840 1x SIA NB 7x1.5	-	Einheit
73798300	LL234X 160S/840 1x SIA NB 7x1.5	-	Einheit
73799000	LL217X 45S/840 1x SIA WB 7x1.5	-	Einheit
73800300	LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5	-	Einheit
73801000	LL217X 45S/840 1x SIA NB 7x1.5	-	Einheit
73802700	LL217X 80S/840 1x SIA NB 7x1.5	-	Einheit
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	-	Einheit
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	-	Einheit
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	-	Einheit
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	-	Einheit

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Anzahl Betriebsgeräte
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	-	Einheit
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	-	Einheit
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	-	Einheit
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	-	Einheit

Lichttechnische Daten

Nennlichtausbeute					Nennlichtausbeute				
Order Code	Full Product Name	(Nom)	Lichtstrom	Optik	Order Code	Full Product Name	(Nom)	Lichtstrom	Optik
73803400	LL234X 45S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	161 lm/W	4'500 lm	Breitstrahlend (WB)	63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	157 lm/W	8'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
73804100	LL234X 80S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	160 lm/W	8'000 lm	Breitstrahlend (WB)	63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	160 lm/W	8'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
73805800	LL234X 45S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	161 lm/W	4'500 lm	Tiefstrahlend (NB)	63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	158 lm/W	9'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
73806500	LL234X 80S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	160 lm/W	8'000 lm	Tiefstrahlend (NB)	63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	160 lm/W	16'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	8'000 lm	Breitstrahlend (WB)	63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	160 lm/W	8'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	8'000 lm	Breitstrahlend (WB)	73795200	LL234X 90S/840 1x SIA WB 7x1.5	158 lm/W	9'000 lm	Breitstrahlend (WB)
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	16'000 lm	Breitstrahlend (WB)	73796900	LL234X 160S/840 1x SIA WB 7x1.5	160 lm/W	16'000 lm	Breitstrahlend (WB)
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16'000 lm	Breitstrahlend (WB)	73797600	LL234X 90S/840 1x SIA NB 7x1.5	158 lm/W	9'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	157 lm/W	16'000 lm	Tiefstrahlend (NB)	73798300	LL234X 160S/840 1x SIA NB 7x1.5	160 lm/W	16'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	157 lm/W	8'000 lm	Tiefstrahlend (NB)	73799000	LL217X 45S/840 1x SIA WB 7x1.5	161 lm/W	4'500 lm	Breitstrahlend (WB)
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	9'000 lm	Breitstrahlend (WB)	73800300	LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5	160 lm/W	8'000 lm	Breitstrahlend (WB)
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	158 lm/W	9'000 lm	Breitstrahlend (WB)	73801000	LL217X 45S/840 1x SIA NB 7x1.5	161 lm/W	4'500 lm	Tiefstrahlend (NB)
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	4'500 lm	Breitstrahlend (WB)	73802700	LL217X 80S/840 1x SIA NB 7x1.5	160 lm/W	8'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	4'500 lm	Breitstrahlend (WB)	10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	160 lm/W	8'000 lm	Breitstrahlend (WB)
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	161 lm/W	4'500 lm	Breitstrahlend (WB)	61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	161 lm/W	4'500 lm	Breitstrahlend (WB)
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	150 lm/W	4'500 lm	Breitstrahlend (WB)	61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	164 lm/W	4'500 lm	Breitstrahlend (WB)
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	157 lm/W	8'000 lm	Breitstrahlend (WB)	61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	150 lm/W	4'200 lm	Symmetrisch
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	160 lm/W	8'000 lm	Breitstrahlend (WB)	61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	150 lm/W	4'200 lm	Symmetrisch
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	161 lm/W	4'500 lm	Tiefstrahlend (NB)	61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	157 lm/W	8'000 lm	Breitstrahlend (WB)
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	150 lm/W	4'500 lm	Tiefstrahlend (NB)	61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	148 lm/W	7'400 lm	Symmetrisch
					61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	148 lm/W	7'400 lm	Symmetrisch

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
73803400	LL234X 45S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	27.5 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73804100	LL234X 80S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	50 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73805800	LL234X 45S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	27.5 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73806500	LL234X 80S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	50 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	50 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	51 W	Ja
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	102 W	Ja
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	98 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	102 W	Ja
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	51 W	Ja
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	56 W	Ja
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	57 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	28 W	Ja
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	27.5 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	28 W	Ja
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	27.5 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	51 W	Ja
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	50 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	28 W	Ja
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	27.5 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	51 W	Ja
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	50 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	57 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	98 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	50 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73795200	LL234X 90S/840 1x SIA WB 7x1.5	57 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73796900	LL234X 160S/840 1x SIA WB 7x1.5	100 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73797600	LL234X 90S/840 1x SIA NB 7x1.5	57 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73798300	LL234X 160S/840 1x SIA NB 7x1.5	100 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73799000	LL217X 45S/840 1x SIA WB 7x1.5	27.5 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
73800300	LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5	50 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73801000	LL217X 45S/840 1x SIA NB 7x1.5	27.5 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
73802700	LL217X 80S/840 1x SIA NB 7x1.5	50 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	50 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	28 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	27.5 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	28 W	Ja
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	27.5 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	51 W	Ja
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	51 W	Ja
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	50 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
73803400	LL234X 45S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	Ja	1%
73804100	LL234X 80S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	Ja	1%
73805800	LL234X 45S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	Ja	1%
73806500	LL234X 80S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	Ja	1%
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja	1%
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nein	Nicht anwendbar
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nein	Nicht anwendbar
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja	1%
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	Nein	Nicht anwendbar
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	Nein	Nicht anwendbar
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nein	Nicht anwendbar
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja	1%
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nein	Nicht anwendbar
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja	1%
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nein	Nicht anwendbar
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	Ja	1%
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nein	Nicht anwendbar
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	Ja	1%
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nein	Nicht anwendbar
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	Ja	1%
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	Ja	1%
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	Ja	1%
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	Ja	1%
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	Ja	1%
73795200	LL234X 90S/840 1x SIA WB 7x1.5	Ja	1%
73796900	LL234X 160S/840 1x SIA WB 7x1.5	Ja	1%
73797600	LL234X 90S/840 1x SIA NB 7x1.5	Ja	1%
73798300	LL234X 160S/840 1x SIA NB 7x1.5	Ja	1%
73799000	LL217X 45S/840 1x SIA WB 7x1.5	Ja	1%
73800300	LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5	Ja	1%
73801000	LL217X 45S/840 1x SIA NB 7x1.5	Ja	1%
73802700	LL217X 80S/840 1x SIA NB 7x1.5	Ja	1%
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	Ja	1%
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Nein	Nicht anwendbar
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	Ja	1%
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	Nein	Nicht anwendbar
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	Ja	1%
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Nein	Nicht anwendbar
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	Nein	Nicht anwendbar
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	Ja	1%

Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
73803400	LL234X 45S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	LL234X
73804100	LL234X 80S/840 1x SIA HB WB 7x1.5	LL234X
73805800	LL234X 45S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	LL234X


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
73806500	LL234X 80S/840 1x SIA HB NB 7x1.5	LL234X
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL217X
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	LL217X

CoreLine Trunking gen2


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	LL234X
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL234X
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	LL234X
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	LL217X
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	LL234X
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL234X
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	LL217X
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL217X
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	LL234X
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	LL234X
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	LL234X
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	LL234X
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	LL234X
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	LL234X
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	LL234X
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	LL234X
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	LL234X
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	LL234X

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	LL217X
73795200	LL234X 90S/840 1x SIA WB 7x1.5	LL234X
73796900	LL234X 160S/840 1x SIA WB 7x1.5	LL234X
73797600	LL234X 90S/840 1x SIA NB 7x1.5	LL234X
73798300	LL234X 160S/840 1x SIA NB 7x1.5	LL234X
73799000	LL217X 45S/840 1x SIA WB 7x1.5	LL217X
73800300	LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5	LL217X
73801000	LL217X 45S/840 1x SIA NB 7x1.5	LL217X
73802700	LL217X 80S/840 1x SIA NB 7x1.5	LL217X
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	LL217X
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	LL217X
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	LL217X
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	LL217X
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	LL217X
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	LL217X
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	LL217X
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	LL217X


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868236




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868217




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868826



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868830




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868218




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868821


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868820




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868823




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868825




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868828




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868824




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868994



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867498




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867537




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868234


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868235




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868205




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868232




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868242




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868233




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868239



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868240




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868241




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868238


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867518




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867558




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868237




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868819




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868822




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868834



Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868992




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868991




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868993


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868996




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868995




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868997




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868998




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925869001



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868999



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868990



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868989

