



Für Ihre alltäglichen Beleuchtungsaufgaben bietet die LED-Kerzenlampe ein klassisches, traditionelles Design mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Vorteile

- Spart 30 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Philips LED-Kerzen und -Lüstern
- Die LED-Kerzenlampe hat eine sehr lange Lebensdauer, die den Bedarf an Ersatzlampen reduziert
- Einfacher Retrofit-Ersatz für klassische, herkömmliche Lampen

Merkmale

- Traditionelles Design mit klassischen Formen
- Perfekt passend und mit hochwertiger Oberfläche
- Sehr hohe Lichtqualität mit guter Farbwiedergabe (CRI>80)
- Entworfen um gesehen zu werden, sie sehen ein- und ausgeschaltet gut aus
- Umweltfreundlich: Enthält weder Quecksilber noch andere gefährlichen Substanzen

Anwendung

- Wohnbereich
- Hotel- und Gastgewerbe

Versions



LEDluster E14 P45



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
B35



LEDluster E27 P45

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Versions



MZD LEDCLA 25W P45 E14



MZD LEDCLA 25W B35 E14



LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK



SPPR_LEDCL_0028-Product
photo



SPPR_LEDCL_0029-Product
photo



MZD LEDCLA 40W B35 E14



MZD LEDCLA 40W P45 E14



LEDcandle E14 B35




CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Versions



LEDbulb Classic 40W E27 P45 827
CL ND

Abmessungsskizzen







Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm


Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm


Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen


Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm



Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Allgemeine Informationen

Schaltzyklus	20.000
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Farbcode	827
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit (Nom)	0,5 s

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Socket
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	806 lm
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	250 lm
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	250 lm
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	806 lm
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	250 lm
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	470 lm
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	806 lm
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	250 lm
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	470 lm
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	806 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	806 lm
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	250 lm
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	250 lm
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	470 lm
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	250 lm
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	250 lm
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	470 lm
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	470 lm
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	806 lm
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	470 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Äquivalente Leistung
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W	60 W
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W	25 W
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W	25 W
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W	60 W
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Äquivalente Leistung
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W	40 W
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6,5 W	60 W
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W	25 W
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3 W	40 W
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W	60 W

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Äquivalente Leistung
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W	60 W
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W	25 W
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W	25 W
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W	40 W
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Äquivalente Leistung
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W	25 W
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W	40 W
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W	40 W
34746500	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W	60 W
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W	40 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung	Kolbenform
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Klar	P45
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Klar	P45
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Matt	B35
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Matt	B35
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Matt	P45
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Matt	P45
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Matt	P45

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung	Kolbenform
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Matt	P45
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Matt	P45
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Matt	P45
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Klar	P45
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Klar	P45
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Klar	B35
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Matt	B35


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung	Kolbenform
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CLG	Klar	BA35
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Klar	ST35
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Klar	B35

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung	Kolbenform
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Klar	P45
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Klar	B35
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Klar	P45

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	7 kWh
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 kWh
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	3 kWh
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	7 kWh
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	3 kWh
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	5 kWh
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	7 kWh
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	3 kWh
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	5 kWh
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	7 kWh
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	7 kWh
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 kWh
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 kWh
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	5 kWh
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 kWh
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 kWh
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	5 kWh
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	5 kWh
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	7 kWh
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	5 kWh



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

