



# Ο πιο αποδοτικός λαμπτήρας LED μας

## Λαμπτήρας MASTER UltraEfficient LED

Αυτός είναι ο πιο αποδοτικός λαμπτήρας LED της Philips. Τα 210 lm/W υπερτονίζουν τη δέσμευση της εταιρείας για βιωσιμότητα. Η διάρκεια ζωής των 50.000 ωρών παρατείνει τον κύκλο αντικατάστασης για περιορισμό των αποβλήτων. Δεν πρόκειται απλώς για ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών, αλλά και έναν λαμπτήρα που αναδεικνύει την ποιότητα της επωνυμίας Philips στα προϊόντα φωτισμού

### Οφέλη

- εξοικονόμηση ενέργειας, με 60% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες LED της Philips
- Μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη αντικατάστασης
- Εύκολη αντικατάσταση των λαμπτήρων συμβατικού τύπου

### Χαρακτηριστικά


- Εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, με 210lm/W
- Μεγάλη διάρκεια ζωής, πάνω από 3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα κανονικά προϊόντα LED
- Βελτιστοποιημένη εμφάνιση και αίσθηση. Εύκολη εγκατάσταση
- Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητοι αναμμένοι και σβηστοί
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

### Εφαρμογή

- Οικιακή εφαρμογή
- Φιλοξενία: εστιατόρια και ξενοδοχεία

# Λαμπήρας MASTER UltraEfficient LED

## Versions



LED CLA 75W A70 E27 3000K CL UE SRT4



LED CLA 60W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 4



LED CLA 60W G95 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 60W A60 E27 3000K FR UE SRT4



LED CLA 100WA60 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 100W A70 E27 3000K CL UE SRT4



LED CLA 75W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 60W G95 E27 4000K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 3



LEDbulb MAS EU6 A60 E27 CL



LED CLA 100WA60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 40W A60 E27 4000K CL UE SRT4






LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU6 A60 E27 FR

# Λαμπήρας MASTER UltraEfficient LED

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων





Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	95 mm	140 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	95 mm	140 mm

# Λαμπήρας MASTER UltraEfficient LED

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Product	D	C
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	123 mm
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	123 mm
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	123 mm

### Γενικές πληροφορίες

Βάση- κάλυμμα	E27
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	50.000 h

### Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s

### Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική		
			θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	4000 K	840	1.095 lm
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	300 μοίρα(ες)	4000 K	840	840 lm
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	300 μοίρα(ες)	2700 K	827	840 lm
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	300 μοίρα(ες)	3000 K	830	840 lm
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	4000 K	840	840 lm
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	300 μοίρα(ες)	2700 K	827	840 lm
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	300 μοίρα(ες)	2700 K	827	485 lm
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	300 μοίρα(ες)	4000 K	840	485 lm
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	300 μοίρα(ες)	2700 K	827	840 lm
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	300 μοίρα(ες)	4000 K	840	840 lm
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	300 μοίρα(ες)	2700 K	827	1.095 lm

## Λαμπτήρας MASTER UltraEfficient LED

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	300 μοίρα(ες)	4000 K	840	1.095 lm
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	300 μοίρα(ες)	2700 K	827	1.535 lm
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	300 μοίρα(ες)	4000 K	840	1.535 lm
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	300 μοίρα(ες)	3000 K	830	485 lm
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	300 μοίρα(ες)	3000 K	830	840 lm
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	300 μοίρα(ες)	3000 K	830	1.095 lm
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	300 μοίρα(ες)	3000 K	830	1.535 lm
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	300 μοίρα(ες)	2700 K	827	1.095 lm
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	300 μοίρα(ες)	3000 K	830	1.095 lm
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	300 μοίρα(ες)	2700 K	827	1.535 lm
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	300 μοίρα(ες)	3000 K	830	1.535 lm
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	3000 K	830	1.535 lm
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	4000 K	840	1.535 lm
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	300 μοίρα(ες)	2700 K	827	840 lm
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	4000 K	840	1.535 lm
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	300 μοίρα(ες)	4000 K	840	1.095 lm
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	300 μοίρα(ες)	4000 K	840	840 lm
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	-	3000 K	830	840 lm
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	300 μοίρα(ες)	2700 K	827	840 lm
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	300 μοίρα(ες)	3000 K	830	840 lm
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	300 μοίρα(ες)	4000 K	840	1.535 lm
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	300 μοίρα(ες)	4000 K	840	485 lm
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	300 μοίρα(ες)	2700 K	827	485 lm
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	300 μοίρα(ες)	3000 K	830	485 lm

## Λαμπήρας MASTER UltraEfficient LED

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	300	3000 K	830	840 lm

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς	Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	5,2 W	75 W	18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 W	60 W	25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 W	60 W	18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	7,3 W	100 W
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 W	60 W	25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	7,3 W	100 W
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	4 W	60 W	43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	7,3 W	100 W
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	4 W	60 W	43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	7,3 W	100 W
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2,3 W	40 W	20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	4 W	60 W
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	2,3 W	40 W	43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	7,3 W	100 W
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 W	60 W	18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 W	60 W	20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4 W	60 W
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	5,2 W	75 W	42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	4 W	60 W
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	5,2 W	75 W	24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 W	60 W
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	7,3 W	100 W	24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 W	60 W
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	7,3 W	100 W	18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	7,3 W	100 W
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	2,3 W	40 W	18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 W	60 W	18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	5,2 W	75 W	25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	7,3 W	100 W	24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 W	60 W

### Θερμοκρασία

## Λαμπήρας MASTER UltraEfficient LED

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 °C
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	70 °C
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	70 °C
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	70 °C
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	35 °C
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	70 °C
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	70 °C
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	70 °C
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	70 °C
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	70 °C
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	70 °C
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	70 °C
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	70 °C
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	70 °C
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	70 °C
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	70 °C
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	70 °C
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	70 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	70 °C
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	70 °C
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	70 °C
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	70 °C
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 °C
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 °C
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	70 °C
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70 °C
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	70 °C
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	70 °C
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	35 °C
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	70 °C
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	70 °C
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	70 °C
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	70 °C
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	70 °C
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	70 °C
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	70 °C

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Όχι
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Όχι
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Όχι
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Όχι
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Όχι
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Όχι
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Όχι
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Όχι
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Όχι
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Όχι
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Όχι
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Όχι
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Όχι
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Όχι
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Όχι
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Όχι
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Όχι
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Όχι
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Όχι
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Όχι
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Όχι
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Όχι
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Όχι
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Όχι
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Όχι
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Όχι
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Όχι
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	Όχι
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Όχι
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Όχι
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Όχι
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Όχι
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Διαφανές	A70
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Διαφανές	A60

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Διαφανές	A60
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Διαφανές	A60

## Λαμπήρας MASTER UltraEfficient LED

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπήρας	Σχήμα λαμπήρας
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Διαφανές	A60
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Διαφανές	G95
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Ματ	A60
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Ματ	A60
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Ματ	A60
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Ματ	A60
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Ματ	A60
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Ματ	A60
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Ματ	A60
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Ματ	A60
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Ματ	A60
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Ματ	A60
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Ματ	A60
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Ματ	A60
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Διαφανές	A60
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Διαφανές	A60

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπήρας	Σχήμα λαμπήρας
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Διαφανές	A60
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Διαφανές	A60
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Ματ	A70
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Ματ	A70
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Διαφανές	ST64
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Διαφανές	A70
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Διαφανές	A60
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Διαφανές	G95
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	Διαφανές	A60
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Διαφανές	A60
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Διαφανές	A60
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Διαφανές	A60
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Διαφανές	A60
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Διαφανές	A60
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Διαφανές	A60
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Ματ	A60

### Έγκριση και Εφαρμογή









Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	6 kWh
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	-20 έως +45 °C	4 kWh
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20 έως +45 °C	4 kWh
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20 έως +45 °C	4 kWh
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	4 kWh
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	-20 έως +45 °C	4 kWh
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	-20 έως +45 °C	3 kWh
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	-20 έως +45 °C	3 kWh
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	-20 έως +45 °C	4 kWh
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-20 έως +45 °C	4 kWh
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	-20 έως +45 °C	6 kWh
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	-20 έως +45 °C	6 kWh
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	-20 έως +45 °C	8 kWh
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	-20 έως +45 °C	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	-20 έως +45 °C	3 kWh
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20 έως +45 °C	4 kWh
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	-20 έως +45 °C	6 kWh
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	-20 έως +45 °C	8 kWh
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	-20 έως +45 °C	6 kWh
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	-20 έως +45 °C	6 kWh
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	-20 έως +45 °C	8 kWh
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	-20 έως +45 °C	8 kWh
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	8 kWh
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	8 kWh
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-20 έως +45 °C	4 kWh
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	8 kWh
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-20 έως +45 °C	6 kWh
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	-20 έως +45 °C	4 kWh













# Λαμπήρας MASTER UltraEfficient LED







Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	-	4 kWh
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20 έως +45 °C	4 kWh
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20 έως +45 °C	4 kWh
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	-20 έως +45 °C	8 kWh
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-20 έως +45 °C	3 kWh
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-20 έως +45 °C	3 kWh
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-20 έως +45 °C	3 kWh
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20 έως +45 °C	4 kWh



# Λαμπήρας MASTER UltraEfficient LED



# Λαμπήρας MASTER UltraEfficient LED



© 2024 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2024, Αύγουστος 30 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές