



# Energiatehokkain LED-lamppumme

## MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Philipsin energiatehokkain LED-lamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

### Hyödyt

- 60 % energiansäästö verrattuna Philipsin tavallisiin LED-lamppuihin
- Erittäin pitkän polttoiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Helppo vaihtaa perinteisten lamppujen tilalle

### Ominaisuudet


- Erittäin energiatehokas: 210 lm/W
- Pitkä polttoikä – yli 3 kertaa pidempi kuin tavanomaisilla LED-tuotteilla
- Optimoitu ulkomuoto ja tuntuma käyttöominaisuuksista tinkimättä. Helppo asentaa
- Näyttävä lamppu niin sytytettynä kuin sammutettuna
- Vihreämpi valinta: ei sisällä elohopeaa eikä muita haitallisia aineita

### Käyttökohteet

- Kotitaloudet
- Hotellit ja ravintolat

# MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

## Versions



LED CLA 75W A70 E27 3000K CL UE SRT4



LED CLA 60W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 4



LED CLA 60W G95 E27 2700K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 1




LED CLA 75W A60 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 100W A70 E27 3000K FR UE SRT4



LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 100W A70 E27 3000K CL UE SRT4




LED CLA 75W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 60W G95 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 100WA60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 40W A60 E27 4000K CL UE SRT4




LEDbulb MAS EU6 A60 E27 FR



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 2


# MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

## Mittapiirros






Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	64 mm	140 mm



# MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

## Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	95 mm	140 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	95 mm	140 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Product
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE

### Yleistä tietoa

Kanta	E27
Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia

### Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

### Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivahiheys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

### Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Vastaava väriämpötila		
			(nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003480402	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	3000 K	830	1 095 lm
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	4000 K	840	1 095 lm
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	840 lm
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	840 lm

# MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Vastaava		
			väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	4000 K	840	840 lm
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
929003066402	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	-	3000 K	830	485 lm
929003480002	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	840 lm
929003480102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	840 lm
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	485 lm
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	485 lm
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	840 lm
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	840 lm
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	1 095 lm
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	1 095 lm
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	-	2700 K	827	1 535 lm
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	-	4000 K	840	1 535 lm
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	485 lm
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	840 lm
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	1 095 lm
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	-	3000 K	830	1 535 lm
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	1 095 lm
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	1 095 lm
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	-	2700 K	827	1 535 lm
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	-	3000 K	830	1 535 lm
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	3000 K	830	1 535 lm
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	4000 K	840	1 535 lm
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
929003480602	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	3000 K	830	1 535 lm

# MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Vastaava		
			väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	4000 K	840	1 535 lm
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	1 095 lm
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	-	4000 K	840	840 lm
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	300 °	2700 K	827	840 lm
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	300 °	3000 K	830	840 lm
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	-	4000 K	840	1 535 lm
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	485 lm
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	485 lm
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	485 lm
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	300 °	2700 K	827	840 lm
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	300 °	3000 K	830	840 lm
929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	4000 K	840	485 lm

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus	Vastaa		Order Code	Full Product Name	Energiankulutus	Vastaa	
			teholtaan					teholtaan	
929003480402	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	5,2 W	75 W		929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2,3 W	40 W	
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	5,2 W	75 W		929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	2,3 W	40 W	
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 W	60 W		929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 W	60 W	
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 W	60 W		929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 W	60 W	
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 W	60 W		929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	5,2 W	75 W	
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	4 W	60 W		929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	5,2 W	75 W	
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	4 W	60 W		929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	7,3 W	100 W	
929003066402	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	2,3 W	40 W		929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	7,3 W	100 W	
929003480002	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 W	60 W		929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	2,3 W	40 W	
929003480102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 W	60 W		929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 W	60 W	

## MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus	Vastaa teholtaan
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	7,3 W	100 W
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	7,3 W	100 W
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	7,3 W	100 W
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	7,3 W	100 W
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	7,3 W	100 W
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	4 W	60 W
929003480602	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	7,3 W	100 W
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	7,3 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus	Vastaa teholtaan
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4 W	60 W
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 W	60 W
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 W	60 W
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	7,3 W	100 W
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 W	60 W
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 W	60 W
929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	2,3 W	40 W

### Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila- alue	T-Case, maksimi (nim.)
929003480402	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	70 °C
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	70 °C
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	35 °C
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003066402	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	-	35 °C
929003480002	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	70 °C
929003480102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	70 °C
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	-20...+45 °C	70 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila- alue	T-Case, maksimi (nim.)
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	-20...+45 °C	70 °C

# MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue	T-Case, maksimi (nim.)
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	70 °C
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	70 °C
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003480602	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	70 °C
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	70 °C
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue	T-Case, maksimi (nim.)
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20...+45 °C	70 °C
929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	35 °C

## Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929003480402	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	Ei
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Ei
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Ei
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Ei
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Ei
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Ei
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Ei
929003066402	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	Ei
929003480002	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Ei
929003480102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Ei
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Ei
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Ei
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Ei
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Ei
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Ei
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Ei
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	Ei
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	Ei
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Ei
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Ei
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Ei
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	Ei
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Ei
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Ei
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	Ei
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Ei
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Ei
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Ei
929003480602	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	Ei
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Ei
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Ei
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Ei
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	Ei
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Ei
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Ei
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Ei
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	Ei



# MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

## Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929003480402	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	Kirkas	A70
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Kirkas	A70
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Kirkas	A60
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Kirkas	A60
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Kirkas	A60
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Kirkas	A60
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Kirkas	G95
929003066402	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	Kirkas	A60
929003480002	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Matta	A60
929003480102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Matta	A60
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Matta	A60
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Matta	A60
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Matta	A60
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Matta	A60
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Matta	A60
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Matta	A60
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Matta	A60
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Matta	A60
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Matta	A60
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Matta	A60
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Matta	A60

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Matta	A60
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Kirkas	A60
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Kirkas	A60
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Kirkas	A60
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Kirkas	A60
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Matta	A70
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Matta	A70
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Kirkas	ST64
929003480602	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	Kirkas	A70
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Kirkas	A70
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Kirkas	A60
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Kirkas	G95
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Kirkas	A60
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Kirkas	A60
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Kirkas	A60
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Kirkas	A60
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Kirkas	A60
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Kirkas	A60
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Matta	A60
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Matta	A60
929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	Kirkas	A60






## Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
929003480402	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	6 kWh
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	6 kWh











Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 kWh
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh

# MASTER UltraEfficient -LED-lamppu






Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 kWh
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	4 kWh
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	4 kWh
929003066402	MAS LEDBulbND2,3-40W E27830 A60CL G EELA	3 kWh
929003480002	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
929003480102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
929003622902	MAS LEDBulbND2,3-40W E27 827 A60 FR G UE	3 kWh
929003623302	MAS LEDBulbND2,3-40W E27 840 A60 FR G UE	3 kWh
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
929003624502	MAS LEDBulbND5,2-75W E27 827 A60 FR G UE	6 kWh
929003624902	MAS LEDBulbND5,2-75W E27 840 A60 FR G UE	6 kWh
929003625302	MAS LEDBulbND7,3-100W E27 827 A60 FR GUE	8 kWh
929003625702	MAS LEDBulbND7,3-100W E27 840 A60 FR GUE	8 kWh
929003702702	MAS LEDBulbND2,3-40W E27 830 A60 FR G UE	3 kWh
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
929003703502	MAS LEDBulbND5,2-75W E27 830 A60 FR G UE	6 kWh
929003703902	MAS LEDBulbND7,3-100W E27 830 A60 FR GUE	8 kWh
929003624302	MAS LEDBulbND5,2-75W E27 827 A60 CL G UE	6 kWh
929003703302	MAS LEDBulbND5,2-75W E27 830 A60 CL G UE	6 kWh
929003625102	MAS LEDBulbND7,3-100W E27 827 A60 CL GUE	8 kWh
929003703702	MAS LEDBulbND7,3-100W E27 830 A60 CL GUE	8 kWh
929003480202	MAS LEDBulbND7,3-100WE27830 A70 FRG UE	8 kWh
929003480302	MAS LEDBulbND7,3-100WE27840 A70 FRG UE	8 kWh
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	4 kWh
929003480602	MAS LEDBulbND7,3-100WE27830 A70 CLG UE	8 kWh
929003480702	MAS LEDBulbND7,3-100WE27840 A70 CLG UE	8 kWh
929003624702	MAS LEDBulbND5,2-75W E27 840 A60 CL G UE	6 kWh
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4 kWh
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 kWh
929003625502	MAS LEDBulbND7,3-100W E27 840 A60 CL GUE	8 kWh
929003623102	MAS LEDBulbND2,3-40W E27 840 A60 CL G UE	3 kWh
929003622702	MAS LEDBulbND2,3-40W E27 827 A60 CL G UE	3 kWh
929003702502	MAS LEDBulbND2,3-40W E27 830 A60 CL G UE	3 kWh
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
929003066502	MAS LEDBulbND2,3-40W E27840 A60CL G EELA	3 kWh








# MASTER UltraEfficient -LED-lamppu



# MASTER UltraEfficient -LED-lamppu



(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°

# MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

