



Onze meest efficiënte LED-lamp

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Dit is de meest efficiënte LED-lamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Voordelen

- Energiebesparing, 60% minder energieverbruik in vergelijking met een standaard Philips LED-lampen
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen

Kenmerken

- Extreem energiezuinig tot 210 lm/W
- Lange levensduur, meer dan 3 keer langere levensduur dan gangbare LED-producten
- De uitstraling is geoptimaliseerd zonder afbreuk te doen aan de functie, met als doel eenvoudige installatie.
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

Toepassing

- Huishoudelijke toepassing
- Horeca: restaurants en hotels

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Versions



LED CLA 60W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 4



LED CLA 60W G95 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 75W A60 E27 2700K CL UE SRT4




LED CLA 100WA60 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 100W A70 E27 3000K FR UE SRT4



LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 100W A70 E27 3000K CL UE SRT4



LED CLA 75W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 100WA60 E27 4000K CL UE SRT4




LED CLA 40W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU6 A60 E27 FR

MASTER LEDbulb Ultra Efficient



Maatschets



Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	95 mm	140 mm



MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Maatschets



Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Product
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	50.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek (nom.)	Gecorreleerde		
			kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514435872	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	3000 K	830	1.095 lm
8719514435896	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	4000 K	840	1.095 lm
8720169188532	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	840 lm
8720169188457	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
8720169254121	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	840 lm
8719514420793	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	4000 K	840	840 lm
8720169202764	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
8720169188334	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	485 lm
8720169188419	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	485 lm
8720169188495	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	840 lm
8720169284289	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	840 lm

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek (nom.)	Gecorreleerde		Lichtstroom
			kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	
8720169188655	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	1.095 lm
8720169188730	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	1.095 lm
8720169188815	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	-	2700 K	827	1.535 lm
8720169188891	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	-	4000 K	840	1.535 lm
8720169254084	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	485 lm
8720169254169	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	840 lm
8720169254244	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	1.095 lm
8720169254329	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	-	3000 K	830	1.535 lm
8720169188617	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	1.095 lm
8720169254206	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	1.095 lm
8720169188778	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	-	2700 K	827	1.535 lm
8720169254282	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	-	3000 K	830	1.535 lm
8719514435834	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	3000 K	830	1.535 lm
8719514435858	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	4000 K	840	1.535 lm
8720169202740	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
8719514435919	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	3000 K	830	1.535 lm
8720169188693	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	1.095 lm
8720169248649	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	300 graden	2700 K	827	840 lm
8720169248687	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	300 graden	3000 K	830	840 lm
8720169188853	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	-	4000 K	840	1.535 lm
8720169188372	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	485 lm
8720169188297	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	485 lm
8720169254046	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	485 lm

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek (nom.)	Gecorreleerde		Lichtstroom
			kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	
8720169248663	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	300 graden	2700 K	827	840 lm
8720169248700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	300 graden	3000 K	830	840 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
8719514435872	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	5,2 W	75 W
8719514435896	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	5,2 W	75 W
8720169188532	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 W	60 W
8720169188457	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 W	60 W
8720169254121	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 W	60 W
8719514420793	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	4 W	60 W
8720169202764	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	4 W	60 W
8720169188334	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
8720169188419	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
8720169188495	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 W	60 W
8720169284289	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 W	60 W
8720169188655	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
8720169188730	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
8720169188815	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	7,3 W	100 W
8720169188891	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	7,3 W	100 W
8720169254084	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
8720169254169	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 W	60 W
8720169254244	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
8720169254329	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	7,3 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
8720169188617	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
8720169254206	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
8720169188778	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	7,3 W	100 W
8720169254282	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	7,3 W	100 W
8719514435834	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	7,3 W	100 W
8719514435858	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	7,3 W	100 W
8720169202740	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	4 W	60 W
8719514435919	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	7,3 W	100 W
8720169188693	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
8720169248649	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 W	60 W
8720169248687	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 W	60 W
8720169188853	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	7,3 W	100 W
8720169188372	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
8720169188297	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
8720169254046	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
8720169248663	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 W	60 W
8720169248700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 W	60 W

Operationele temperatuur

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514435872	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	70 °C
8719514435896	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 °C
8720169188532	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	70 °C
8720169188457	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	70 °C
8720169254121	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	70 °C
8719514420793	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	35 °C
8720169202764	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	70 °C
8720169188334	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	70 °C
8720169188419	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	70 °C
8720169188495	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	70 °C
8720169284289	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	70 °C
8720169188655	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	70 °C
8720169188730	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	70 °C
8720169188815	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	70 °C
8720169188891	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	70 °C
8720169254084	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	70 °C
8720169254169	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	70 °C
8720169254244	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	70 °C

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8720169254329	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	70 °C
8720169188617	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	70 °C
8720169254206	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	70 °C
8720169188778	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	70 °C
8720169254282	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	70 °C
8719514435834	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 °C
8719514435858	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 °C
8720169202740	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	70 °C
8719514435919	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	70 °C
8720169188693	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	70 °C
8720169248649	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	70 °C
8720169248687	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	70 °C
8720169188853	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	70 °C
8720169188372	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	70 °C
8720169188297	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	70 °C
8720169254046	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	70 °C
8720169248663	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	70 °C
8720169248700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	70 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514435872	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	Nee
8719514435896	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Nee
8720169188532	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Nee
8720169188457	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Nee
8720169254121	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Nee
8719514420793	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Nee
8720169202764	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Nee
8720169188334	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Nee
8720169188419	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Nee
8720169188495	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Nee
8720169284289	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Nee
8720169188655	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Nee
8720169188730	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Nee
8720169188815	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Nee
8720169188891	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Nee
8720169254084	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Nee
8720169254169	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Nee
8720169254244	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Nee
8720169254329	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Nee
8720169188617	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169254206	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Nee
8720169188778	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Nee
8720169254282	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Nee
8719514435834	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Nee
8719514435858	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Nee
8720169202740	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Nee
8719514435919	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	Nee
8720169188693	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Nee
8720169248649	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Alleen met specifieke dimmers
8720169248687	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Alleen met specifieke dimmers
8720169188853	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Nee
8720169188372	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Nee
8720169188297	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Nee
8720169254046	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Nee
8720169248663	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Alleen met specifieke dimmers
8720169248700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Alleen met specifieke dimmers

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514435872	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	Helder	A70
8719514435896	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Helder	A70

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8720169188532	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Helder	A60
8720169188457	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Helder	A60

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8720169254121	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Helder	A60
8719514420793	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Helder	A60
8720169202764	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Helder	G95
8720169188334	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Mat	A60
8720169188419	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Mat	A60
8720169188495	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Mat	A60
8720169284289	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Mat	A60
8720169188655	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Mat	A60
8720169188730	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Mat	A60
8720169188815	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	Mat	A60
8720169188891	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	Mat	A60
8720169254084	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Mat	A60
8720169254169	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Mat	A60
8720169254244	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Mat	A60
8720169254329	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	Mat	A60
8720169188617	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Helder	A60

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8720169254206	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Helder	A60
8720169188778	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	Helder	A60
8720169254282	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	Helder	A60
8719514435834	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Mat	A70
8719514435858	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Mat	A70
8720169202740	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Helder	ST64
8719514435919	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	Helder	A70
8720169188693	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Helder	A60
8720169248649	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Helder	A60
8720169248687	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Helder	A60
8720169188853	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	Helder	A60
8720169188372	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Helder	A60
8720169188297	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Helder	A60
8720169254046	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Helder	A60
8720169248663	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Mat	A60
8720169248700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Mat	A60






Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8719514435872	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	6 kWh
8719514435896	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	6 kWh
8720169188532	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	-20 tot +45 °C	4 kWh
8720169188457	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20 tot +45 °C	4 kWh
8720169254121	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20 tot +45 °C	4 kWh
8719514420793	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	4 kWh
8720169202764	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	-20 tot +45 °C	4 kWh











Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8720169188334	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	-20 tot +45 °C	3 kWh
8720169188419	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	-20 tot +45 °C	3 kWh
8720169188495	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	-20 tot +45 °C	4 kWh
8720169284289	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-20 tot +45 °C	4 kWh
8720169188655	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	-20 tot +45 °C	6 kWh
8720169188730	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	-20 tot +45 °C	6 kWh
8720169188815	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	-20 tot +45 °C	8 kWh

MASTER LEDbulb Ultra Efficient










Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8720169188891	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	-20 tot +45 °C	8 kWh
8720169254084	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	-20 tot +45 °C	3 kWh
8720169254169	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20 tot +45 °C	4 kWh
8720169254244	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	-20 tot +45 °C	6 kWh
8720169254329	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	-20 tot +45 °C	8 kWh
8720169188617	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	-20 tot +45 °C	6 kWh
8720169254206	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	-20 tot +45 °C	6 kWh
8720169188778	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	-20 tot +45 °C	8 kWh
8720169254282	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	-20 tot +45 °C	8 kWh
8719514435834	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	8 kWh
8719514435858	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	8 kWh
8720169202740	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-20 tot +45 °C	4 kWh
8719514435919	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	8 kWh
8720169188693	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-20 tot +45 °C	6 kWh
8720169248649	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20 tot +45 °C	4 kWh
8720169248687	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20 tot +45 °C	4 kWh
8720169188853	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	-20 tot +45 °C	8 kWh
8720169188372	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-20 tot +45 °C	3 kWh
8720169188297	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-20 tot +45 °C	3 kWh
8720169254046	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-20 tot +45 °C	3 kWh
8720169248663	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	-20 tot +45 °C	4 kWh
8720169248700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20 tot +45 °C	4 kWh



MASTER LEDbulb Ultra Efficient



MASTER LEDbulb Ultra Efficient



MASTER LEDbulb Ultra Efficient

