



Vår mest effektiva LED-ljuskälla

MASTER UltraEfficient LED bulb

Det här är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytscykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Fördelar

- energibesparing, 60 % lägre energiförbrukning än standard Philips LED-ljuskällor
- Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten
- Enkel ersättning av konventionella ljuskällor

Funktioner


- Ultraenergieffektiv, med 210 lm/W
- Mer än tre gånger så lång livslängd som vanliga LED-produkter
- Optimerat utseende och känsla som inte påverkar användningsområdet. Enkel att installera
- Designad för att synas - snygg både tänd och släckt
- Miljövänlig: innehåller inget kvicksilver eller andra farliga ämnen

Användning

- Användning i hemmet
- Hotell och restauranger

MASTER UltraEfficient LED bulb

Versions



LED CLA 75W A70 E27 3000K CL UE SRT4



LED CLA 60W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 60W A60 E27 2700K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 4




LED CLA 60W G95 E27 2700K CL UE SRT4




LED CLA 100WA60 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 100W A70 E27 3000K FR UE SRT4



LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 100W A70 E27 3000K CL UE SRT4



LED CLA 75W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 60W G95 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 100WA60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 40W A60 E27 4000K CL UE SRT4






LEDbulb MAS EU6 A60 E27 FR



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 2

MASTER UltraEfficient LED bulb

Måttskiss





Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	95 mm	140 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	95 mm	140 mm

MASTER UltraEfficient LED bulb

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Product
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE

Allmän information

Socket	E27
Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	50 000 h

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Korrelerad		
			färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	4000 K	840	1 095 lm
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	840 lm
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	840 lm
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	4000 K	840	840 lm
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	485 lm
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	485 lm
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	840 lm
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	840 lm
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	1 095 lm

MASTER UltraEfficient LED bulb

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Korrelerad		
			färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	1 095 lm
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	1 535 lm
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	1 535 lm
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	485 lm
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	840 lm
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	1 095 lm
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	1 535 lm
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	1 095 lm
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	1 095 lm
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	1 535 lm
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	1 535 lm
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	3000 K	830	1 535 lm
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	4000 K	840	1 535 lm
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	4000 K	840	1 535 lm
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	1 095 lm
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	-	4000 K	840	840 lm
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	300 °	2700 K	827	840 lm
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	300 °	3000 K	830	840 lm
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	1 535 lm
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	485 lm
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	485 lm
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	485 lm
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	300 °	2700 K	827	840 lm
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	300 °	3000 K	830	840 lm

MASTER UltraEfficient LED bulb

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Korrelerad		
			färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	4000 K	840	485 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Motsvarande effekt
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	5,2 W	75 W
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 W	60 W
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 W	60 W
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 W	60 W
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	4 W	60 W
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	4 W	60 W
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 W	60 W
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 W	60 W
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	7,3 W	100 W
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	7,3 W	100 W
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 W	60 W
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	7,3 W	100 W
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	5,2 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Motsvarande effekt
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	7,3 W	100 W
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	7,3 W	100 W
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	7,3 W	100 W
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	7,3 W	100 W
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	4 W	60 W
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	7,3 W	100 W
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4 W	60 W
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 W	60 W
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 W	60 W
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	7,3 W	100 W
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 W	60 W
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 W	60 W
929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	2,3 W	40 W

Temperatur

MASTER UltraEfficient LED bulb

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 °C
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	70 °C
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	70 °C
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	70 °C
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	35 °C
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	70 °C
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	70 °C
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	70 °C
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	70 °C
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	70 °C
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	70 °C
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	70 °C
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	70 °C
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	70 °C
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	70 °C
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	70 °C
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	70 °C
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	70 °C
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	70 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	70 °C
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	70 °C
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	70 °C
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 °C
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 °C
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	70 °C
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70 °C
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	70 °C
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	70 °C
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	70 °C
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	70 °C
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	70 °C
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	70 °C
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	70 °C
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	70 °C
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	70 °C
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	70 °C
929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	35 °C

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Nej
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Nej
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Nej
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Nej
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Nej
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Nej
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Nej
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Nej
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Nej
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Nej
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Nej
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Nej
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Nej
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Nej
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Nej
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Nej
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Nej
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Nej
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Nej
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Nej
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Nej
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Nej
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Nej
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Nej
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Nej
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Nej
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Nej
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Endast med särskilda dimmers
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Endast med särskilda dimmers
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Nej
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Nej
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Nej
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Nej
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Endast med särskilda dimmers
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Endast med särskilda dimmers
929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	Nej

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans	
		ytbehandling	Lampform
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Klar	A70

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans	
		ytbehandling	Lampform
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Klar	A60

MASTER UltraEfficient LED bulb

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans	
		ytbehandling	Lampform
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Klar	A60
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Klar	A60
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Klar	A60
929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Klar	G95
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Frostad	A60
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Frostad	A60
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Frostad	A60
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Frostad	A60
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Frostad	A60
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Frostad	A60
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	Frostad	A60
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	Frostad	A60
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Frostad	A60
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Frostad	A60
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Frostad	A60
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	Frostad	A60
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Klar	A60
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Klar	A60





Order Code	Full Product Name	Ljuskällans	
		ytbehandling	Lampform
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	Klar	A60
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	Klar	A60
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Frostad	A70
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Frostad	A70
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Klar	ST64
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Klar	A70
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Klar	A60
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Klar	G95
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Klar	A60
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Klar	A60
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	Klar	A60
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Klar	A60
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Klar	A60
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Klar	A60
929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Frostad	A60
929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Frostad	A60
929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	Klar	A60

Användning och godkännande











Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning	Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning
			kWh/1 000 tim				kWh/1 000 tim
929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	6 kWh	929003642502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	-20 till +45 °C	4 kWh
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	4 kWh	929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	3 kWh
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	4 kWh	929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	3 kWh
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	4 kWh	929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	4 kWh
929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	4 kWh	929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	4 kWh

MASTER UltraEfficient LED bulb


Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	6 kWh	929003691602	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	4 kWh
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	6 kWh	929003691802	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	4 kWh
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	-20 till +45 °C	8 kWh	929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	3 kWh
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	-20 till +45 °C	8 kWh				
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	3 kWh				
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	4 kWh				
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	6 kWh				
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	-20 till +45 °C	8 kWh				
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	6 kWh				
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	6 kWh				
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	-20 till +45 °C	8 kWh				
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	-20 till +45 °C	8 kWh				
929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	8 kWh				
929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	8 kWh				
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-20 till +45 °C	4 kWh				
929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	8 kWh				
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	6 kWh				
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	-20 till +45 °C	4 kWh				
929003691502	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	4 kWh				
929003691702	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	4 kWh				
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	-20 till +45 °C	8 kWh				
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	3 kWh				
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	3 kWh				
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	3 kWh				




MASTER UltraEfficient LED bulb




MASTER UltraEfficient LED bulb




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°

MASTER UltraEfficient LED bulb

