



Energiatehokkain LED- kynttilälamppumme

MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja - mainoslamput

Philipsin tehokkain LED-kynttilälamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Hyödyt

- 60 % energiansäästö Philipsin tavallisiin LED-kynttilälamppuihin verrattuna.
- Erittäin pitkän polttoiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Helppo vaihtaa perinteisen lampun tilalle

Ominaisuudet

- Erittäin energiatehokas: 210 lm/W
- Pitkä polttoikä – yli 3 kertaa pidempi kuin tavanomaisilla LED-tuotteilla
- Optimoitu ulkomuoto ja tuntuma käyttöominaisuuksista tinkimättä. Helppo asentaa
- Näyttävä lamppu niin sytytettynä kuin sammutettuna
- Ympäristöä säästävä: ei sisällä elohopeaa eikä muita vaarallisia aineita

Käyttökohteet

- Kotitaloudet
- Hotellit ja ravintolat

MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

Versions



LED CLA 40W B35 E14 2700K CL
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E27 2700K CL
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 4000K CL
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 2700K CL
UE SRT4 S



LED CLA 40W B35 E14 3000K CL
UE SRT4






LED CLA 40W P45 E27 4000K CL
UE SRT4



LED CLA 40W B35 E14 4000K CL
UE SRT4

MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	99 mm
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	45 mm	99 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	111 mm
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	35 mm	111 mm
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

Yleistä tietoa

Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta	485 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Virrankulutus	2,3 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Vastaa teholtaan	40 W

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
------------------------	-------

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
--------------	--------

Merkinnät ja luokitukset

Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
----------------------------	-------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
929003625902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	E14
929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	E27
929003626402	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	E14
929003626102	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	E14
929003480902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	E14
929003626502	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	E27
929003626002	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	E14

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaava väriämpötila (nim.)	Värikoodi
929003625902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	2700 K	827
929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	2700 K	827
929003626402	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	4000 K	840
929003626102	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	2700 K	827

Order Code	Full Product Name	Vastaava väriämpötila (nim.)	Värikoodi
929003480902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	4000 K	840
929003626502	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	4000 K	840
929003626002	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	4000 K	840

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
929003625902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	-20...+45 °C
929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	-20...+45 °C
929003626402	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	-20...+45 °C
929003626102	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	-20...+45 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
929003480902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	-
929003626502	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	-20...+45 °C
929003626002	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	-20...+45 °C

MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulamput muoto
929003625902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	B35
929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	P45
929003626402	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	P45
929003626102	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	P45
929003480902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	B35
929003626502	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	P45
929003626002	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	B35

