



# Onze meest efficiënte LED-kaarslamp

## MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

Dit is de meest efficiënte LED-kaarslamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

### Voordelen

- Energiebesparing, 60% minder energieverbruik in vergelijking met standaard Philips LED-kaarslampen.
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen

### Kenmerken

- Extreem energiezuinig tot 210 lm/W
- Lange levensduur, meer dan 3 keer langere levensduur dan gangbare LED-producten
- De uitstraling is geoptimaliseerd zonder afbreuk te doen aan de functie, met als doel eenvoudige installatie.
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

### Toepassing

- Huishoudelijke toepassing
- Horeca: restaurants en hotels

# MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

## Versions



LED CLA 40W B35 E14 2700K CL  
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E27 2700K CL  
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 4000K CL  
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 2700K CL  
UE SRT4 S



LED CLA 40W B35 E14 3000K CL  
UE SRT4






LED CLA 40W P45 E27 4000K CL  
UE SRT4



LED CLA 40W B35 E14 4000K CL  
UE SRT4

# MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

## Maatschets



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	99 mm
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	45 mm	99 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	111 mm
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	35 mm	111 mm
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

# MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

## Algemene informatie

Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	50.000 hr

## Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom	485 lm

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Energieverbruik	2,3 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Overeenkomstig vermogen	40 W

## Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
-----------------------------	-------

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
---------------	--------

## Keurmerken en classificaties

Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
-------------------------------	-------

## Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8720169188938	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	E14
8720169188990	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	E27
8720169189034	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	E14
8720169188976	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	E14
8719514435971	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	E14
8720169189058	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	E27
8720169188952	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	E14

## Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurcode
8720169188938	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	2700 K	827
8720169188990	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	2700 K	827
8720169189034	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	4000 K	840
8720169188976	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	2700 K	827

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurcode
8719514435971	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	4000 K	840
8720169189058	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	4000 K	840
8720169188952	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	4000 K	840

## Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8720169188938	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	-20 tot +45 °C
8720169188990	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	-20 tot +45 °C
8720169189034	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	-20 tot +45 °C
8720169188976	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	-20 tot +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8719514435971	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	-
8720169189058	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	-20 tot +45 °C
8720169188952	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	-20 tot +45 °C

# MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8720169188938	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	B35
8720169188990	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	P45
8720169189034	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	P45
8720169188976	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	P45
8719514435971	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	B35
8720169189058	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	P45
8720169188952	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	B35

