



# Das intelligente Vorschaltgerät

## AspiraVision Compact für CDM

HID-AspiraVision ist das neue, innovativste elektronische MultiWatt Vorschaltgerät für CDM-Lampen. Die kürzlich ergänzte Umschaltfunktion bietet ein Höchstmaß an Flexibilität, da das Betriebsgerät jetzt auf drei unterschiedliche Lampen-Leistungen eingestellt werden kann. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher.

### Vorteile

- Lampenleistung am Gerät einstellbar
- Größere Anzahl von EVG pro Sicherungsautomat
- Reduzierte Lagerkosten

### Merkmale


- Einstellbare Lampenleistung (35, 50 und 70 W) über Schalter am Gerät
- In drei Gehäuseformen verfügbar (S = Leuchteneinbau, I = mit Zugentlastung und C = mit Wielandstecker und Zugentlastung)
- SOFT START-Funktion
- 40.000 h Lebensdauer ( $T_{\text{a}} = 45 \text{ °C}$ )
- Smart Power für konstantes Licht auch bei Netzspannungsschwankungen

### Anwendung

- Für Akzent- und dekorative Beleuchtung im Innenbereich
- Für Anwendungen mit sehr geringer Schalthäufigkeit
- Zur Modernisierung bestehender CDM-Beleuchtung





# AspiraVision Compact für CDM

## Versions



GPPR IAVC 0002

## Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,7 mm	189,2 mm	170,7 mm	83,5 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm



# AspiraVision Compact für CDM

## Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	58

## Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäuse	Order Code	Full Product Name	Gehäuse
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S	23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

