



Die Philips SmartBalance Free Floor Stehleuchte kombiniert Leistung mit einem durchdachten Design

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Stehleuchten gelten bei Kunden als ideale Lösung für eine individuell gesteuerte, flexible und komfortable Beleuchtung. Die Philips SmartBalance gen2 steigert mit ihrem noch schlankeren und smarteren Design und den vielen Varianten für mehr Flexibilität die Wertigkeit von freistehenden Stehleuchten. Diese LED-Stehleuchten verfügen über eine hochmoderne Lichttechnik und moderne Anschlussmöglichkeiten. Sie sind für eine höhere Energieeffizienz konzipiert. Um die Beleuchtungskosten noch weiter zu reduzieren, können zwei Schreibtische mit einer Leuchte auf dem für Büros erforderlichen Lichtpegel beleuchtet werden. Eine Touch- und Dimmtaste am Mast gibt dem Benutzer vollständige Kontrolle über diese eleganten Stehleuchten. Dank des klaren und kompakten Designs passt die Leuchte zu jedem Interieur. Die SmartBalance gen2 ist recycelbar. Daher ist diese LED-Stehleuchte ein echter Beitrag zum Schutz der Umwelt.

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Vorteile

- Gleichmäßiges, reflexionsfreies Licht für eine optimale Bürobeleuchtung
- Eine einzelne SmartBalance-Stehleuchte kann zwei Schreibtische mit der für Büroarbeiten erforderlichen Beleuchtungsstärke erhellen
- Flexibilität und Komfort durch vollständig persönliche Lichtsteuerung am Arbeitsplatz
- Energiekosteneinsparungen von >50% mit bis zu 140 lm/W
- Kompakte Form mit einem schlanken Kopf (39 mm), passend zum Design moderner Innenräume

Merkmale

- Direkte und indirekte Beleuchtungsstärken durch eine komfortable Beleuchtung mit persönlicher Steuerung und separater Dimmung
- Wahlweise runde oder scharfkantige Kopfform; U-förmiger oder rechteckiger Fuß
- Homogene Beleuchtung mit hoher Lichtqualität an der Decke (bis zu 14500 lm) gemäß den Büronormen UGR<19, L65<3000cd/sm
- 3000K, 4000K, CRI>90
- Lange Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden bei L75
- Inklusive Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

Anwendung

- Büros

Hinweise

- Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IPX0. Als solches ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Wir empfehlen daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu überprüfen.
- Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Versions



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
SPP- SI- REC foot with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
SPP- WH- U foot

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Versions



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- WH- REC foot with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
SPP- WH- REC foot



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- WH- U foot with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
SPP- BK- U foot with Sensor





SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- WH- REC foot



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- WH- U foot

Abmessungsskizzen



SmartBalance Free Floor Standing gen2

Produktdetails



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-WH



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- WH with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- SI- REC foot with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- SI



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- WH



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- BK with sensor



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP01

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Produktdetails



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- SI



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-SI



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK-SL_DPP



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- BK



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- BK- U foot



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- BK




SmartBalance FFS Gen2_BSWD
DPP03

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Produktdetails



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- WH




SmartBalance FFS Gen2_REC foot
BK- DPP




SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK-BK_DPP



SmartBalance FFS Gen2_U foot
WH- DPP



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
SI- DPP



SmartBalance FFS Gen2_U foot
BK- DPP



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
WH- DPP



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- WH with sensor

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Produktdetails



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- SI




SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK_DPP



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- SI with sensor



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP02



SmartBalance FFS Gen2_U foot SI-
DPP



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- WH



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP04

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Vorschaltgeräte	2 Einheiten
Lichttechnische Daten	
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥90
Optik	Symmetrisch
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anwendungsbedingungen	
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lichtquelle austauschbar	Produktfamiliencode
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	-	FS485F
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	-	FS485F
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	Nein	FS485F
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	Nein	FS485F
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	-	FS485F
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	Nein	FS486F
58503400	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH	Nein	FS485F
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	Nein	FS485F
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	-	FS485F
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Nein	FS486F
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Nein	FS486F
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Nein	FS486F
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Nein	FS486F
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	-	FS486F
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	-	FS486F
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Nein	FS485F
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Nein	FS485F
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	-	FS485F
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Nein	FS485F
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Nein	FS485F
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	-	FS485F
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	-	FS485F
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	-	FS485F
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Nein	FS485F
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Nein	FS485F
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	-	FS485F
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Nein	FS486F
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Nein	FS486F
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	-	FS486F
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Nein	FS486F
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Nein	FS486F
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	-	FS486F
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	Nein	FS486F
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	Nein	FS486F
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Nein	FS485F
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Nein	FS485F
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Nein	FS485F
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Nein	FS485F
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	-	FS485F
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	-	FS485F
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	-	FS485F
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Nein	FS486F
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Nein	FS486F
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	-	FS486F

Lichttechnische Daten

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	3000 K	127 lm/W	15.000 lm
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58503400	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	3000 K	127 lm/W	15.000 lm
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	3000 K	127 lm/W	15.000 lm
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	3000 K	129 lm/W	12.500 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	139 lm/W	12.500 lm
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	136 lm/W	15.000 lm
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	4000 K	139 lm/W	12.500 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	90 W
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	90 W
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	110 W
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	118 W
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	110 W
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	110 W
58503400	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH	90 W
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	110 W
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	90 W
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	90 W
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	97 W
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	110 W
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	118 W
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	90 W
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	97 W
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	90 W
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	110 W
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	90 W
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	90 W
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	97 W
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	110 W
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	90 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	97 W
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	90 W
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	110 W
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	90 W
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	90 W
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	110 W
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	90 W
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	90 W
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	97 W
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	110 W
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	90 W
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	97 W
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	90 W
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	97 W
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	110 W
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	118 W
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	110 W
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	90 W
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	97 W
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	90 W
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	110 W
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	90 W

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	Silber
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	Silber
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	Weiß
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	Weiß
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	Weiß
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	Weiß
58503400	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH	Weiß
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	Weiß
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	Weiß
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Weiß
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Weiß
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Weiß
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	Weiß
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	Weiß
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Schwarz
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Schwarz
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	Schwarz
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Weiß
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Weiß

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	Weiß
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	Weiß
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	Weiß
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Silber
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Silber
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	Silber
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Silber
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Silber
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	Silber
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Weiß
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Weiß
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	Weiß
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	Weiß
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Weiß
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Weiß
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Weiß
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Weiß
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Weiß
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	Weiß
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	Weiß
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Schwarz
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Schwarz
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	Schwarz

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
58577500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58578200	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58558400	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58503400	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	(0.434, 0.404) SDCM3
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58570600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58571300	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
58566900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58559100	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58561400	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
58562100	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH	(0.434, 0.404) SDCM3
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58564500	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58565200	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58560700	FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	(0.434, 0.404) SDCM3
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58563800	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58568300	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58569000	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
58567600	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH	(0.380, 0.380) SDCM3

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102569

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102571

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102572

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102570

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102573

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102574

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102577

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102576

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102578

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102575

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102584

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102581

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102583

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102580

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102587

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102588

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102591

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102586

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102579

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102582

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102585

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102590

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102589

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102592

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102593

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102594

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102595

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102629

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102630

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102631

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102632

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102633

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102635

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102636

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102634

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102637

SmartBalance Free Floor Standing gen2

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102639

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102638

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102640

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102641

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102642

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102649

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102647

Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102648

SmartBalance Free Floor Standing gen2

