



Performances garanties, conçu pour être évolutif

Maxos Fusion

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Avantages

- La liberté de diriger la lumière où vous le souhaitez
- Une famille complète de luminaires pour créer l'atmosphère voulue ; une grande variété de faisceaux pour s'adapter aux diverses applications
- Avec le rail comportant jusqu'à 13 fils, l'éclairage de secours et/ou des matériels tiers peuvent être intégrés rendant les installations plus aérées

Maxos Fusion

Fonctions

- Rails comportant jusqu'à 13 fils
- Excellente uniformité et distributions de lumière sans artefact
- Les équipements linéaires, non linéaires et les projecteurs peuvent être installés facilement dans le rail
- Huit optiques, y compris des distributions asymétriques (double) et une vasque opale
- IP54 en option, sans silicone
- Compatible avec StoreWise, Indoor Positioning et GreenWarehouse

Application

- Commerces (alimentaires)
- Halls/espaces industriels
- Entrepôts/centres de distribution

Versions




Maxos Fusion Panel-LL512X PCO WH




Maxos Fusion Panel-LL623X

Schéma dimensionnel



Maxos Fusion

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP02.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP03.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP01.tif




Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP06.tif

Maxos Fusion

Détails sur le produit



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-1DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612X-DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-DPP.tif

Informations générales

| | |
|------------------------------|---------|
| Driver inclus | Oui |
| Commande intégrée | - |
| Source lumineuse remplaçable | Non |
| Nombre d'appareillages | 1 unité |

Données techniques de l'éclairage

| | |
|--|--------------|
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s) |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | >80 |
| Valeur de scintillement (PstLM) | 1 |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,4 |

Fonctionnement et électricité

| | |
|--------------------|-------------|
| Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz |
|--------------------|-------------|

Température

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Gamme de températures ambiantes | -20 à +35 °C |
|---------------------------------|--------------|

Commandes et gradation

| | |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |
|------------------------------------|-----|

Approbation et application

| | |
|--|--------------------------------|
| Marquage CE | Oui |
| Classe de protection CEI | Classe de sécurité I |
| Marquage ENEC | Marquage ENEC |
| Essai au fil incandescent | Température 850 °C, durée 30 s |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02 |

Performances initiales

| | |
|----------------------------|-------|
| Tolérance de flux lumineux | +/-7% |
|----------------------------|-------|

Conditions d'application

| | |
|-----------------------------|----|
| Niveau de gradation maximal | 1% |
|-----------------------------|----|

Informations générales

| Order Code | Full Product Name | Code famille lampe | Code famille de produits |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 38414500 | LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH | - | LL523X |
| 38471800 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK | - | LL512X |
| 38472500 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK | - | LL512X |
| 38473200 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK | - | LL512X |
| 38474900 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK | - | LL523X |
| 38475600 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK | - | LL523X |
| 38476300 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK | - | LL523X |
| 38465700 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI | - | LL512X |
| 38466400 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI | - | LL512X |
| 38467100 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI | - | LL512X |
| 38469500 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI | - | LL523X |
| 38420600 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH | - | LL512X |
| 38421300 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH | - | LL512X |
| 38422000 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH | - | LL512X |
| 38429900 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH | - | LL512X |
| 38430500 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH | - | LL512X |
| 38431200 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH | - | LL512X |
| 38437400 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH | - | LL512X |
| 38441100 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | - | LL512X |
| 38442800 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | - | LL512X |
| 38443500 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | - | LL512X |
| 38447300 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | - | LL512X |
| 38448000 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | - | LL512X |
| 38449700 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | - | LL512X |
| 38453400 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | LED31S | LL512X |
| 38454100 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | - | LL512X |
| 38455800 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | - | LL512X |
| 38461900 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH | - | LL512X |
| 98725400 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH | - | LL512X |
| 38423700 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH | - | LL523X |
| 38424400 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH | - | LL523X |
| 38425100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH | - | LL523X |
| 38432900 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH | - | LL523X |
| 38433600 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH | - | LL523X |
| 38434300 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH | - | LL523X |
| 38438100 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH | - | LL523X |
| 38439800 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH | - | LL523X |
| 38440400 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH | - | LL523X |
| 38444200 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH | - | LL523X |
| 38445900 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | - | LL523X |
| 38446600 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | - | LL523X |
| 38450300 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH | - | LL523X |
| 38451000 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | - | LL523X |
| 38452700 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | - | LL523X |
| 38456500 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH | - | LL523X |
| 38457200 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | - | LL523X |
| 38458900 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | - | LL523X |
| 38463300 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH | - | LL523X |
| 38464000 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH | - | LL523X |
| 38468800 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI | - | LL523X |
| 38470100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI | - | LL523X |

| Order Code | Full Product Name | Code famille lampe | Code famille de produits |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 98726100 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH | - | LL523X |
| 44804200 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH | - | LL523X |
| 44805900 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH | - | LL523X |
| 44806600 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH | - | LL523X |
| 44807300 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH | - | LL523X |
| 44808000 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH | - | LL523X |
| 44809700 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH | - | LL523X |
| 14505400 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | - | LL523X |
| 15038600 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA | - | LL523X |
| 73761700 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE | - | LL523X |
| 73777800 | LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE | - | LL523X |
| 73779200 | LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE | - | LL523X |
| 38494700 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH | - | LL612X |
| 38495400 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH | - | LL612X |
| 38496100 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH | - | LL612X |
| 38497800 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH | - | LL623X |
| 38498500 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH | - | LL623X |
| 38499200 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH | - | LL623X |

Données techniques de l'éclairage (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Température de couleur | Efficacité | Flux lumineux | Nombre de sources lumineuses |
|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| | | corrélée (nom.) | lumineuse (nominale) | | |
| 38414500 | LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH | 4000 K | 129 lm/W | 5 300 lm | - |
| 38471800 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK | 4000 K | 148 lm/W | 3 100 lm | - |
| 38472500 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK | 4000 K | 140 lm/W | 5 000 lm | - |
| 38473200 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK | 4000 K | 136 lm/W | 6 100 lm | - |
| 38474900 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK | 4000 K | 151 lm/W | 6 200 lm | - |
| 38475600 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK | 4000 K | 142 lm/W | 10 100 lm | - |
| 38476300 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK | 4000 K | 137 lm/W | 12 300 lm | - |
| 38465700 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI | 4000 K | 148 lm/W | 3 100 lm | - |
| 38466400 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI | 4000 K | 140 lm/W | 5 000 lm | - |

| Order Code | Full Product Name | Température de couleur | Efficacité | Flux lumineux | Nombre de sources lumineuses |
|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| | | corrélée (nom.) | lumineuse (nominale) | | |
| 38467100 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI | 4000 K | 136 lm/W | 6 100 lm | - |
| 38469500 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI | 4000 K | 142 lm/W | 10 100 lm | - |
| 38420600 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH | 4000 K | 148 lm/W | 3 100 lm | - |
| 38421300 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH | 4000 K | 140 lm/W | 5 000 lm | - |
| 38422000 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH | 4000 K | 136 lm/W | 6 100 lm | - |
| 38429900 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH | 4000 K | 148 lm/W | 3 100 lm | - |
| 38430500 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH | 4000 K | 140 lm/W | 5 000 lm | - |
| 38431200 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH | 4000 K | 136 lm/W | 6 100 lm | - |
| 38437400 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH | 4000 K | 136 lm/W | 6 100 lm | - |

| Order Code | Full Product Name | Température | Efficacité | Flux | Nombre de |
|------------|---|----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| | | de couleur corrélée (nom.) | lumineuse (nominale) | lumineux | sources lumineuses |
| 38441100 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | 4000 K | 148 lm/W | 3 100 lm | - |
| 38442800 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | 4000 K | 140 lm/W | 5 000 lm | - |
| 38443500 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | 4000 K | 136 lm/W | 6 100 lm | - |
| 38447300 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | 4000 K | 148 lm/W | 3 100 lm | - |
| 38448000 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | 4000 K | 140 lm/W | 5 000 lm | - |
| 38449700 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | 4000 K | 136 lm/W | 6 100 lm | - |
| 38453400 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | 4000 K | 148 lm/W | 3 100 lm | 1 |
| 38454100 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | 4000 K | 140 lm/W | 5 000 lm | - |
| 38455800 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | 4000 K | 136 lm/W | 6 100 lm | - |
| 38461900 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH | 4000 K | 136 lm/W | 6 100 lm | - |
| 98725400 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH | 3500 K | 140 lm/W | 5 000 lm | - |
| 38423700 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH | 4000 K | 151 lm/W | 6 200 lm | - |
| 38424400 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH | 4000 K | 142 lm/W | 10 100 lm | - |

| Order Code | Full Product Name | Température | Efficacité | Flux | Nombre de |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| | | de couleur corrélée (nom.) | lumineuse (nominale) | lumineux | sources lumineuses |
| 38425100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH | 4000 K | 137 lm/W | 12 300 lm | - |
| 38432900 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH | 4000 K | 151 lm/W | 6 200 lm | - |
| 38433600 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH | 4000 K | 142 lm/W | 10 100 lm | - |
| 38434300 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH | 4000 K | 137 lm/W | 12 300 lm | - |
| 38438100 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH | 4000 K | 151 lm/W | 6 200 lm | - |
| 38439800 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH | 4000 K | 142 lm/W | 10 100 lm | - |
| 38440400 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH | 4000 K | 137 lm/W | 12 300 lm | - |
| 38444200 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH | 4000 K | 151 lm/W | 6 200 lm | - |
| 38445900 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | 4000 K | 142 lm/W | 10 100 lm | - |
| 38446600 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | 4000 K | 137 lm/W | 12 300 lm | - |
| 38450300 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH | 4000 K | 151 lm/W | 6 200 lm | - |
| 38451000 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | 4000 K | 142 lm/W | 10 100 lm | - |
| 38452700 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | 4000 K | 137 lm/W | 12 300 lm | - |
| 38456500 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH | 4000 K | 151 lm/W | 6 200 lm | - |

| Order Code | Full Product Name | Température | Efficacité | Flux | Nombre de sources lumineuses |
|------------|--|----------------------------|----------------------|-----------|------------------------------|
| | | de couleur corrélée (nom.) | lumineuse (nominale) | lumineux | |
| 38457200 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | 4000 K | 142 lm/W | 10 100 lm | - |
| 38458900 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | 4000 K | 137 lm/W | 12 300 lm | - |
| 38463300 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH | 4000 K | 142 lm/W | 10 100 lm | - |
| 38464000 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH | 4000 K | 137 lm/W | 12 300 lm | - |
| 38468800 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI | 4000 K | 151 lm/W | 6 200 lm | - |
| 38470100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI | 4000 K | 137 lm/W | 12 300 lm | - |
| 98726100 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH | 3500 K | 142 lm/W | 10 000 lm | - |
| 44804200 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH | 4000 K | 128 lm/W | 16 000 lm | - |
| 44805900 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH | 4000 K | 128 lm/W | 16 000 lm | - |
| 44806600 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH | 4000 K | 128 lm/W | 16 000 lm | - |
| 44807300 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH | 3000 K | 128 lm/W | 16 000 lm | - |
| 44808000 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH | 3000 K | 128 lm/W | 16 000 lm | - |
| 44809700 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH | 3000 K | 128 lm/W | 16 000 lm | - |

| Order Code | Full Product Name | Température | Efficacité | Flux | Nombre de sources lumineuses |
|------------|--|----------------------------|----------------------|-----------|------------------------------|
| | | de couleur corrélée (nom.) | lumineuse (nominale) | lumineux | |
| 14505400 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | 4000 K | 181 lm/W | 12 300 lm | - |
| 15038600 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA | 4000 K | 176 lm/W | 16 000 lm | - |
| 73761700 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE | 4000 K | 171 lm/W | 12 300 lm | - |
| 73777800 | LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE | 4000 K | 171 lm/W | 12 300 lm | - |
| 73779200 | LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE | 4000 K | 165 lm/W | 16 000 lm | - |
| 38494700 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH | 4000 K | 136 lm/W | 6 150 lm | - |
| 38495400 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH | 4000 K | 136 lm/W | 6 150 lm | - |
| 38496100 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH | 4000 K | 136 lm/W | 6 150 lm | - |
| 38497800 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH | 4000 K | 137 lm/W | 12 300 lm | - |
| 38498500 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH | 4000 K | 137 lm/W | 12 300 lm | - |
| 38499200 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH | 4000 K | 137 lm/W | 12 300 lm | - |

Données techniques de l'éclairage (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Type d'optique |
|------------|--------------------------------|-------------------|
| 38414500 | LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH | Opale |
| 38471800 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK | Faisceau extensif |
| 38472500 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK | Faisceau extensif |
| 38473200 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK | Faisceau extensif |

| Order Code | Full Product Name | Type d'optique |
|------------|--------------------------------|-------------------|
| 38474900 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK | Faisceau extensif |
| 38475600 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK | Faisceau extensif |
| 38476300 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK | Faisceau extensif |
| 38465700 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI | Faisceau extensif |

Maxos Fusion

| Order Code | Full Product Name | Type d'optique |
|------------|----------------------------------|---|
| 38466400 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI | Faisceau extensif |
| 38467100 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI | Faisceau extensif |
| 38469500 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI | Faisceau extensif |
| 38420600 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH | Faisceau extensif |
| 38421300 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH | Faisceau extensif |
| 38422000 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH | Faisceau extensif |
| 38429900 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH | Faisceau semi-intensif |
| 38430500 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH | Faisceau semi-intensif |
| 38431200 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH | Faisceau semi-intensif |
| 38437400 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH | Faisceau intensif |
| 38441100 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif |
| 38442800 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif |
| 38443500 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif |
| 38447300 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | Optique asymétrique double, faisceau extensif |
| 38448000 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | Optique asymétrique double, faisceau extensif |
| 38449700 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | Optique asymétrique double, faisceau extensif |
| 38453400 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | Optique asymétrique double, faisceau intensif |
| 38454100 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | Optique asymétrique double, faisceau intensif |
| 38455800 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | Optique asymétrique double, faisceau intensif |
| 38461900 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH | Miroir asymétrique |
| 98725400 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH | Faisceau extensif |
| 38423700 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH | Faisceau extensif |
| 38424400 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH | Faisceau extensif |
| 38425100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH | Faisceau extensif |
| 38432900 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH | Faisceau semi-intensif |
| 38433600 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH | Faisceau semi-intensif |
| 38434300 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH | Faisceau semi-intensif |
| 38438100 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH | Faisceau intensif |
| 38439800 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH | Faisceau intensif |
| 38440400 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH | Faisceau intensif |
| 38444200 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH | Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif |

| Order Code | Full Product Name | Type d'optique |
|------------|-----------------------------------|---|
| 38445900 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif |
| 38446600 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif |
| 38450300 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH | Optique asymétrique double, faisceau extensif |
| 38451000 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | Optique asymétrique double, faisceau extensif |
| 38452700 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | Optique asymétrique double, faisceau extensif |
| 38456500 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH | Optique asymétrique double, faisceau intensif |
| 38457200 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | Optique asymétrique double, faisceau intensif |
| 38458900 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | Optique asymétrique double, faisceau intensif |
| 38463300 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH | Miroir asymétrique |
| 38464000 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH | Miroir asymétrique |
| 38468800 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI | Faisceau extensif |
| 38470100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI | Faisceau extensif |
| 98726100 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH | Faisceau extensif |
| 44804200 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH | Faisceau semi-intensif |
| 44805900 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH | Faisceau intensif |
| 44806600 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH | Faisceau très intensif |
| 44807300 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH | Faisceau semi-intensif |
| 44808000 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH | Faisceau intensif |
| 44809700 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH | Faisceau très intensif |
| 14505400 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | Faisceau extensif |
| 15038600 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA | Faisceau intensif |
| 73761700 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE | Faisceau extensif |
| 73777800 | LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE | Faisceau extensif |
| 73779200 | LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE | Faisceau semi-intensif |
| 38494700 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH | Faisceau extensif |
| 38495400 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH | Faisceau semi-intensif |
| 38496100 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH | Faisceau intensif |
| 38497800 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH | Faisceau extensif |
| 38498500 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH | Faisceau semi-intensif |
| 38499200 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH | Faisceau intensif |

Fonctionnement et électricité

| Order Code | Full Product Name | Tension d'entrée | Consommation électrique |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| 38414500 | LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH | 220-240 V | 41 W |
| 38471800 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK | 220-240 V | 21 W |
| 38472500 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK | 220-240 V | 36 W |
| 38473200 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK | 220-240 V | 45 W |

| Order Code | Full Product Name | Tension d'entrée | Consommation électrique |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| 38474900 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK | 220-240 V | 41 W |
| 38475600 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK | 220-240 V | 71 W |
| 38476300 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK | 220-240 V | 89 W |

Maxos Fusion

| Order Code | Full Product Name | Tension d'entrée | Consommation électrique |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 38465700 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI | 220-240 V | 21 W |
| 38466400 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI | 220-240 V | 36 W |
| 38467100 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI | 220-240 V | 45 W |
| 38469500 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI | 220-240 V | 71 W |
| 38420600 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH | 220-240 V | 21 W |
| 38421300 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH | 220-240 V | 36 W |
| 38422000 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH | 220-240 V | 45 W |
| 38429900 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH | 220-240 V | 21 W |
| 38430500 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH | 220-240 V | 36 W |
| 38431200 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH | 220-240 V | 45 W |
| 38437400 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH | 220-240 V | 45 W |
| 38441100 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | 220-240 V | 21 W |
| 38442800 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | 220-240 V | 36 W |
| 38443500 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | 220-240 V | 45 W |
| 38447300 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | 220-240 V | 21 W |
| 38448000 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | 220-240 V | 36 W |
| 38449700 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | 220-240 V | 45 W |
| 38453400 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | 220-240 V | 21 W |
| 38454100 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | 220-240 V | 36 W |
| 38455800 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | 220-240 V | 45 W |
| 38461900 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH | 220-240 V | 45 W |
| 98725400 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH | 220-240 V | 36 W |
| 38423700 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH | 220-240 V | 41 W |
| 38424400 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH | 220-240 V | 71 W |
| 38425100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH | 220-240 V | 89 W |
| 38432900 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH | 220-240 V | 41 W |
| 38433600 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH | 220-240 V | 71 W |

| Order Code | Full Product Name | Tension d'entrée | Consommation électrique |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 38434300 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH | 220-240 V | 89 W |
| 38438100 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH | 220-240 V | 41 W |
| 38439800 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH | 220-240 V | 71 W |
| 38440400 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH | 220-240 V | 89 W |
| 38444200 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH | 220-240 V | 41 W |
| 38445900 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | 220-240 V | 71 W |
| 38446600 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | 220-240 V | 89 W |
| 38450300 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH | 220-240 V | 41 W |
| 38451000 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | 220-240 V | 71 W |
| 38452700 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | 220-240 V | 89 W |
| 38456500 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH | 220-240 V | 41 W |
| 38457200 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | 220-240 V | 71 W |
| 38458900 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | 220-240 V | 89 W |
| 38463300 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH | 220-240 V | 71 W |
| 38464000 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH | 220-240 V | 89 W |
| 38468800 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI | 220-240 V | 41 W |
| 38470100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI | 220-240 V | 89 W |
| 98726100 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH | 220-240 V | 71 W |
| 44804200 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH | 220-240 V | 127 W |
| 44805900 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH | 220-240 V | 127 W |
| 44806600 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH | 220-240 V | 127 W |
| 44807300 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH | 220-240 V | 127 W |
| 44808000 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH | 220-240 V | 127 W |
| 44809700 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH | 220-240 V | 127 W |
| 14505400 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | 220-240 V | 68 W |
| 15038600 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA | 220-240 V | 91 W |

Maxos Fusion

| Order Code | Full Product Name | Tension d'entrée | Consommation électrique |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 73761700 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE | 220-240 V | 72 W |
| 73777800 | LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE | 220-240 V | 72 W |
| 73779200 | LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE | 220-240 V | 97 W |
| 38494700 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH | 220 à 240 V | 45 W |
| 38495400 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH | 220 à 240 V | 45 W |

| Order Code | Full Product Name | Tension d'entrée | Consommation électrique |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| 38496100 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH | 220 à 240 V | 45 W |
| 38497800 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH | 220 à 240 V | 89 W |
| 38498500 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH | 220 à 240 V | 89 W |
| 38499200 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH | 220 à 240 V | 89 W |

Mécanique et boîtier

| Order Code | Full Product Name | Couleur du corps |
|------------|----------------------------------|------------------|
| 38414500 | LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH | Blanc |
| 38471800 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK | Noir |
| 38472500 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK | Noir |
| 38473200 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK | Noir |
| 38474900 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK | Noir |
| 38475600 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK | Noir |
| 38476300 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK | Noir |
| 38465700 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI | Argent |
| 38466400 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI | Argent |
| 38467100 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI | Argent |
| 38469500 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI | Argent |
| 38420600 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH | Blanc |
| 38421300 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH | Blanc |
| 38422000 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH | Blanc |
| 38429900 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH | Blanc |
| 38430500 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH | Blanc |
| 38431200 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH | Blanc |
| 38437400 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH | Blanc |
| 38441100 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | Blanc |
| 38442800 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | Blanc |
| 38443500 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | Blanc |
| 38447300 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | Blanc |
| 38448000 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | Blanc |
| 38449700 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | Blanc |
| 38453400 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | Blanc |
| 38454100 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | Blanc |
| 38455800 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | Blanc |
| 38461900 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH | Blanc |
| 98725400 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH | Blanc |
| 38423700 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH | Blanc |
| 38424400 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH | Blanc |
| 38425100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH | Blanc |
| 38432900 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH | Blanc |
| 38433600 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH | Blanc |
| 38434300 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH | Blanc |

| Order Code | Full Product Name | Couleur du corps |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| 38438100 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH | Blanc |
| 38439800 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH | Blanc |
| 38440400 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH | Blanc |
| 38444200 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH | Blanc |
| 38445900 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | Blanc |
| 38446600 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | Blanc |
| 38450300 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH | Blanc |
| 38451000 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | Blanc |
| 38452700 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | Blanc |
| 38456500 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH | Blanc |
| 38457200 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | Blanc |
| 38458900 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | Blanc |
| 38463300 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH | Blanc |
| 38464000 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH | Blanc |
| 38468800 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI | Argent |
| 38470100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI | Argent |
| 98726100 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH | Blanc |
| 44804200 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH | Blanc |
| 44805900 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH | Blanc |
| 44806600 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH | Blanc |
| 44807300 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH | Blanc |
| 44808000 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH | Blanc |
| 44809700 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH | Blanc |
| 14505400 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | Blanc |
| 15038600 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA | Blanc |
| 73761700 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE | Blanc |
| 73777800 | LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE | Blanc |
| 73779200 | LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE | Blanc |
| 38494700 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH | Blanc |
| 38495400 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH | Blanc |
| 38496100 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH | Blanc |
| 38497800 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH | Blanc |
| 38498500 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH | Blanc |
| 38499200 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH | Blanc |

Approbation et application

| Order Code | Full Product Name | Inflammabilité | Indice de protection |
|------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| 38414500 | LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38471800 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38472500 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38473200 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38474900 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38475600 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38476300 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38465700 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38466400 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38467100 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38469500 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38420600 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38421300 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38422000 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38429900 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38430500 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38431200 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38437400 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38441100 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38442800 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38443500 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38447300 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38448000 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38449700 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38453400 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |

| Order Code | Full Product Name | Inflammabilité | Indice de protection |
|------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| 38454100 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38455800 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38461900 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 98725400 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38423700 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38424400 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38425100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38432900 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38433600 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38434300 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38438100 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38439800 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38440400 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38444200 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38445900 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38446600 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38450300 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38451000 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38452700 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38456500 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38457200 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38458900 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38463300 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38464000 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38468800 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |

| Order Code | Full Product Name | Inflammabilité | Indice de protection |
|------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| 38470100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 98726100 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 44804200 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 44805900 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 44806600 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 44807300 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 44808000 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 44809700 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 14505400 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 15038600 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |

| Order Code | Full Product Name | Inflammabilité | Indice de protection |
|------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| 73761700 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 73777800 | LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 73779200 | LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | IKC |
| 38494700 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH | Pour montage sur surfaces facilement inflammables | IP54 |
| 38495400 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH | Pour montage sur surfaces facilement inflammables | IP54 |
| 38496100 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH | Pour montage sur surfaces facilement inflammables | IP54 |
| 38497800 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH | Pour montage sur surfaces facilement inflammables | IP54 |
| 38498500 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH | Pour montage sur surfaces facilement inflammables | IP54 |
| 38499200 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH | Pour montage sur surfaces facilement inflammables | IP54 |

Performances initiales

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale |
|------------|----------------------------------|-----------------------|
| 38414500 | LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38471800 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38472500 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38473200 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38474900 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38475600 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38476300 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38465700 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38466400 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38467100 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38469500 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38420600 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38421300 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38422000 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38429900 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38430500 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38431200 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38437400 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38441100 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38442800 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38443500 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38447300 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38448000 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38449700 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38453400 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38454100 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38455800 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 38461900 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 98725400 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38423700 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38424400 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38425100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38432900 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38433600 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38434300 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38438100 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38439800 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38440400 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38444200 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38445900 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38446600 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38450300 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38451000 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38452700 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38456500 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38457200 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38458900 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38463300 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38464000 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38468800 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38470100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 98726100 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 44804200 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 44805900 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 44806600 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 44807300 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH | (0.4314.0.4000) SDCM |
| 44808000 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH | (0.4314.0.4000) SDCM |
| 44809700 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH | (0.4314.0.4000) SDCM |
| 14505400 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 15038600 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 73761700 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 73777800 | LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE | (0.34. 0.35) SDCM <3 |

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 73779200 | LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38494700 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38495400 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38496100 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38497800 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38498500 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| 38499200 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH | (0.34. 0.35) SDCM <3 |

Durées de vie (conformes IES)

| Order Code | Full Product Name | Mortalité du driver à 5 000h |
|------------|----------------------------------|------------------------------|
| 38414500 | LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH | - |
| 38471800 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK | - |
| 38472500 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK | - |
| 38473200 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK | - |
| 38474900 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK | - |
| 38475600 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK | - |
| 38476300 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK | - |
| 38465700 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI | - |
| 38466400 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI | - |
| 38467100 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI | - |
| 38469500 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI | - |
| 38420600 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH | - |
| 38421300 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH | - |
| 38422000 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH | - |
| 38429900 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH | - |
| 38430500 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH | - |
| 38431200 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH | - |
| 38437400 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH | - |
| 38441100 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | - |
| 38442800 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | - |
| 38443500 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | - |
| 38447300 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | - |
| 38448000 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | - |
| 38449700 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | - |
| 38453400 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | - |
| 38454100 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | - |
| 38455800 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | - |
| 38461900 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH | - |
| 98725400 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH | - |
| 38423700 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH | - |
| 38424400 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH | - |
| 38425100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH | - |
| 38432900 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH | - |
| 38433600 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH | - |
| 38434300 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH | - |

| Order Code | Full Product Name | Mortalité du driver à 5 000h |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 38438100 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH | - |
| 38439800 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH | - |
| 38440400 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH | - |
| 38444200 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH | - |
| 38445900 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | - |
| 38446600 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | - |
| 38450300 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH | - |
| 38451000 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | - |
| 38452700 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | - |
| 38456500 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH | - |
| 38457200 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | - |
| 38458900 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | - |
| 38463300 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH | - |
| 38464000 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH | - |
| 38468800 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI | - |
| 38470100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI | - |
| 98726100 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH | - |
| 44804200 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH | 0.50 % |
| 44805900 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH | 0.50 % |
| 44806600 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH | 0.50 % |
| 44807300 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH | 0.50 % |
| 44808000 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH | 0.50 % |
| 44809700 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH | 0.50 % |
| 14505400 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | - |
| 15038600 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA | - |
| 73761700 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE | - |
| 73777800 | LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE | - |
| 73779200 | LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE | - |
| 38494700 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH | - |
| 38495400 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH | - |
| 38496100 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH | - |
| 38497800 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH | - |
| 38498500 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH | - |
| 38499200 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH | - |

Conditions d'application

Maxos Fusion

| Order Code | Full Product Name | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|----------------------------------|--|
| 38414500 | LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH | Non applicable |
| 38471800 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK | Non applicable |
| 38472500 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK | Non applicable |
| 38473200 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK | Non applicable |
| 38474900 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK | Non applicable |
| 38475600 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK | Non applicable |
| 38476300 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK | Non applicable |
| 38465700 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI | Non applicable |
| 38466400 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI | Non applicable |
| 38467100 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI | Non applicable |
| 38469500 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI | Non applicable |
| 38420600 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH | Non applicable |
| 38421300 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH | Non applicable |
| 38422000 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH | Non applicable |
| 38429900 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH | Non applicable |
| 38430500 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH | Non applicable |
| 38431200 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH | Non applicable |
| 38437400 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH | Non applicable |
| 38441100 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | Non applicable |
| 38442800 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | Non applicable |
| 38443500 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | Non applicable |
| 38447300 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | Non applicable |
| 38448000 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | Non applicable |
| 38449700 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | Non applicable |
| 38453400 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | Non applicable |
| 38454100 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | Non applicable |
| 38455800 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | Non applicable |
| 38461900 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH | Non applicable |
| 98725400 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH | Non applicable |
| 38423700 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH | Non applicable |
| 38424400 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH | Non applicable |
| 38425100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH | Non applicable |
| 38432900 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH | Non applicable |
| 38433600 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH | Non applicable |
| 38434300 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH | Non applicable |

| Order Code | Full Product Name | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|-----------------------------------|--|
| 38438100 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH | Non applicable |
| 38439800 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH | Non applicable |
| 38440400 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH | Non applicable |
| 38444200 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH | Non applicable |
| 38445900 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | Non applicable |
| 38446600 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | Non applicable |
| 38450300 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH | Non applicable |
| 38451000 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | Non applicable |
| 38452700 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | Non applicable |
| 38456500 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH | Non applicable |
| 38457200 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | Non applicable |
| 38458900 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | Non applicable |
| 38463300 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH | Non applicable |
| 38464000 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH | Non applicable |
| 38468800 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI | Non applicable |
| 38470100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI | Non applicable |
| 98726100 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH | Non applicable |
| 44804200 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH | Non applicable |
| 44805900 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH | Non applicable |
| 44806600 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH | Non applicable |
| 44807300 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH | Non applicable |
| 44808000 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH | Non applicable |
| 44809700 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH | Non applicable |
| 14505400 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA | Non applicable |
| 15038600 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA | Non applicable |
| 73761700 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE | Non applicable |
| 73777800 | LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE | Non applicable |
| 73779200 | LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE | Non applicable |
| 38494700 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH | Oui |
| 38495400 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH | Oui |
| 38496100 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH | Oui |
| 38497800 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH | Oui |
| 38498500 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH | Oui |
| 38499200 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH | Oui |

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864340

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864347

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864305

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864308

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864306

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864322

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864344

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864349

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864378

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864329

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864330

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864382

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864314

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864328

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864350

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925865539

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868955

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868973

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864303

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864325

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864324

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864331

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864341

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864354

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864359

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864296

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864304

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864307

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864313

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864338

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864352

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864355

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864315

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864316

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864327

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864323

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864336

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864351

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864353

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864377

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864326

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864335

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864356

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864379

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864380

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864624

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864312

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864317

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864339

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864357

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864332

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864381

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864320

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864321

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864346

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864348

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864625

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864358

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925865540

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925865541

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925865542

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925865538

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925865537

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925867816

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925867855

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864337

Maxos Fusion

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864333

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925864334

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868971

