



GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar – Perfekter Ersatz für konventionelle CDM- Leuchten

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Beleuchtung ist einer der wichtigsten Aktivposten, der Einzelhändlern und Gebäudeinhabern dabei helfen kann, ihre Kostenziele zu erreichen. GreenSpace Accent bietet den perfekten Ersatz für konventionelle CDM-Lösungen. Einzelhändler und Gebäudeinhaber können jetzt auf die LED-Technologie umstellen und von hoher Lichtqualität und erheblichen Energieeinsparungen im Vergleich zu ihrer bestehenden konventionellen Beleuchtungsanlage profitieren – und zwar zu attraktiven Investitionskosten. Speziell in Renovierungsprojekten vereinfacht der gleiche Deckenausschnitt wie bei bestehenden CDM Einbaustrahlern die Installation von GreenSpace Accent.

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Vorteile

- Mit einer Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 133 lm/W effizienter Ersatz von CDM-Einbaustrahlern, speziell in Renovierungsprojekten
- Kurze Amortisationszeit im Vergleich zu CDM-Systemen dank hoher Systemeffizienz und zusätzlicher Einsparung von Wartungskosten durch bis zu 4x längerer Lebensdauer als Entladungslampen
- Hohe Lichtqualität und Effizienz durch Verwendung von PerfectAccent Reflektoren

Merkmale

- Herausschwenkbarer LED Einbaustrahler für einen Deckenausschnitt von 175mm
- Vier unterschiedliche Lumenpakete (Leuchtenlichtstrom): 1.700 lm, 2.700 lm, 3.900 lm und 4.900 lm
- engstrahlend, tief-breitstrahlend, breitstrahlend und sehr breitstrahlend
- Drei verschiedene Standardfarben: Weiß, Schwarz oder Silber
- In glühlampenähnlicher (2700K), warmweißer (3000K) oder neutralweißer Lichtfarbe (4000K) erhältlich.
- Lichtfarbe PremiumWhite für authentische Farben und Weißtöne.
- FreshFood Meat oder Champagner LED-Modulen mit einem speziell auf Fleischwaren, Obst und Gemüse oder Backwaren abgestimmtem Farbspektrum.

Anwendung

- Akzentbeleuchtung in Supermärkten,
- Modegeschäften
- Einkaufszentren

Hinweise

- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.


Versions



IPPR RS340Bi 0003

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Abmessungsskizzen



Produktdetails



IPDP_RS340Bi_0001-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0003-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0005-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0007-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0009-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0011-Detail photo

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Produktdetails



IPDP_RS340Bi_0013-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0015-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0017-Detail photo

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Produktfamiliencode	RS342B

Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
----------------------------	----------------

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	CE-Zeichen
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IKC

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Anwendungsbedingungen

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
---	------

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste				Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)		
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	3000 K	80	118 lm/W	1.700 lm	
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	80	118 lm/W	1.700 lm	
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	4000 K	80	125 lm/W	1.800 lm	
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	80	125 lm/W	1.800 lm	
97781800	RS342B 17S/ PW930 PSU-E MB CP WH	3000 K	90	125 lm/W	1.750 lm	
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	3000 K	90	86 lm/W	1.900 lm	
97783200	RS342B 19S/ ROSE DIA-VLC- E WB CP WH	2200 K	80	93 lm/W	1.900 lm	
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	80	114 lm/W	2.700 lm	
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	80	117 lm/W	2.700 lm	
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	2700 K	80	114 lm/W	2.700 lm	
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	3000 K	90	74 lm/W	2.600 lm	
97791700	RS342B 27S/ PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	90	119 lm/W	2.750 lm	
97792400	RS342B 27S/ PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	90	121 lm/W	2.850 lm	
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	2700 K	80	120 lm/W	3.800 lm	
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	3000 K	80	123 lm/W	3.900 lm	
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	80	135 lm/W	4.000 lm	

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)		
97797900	RS342B 39S/ PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	90	117 lm/W	4.100 lm
97798600	RS342B 39S/ PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	90	124 lm/W	3.850 lm
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	3000 K	80	117 lm/W	2.700 lm
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	4000 K	80	119 lm/W	2.800 lm
97793100	RS342B 27S/ ROSE PSU-E WB CP BK	2200 K	80	96 lm/W	2.800 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik	Order Code	Full Product Name	Optik
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Breitstrahlend (WB)
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Breitstrahlend (WB)
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)			

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	14,4 W	97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	23 W
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14,4 W	97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	23,5 W
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	14,4 W	97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	31,5 W
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W	97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	31,5 W
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	14 W	97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	29,5 W
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	22 W	97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	35 W
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	20,5 W	97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	31 W
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	23,5 W	97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	23,5 W
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23,5 W	97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	23,5 W
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	23,5 W	97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	29 W
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	35 W			

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nein	97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Nein

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Nein
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Nein
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nein
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Nein
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Ja
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Nein
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Nein
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Nein
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Nein
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nein
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Nein
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nein
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Nein
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nein
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nein
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Nein
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Nein
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Nein

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Weiß
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Weiß
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Weiß
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Weiß
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Weiß
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Weiß
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Weiß
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Weiß
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Weiß
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Weiß
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Weiß
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Weiß
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Weiß
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Weiß
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Weiß
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Weiß
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Weiß
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Silber
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Schwarz
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Schwarz

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434,0.403)<3
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434,0.403)<3
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	(0.382,0.380)<3
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382,0.380)<3
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422,0.386)<2
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.457,0.385)<3
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	(0.478,0.382)<2
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458,0.410)<3
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434,0.403)<3
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	(0.458,0.410)<3
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.457,0.385)<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422,0.386)<2
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422,0.386)<2
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458,0.410)<3
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434,0.403)<3
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382,0.380)<3
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422,0.386)<2
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422,0.386)<2
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	(0.434,0.403)<3
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	(0.382,0.380)<3
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	(0.478,0.382)<2

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1%

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Nicht anwendbar
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Nicht anwendbar
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Nicht anwendbar

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101481

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101463

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101479

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101482

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101469

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101478

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101470

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101477

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101467

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101480

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101466

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101468

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101471

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101475

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101483

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101472

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101476

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101473

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101465

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101464

Polar Normal (separate) - RS340BI -
910505101474

