



Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2: huollettava ja päivitettävä nivelrakenteinen korostusallasvalaisin myymälöihin

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

GreenSpace Accent Cardanic Gen2:n avulla jälleenmyyjät ja kiinteistöhoitajat voivat nauttia erinomaisesta valonlaadusta ja markkinoiden johtavasta PerfectAccent-optiikan energiatehokkuudesta edullisessa ja kestävässä korostusvalaisimessa. Liitäntälaitteen, LED-yksikön ja optiikan huolto ja päivittäminen onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja. Tämän vuoksi GreenSpace Accent Cardanic Gen2 tukee pyöreää valaistusasennusta. Valaisimen nivelrakenteen tekee valon suuntaamisesta helppoa. Himmennysvaihtoehtojen lisäksi saatavilla on useita järjestelmäintegraatiovaihtoehtoja sekä langallisena että langattomana. Saatavilla on tuoreen ruoan LED-valoreseptejä, jotka pidentävät säilyvyyttä, parantavat ruoan visuaalista ilmettä, vähentävät ruokahävikkiä ja lisäävät myyntiä. Tuoteluettelomme Fashion- ja Food-sivuilta saat lisätietoja PremiumWhite-, PremiumColor-, Fresh Meat-, Rosé-, Frost- ja Champagne-valoresepteistä.

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Hyödyt

- Enemmän loistetta ja asiakkaiden silmiä miellyttävä valo PerfectAccent-optiikan avulla
- Pidennä tuotteen käyttöikää helpoilla huolloilla ja päivityksillä
- Selkeän ja ajattoman muotoilun ansiosta valaisin sulautuu kattoon
- Valon helppo kohdistaminen

Ominaisuudet

- Huollettavissa ja päivitettävissä vakiotyökaluilla
- Varustettu uusimmalla PerfectAccent-heijastinoptiikalla
- Pienempi hiilijalanjälki korkean tehokkuuden ansiosta
- Saatavilla elintarvikkeiden LED-valoresepteillä ja LED-sävyvaihtoehdoilla
- Langallisia (DALI) ja langattomia liitäntävaihtoehtoja
- Valinnainen etulasi (suositellaan pölyisiin ympäristöihin)

Käyttökohteet

- Supermarketit ja hypermarketit
- Suuret vähittäismyymälät
- Ostoskeskukset

Rajoitukset ja turvallisuus


- Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasia. Etulasia käytettäessä virtausta tulee vähentää 3,5 %.
- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LEDin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon aikana tuote on sammutettava ja jäähdytettävä.
- Tuote on asennettava käsivarren ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsinellä.

Versions

RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White standard



Mittapiirros



GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Tuotetiedot



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White standard



GreenSpace Accent Cardanic is
fully serviceable and upgradeable

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Yleistä tietoa

Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	120 °
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Virrankulutus	22,5 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Räjähdystvaarialuokka	-
Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

Hätätilakäyttö

Keskusastollinen turvalaistus	Ei
-------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Ympäristön lämpötila	+10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	0,9

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
-----------------------	-------------

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	RS353B
--------------------	--------

Valaistuksen tekniset tiedot


Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	133 lm/W	3 000 lm
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	138 lm/W	3 100 lm

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)


Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS353BI -
910505102751



Polar Normal (separate) - RS353BI -
910505102752

