

PHILIPS

Lighting



Ισχυρά, διακριτικά σποτ με έμφαση στην αειφορία

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Με το LuxSpace Accent Compact Adjustable, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι διαχειριστές κτιρίων έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την ανώτερη ποιότητα φωτισμού και την κορυφαία στην αγορά ενεργειακή απόδοση των οπτικών συστημάτων PerfectAccent με την εκλεπτυσμένη και ουδέτερη σχεδίαση του σποτ. Ισχυρό και διακριτικό, το LuxSpace Accent συνδυάζει την υψηλή φωτεινή ροή με το μικρό μέγεθος. Η σχεδίαση και η εγκατάσταση πραγματοποιούνται με ευκολία λόγω των μικρών διαστάσεων. Η συντήρηση και οι ενημερώσεις του οπτικού συστήματος πραγματοποιούνται γρήγορα χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Επιπλέον, τα σποτ LuxSpace Compact Adjustable είναι πιστοποιημένα ως προϊόντα κυκλικού φωτισμού και προσφέρουν πολλές επιλογές ενσωμάτωσης και ρύθμισης της έντασης του συστήματος, ενσύρματης και ασύρματης. Το LuxSpace Accent Compact Adjustable επιτρέπει την περιστροφή της κεφαλής του σποτ και παρέχει τη δυνατότητα κλίσης σε δύο κατευθύνσεις για μέγιστη ευελιξία στόχευσης. Για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και καλύτερη οπτική απεικόνιση των τροφίμων, μείωση της σπατάλης τροφίμων και αύξηση των πωλήσεων διατίθενται ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα. Ανατρέξτε στις σελίδες του καταλόγου μας για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost και Champagne.

Οφέλη

- Περισσότερη λάμψη και αυξημένη άνεση για τα μάτια των πελατών με οπτικά συστήματα PerfectAccent
- Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία για να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα και να εξοικονομήσετε ενέργεια
- Πιστοποίηση ως αειφόρος φωτισμός με ανακλαστές PerfectAccent υψηλής απόδοσης
- Εύκολη συντήρηση και ενημερώσεις με πρόσβαση χωρίς εργαλεία στη διάταξη οδήγησης και στα οπτικά συστήματα
- Ο καθαρός και εκλεπτυσμένος σχεδιασμός συμβάλλει στην ενσωμάτωση των σποτ στην οροφή

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Χαρακτηριστικά

- Το RS771B προσφέρει υψηλή μέγιστη φωτεινή ροή (4.900 lm) σε περίβλημα πολύ μικρών διαστάσεων με περιορισμένες διαστάσεις ενσωμάτωσης
- Διατίθεται με ανακλαστήρες PerfectAccent υψηλής απόδοσης
- Προαιρετικό μπροστινό γυαλί (συνιστάται για σκονισμένα περιβάλλοντα)
- Κλίση δύο κατευθύνσεων για εξαιρετικό έλεγχο του φωτισμού
- Διατίθεται με ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα και αποχρώσεις φωτός LED
- Επιλογές ενσύρματης (DALI) και ασύρματης συνδεσιμότητας

Εφαρμογή

- Μίνι μάρκετ
- Σουπερμάρκετ και υπεραγορές
- Γραφεία και χώροι φιλοξενίας

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο υπολογισμός όλων των φωτομετρικών δεδομένων πραγματοποιείται χωρίς το προαιρετικό μπροστινό γυαλί. Η φωτεινή ροή μειώνεται κατά 3,5%, όταν χρησιμοποιείται μπροστινό γυαλί
- Ο καθαρισμός του οπτικού συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο με πεπιεσμένο αέρα. Απαγορεύεται να αγγίξετε τη λυχνία LED ή τον ανακλαστήρα. Για τους χώρους προετοιμασίας τροφών και χώρους με υψηλά επίπεδα σκόνης, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του προαιρετικού μπροστινού γυαλιού, επειδή μπορεί να καθαριστεί με (στεγνό) πανί μικροϊνών
- Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, το προϊόν πρέπει να απενεργοποιείται και να το αφήσετε να ψυχθεί
- Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση όπου δεν μπορείτε να το φτάσετε με το χέρι σας. Ο χειρισμός του προϊόντος όταν είναι καυτό είναι επικίνδυνος μόνο εάν χρησιμοποιείτε θερμομονωτικά γάντια

Versions



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Black



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Silver



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



LuxSpace Accent Compact Adjustable

Λεπτομέρειες για το προϊόν

LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector



RS771B LuxSpace Accent Compact Adjustable Back View



Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



LuxSpace Accent Compact Adjustable

Λεπτομέρειες για το προϊόν



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Γενικές πληροφορίες

Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επέκτα σέρβις	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
-----------------------------	---------------

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20

Έγκριση και Εφαρμογή

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,5

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
---------------------	--------

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός ονομασίας σειράς	RS771B
--------------------------	--------

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1.950 lm
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2.000 lm
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.850 lm
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.950 lm
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2.850 lm
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4.850 lm
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5.250 lm
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Στενή δέσμη
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Ευρείας δέσμης
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Μεσαίας δέσμης
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Μεσαίας δέσμης
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Ευρείας δέσμης
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Πολύ ευρείας δέσμης
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Ευρείας δέσμης
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Ευρείας δέσμης
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Ευρείας δέσμης
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWP WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWP WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWP WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWP WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Ευρείας δέσμης
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Ευρείας δέσμης

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWP WH	14 W
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWP FG WH	20,5 W
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWP FG WH	22 W
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWP WH	18,8 W
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWP WH	23 W
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWP FG WH	29 W
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWP FG WH	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWP FG WH	23,5 W
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWP FG WH	28,5 W
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	29,5 W
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	31 W
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	31 W
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWP WH	38,5 W
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWP WH	38,5 W
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWP WH	38,5 W
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWP WH	39 W
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWP WH	39 W
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWP WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWP FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWP FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ναι	1%
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Ναι	Δεν εφαρμόζεται
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWP WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWP WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWP FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWP FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWP FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWP FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWP WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWP WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWP WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWP WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWP WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Όχι	Δεν εφαρμόζεται

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Λευκό
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Λευκό
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Λευκό
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Λευκό
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Λευκό
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Λευκό
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Λευκό
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Λευκό
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Λευκό
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Λευκό
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Λευκό
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Λευκό
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Λευκό


Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Λευκό
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Λευκό
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Λευκό
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Λευκό
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Λευκό
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Λευκό
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Λευκό
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Λευκό
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Λευκό
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Λευκό
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Λευκό
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Μαύρο
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Ασημί

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)


Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101575




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101576




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101577

LuxSpace Accent Compact Adjustable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101581




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101582




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101572




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101585




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101586




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101584



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101579




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101589




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101593

LuxSpace Accent Compact Adjustable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101591




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101580




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101573




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101587




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101583




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101592



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101578




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101566




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101571

LuxSpace Accent Compact Adjustable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101588




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101594



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101574



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101570



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101590

