



# Focos potentes discretos con énfasis en la sostenibilidad

## LuxSpace Accent Compact ajustable

Gracias a la familia LuxSpace Accent Compact Adjustable, los comerciantes y los operadores de edificios pueden disfrutar de una calidad de luz superior y de la eficiencia energética líder en el mercado de la óptica PerfectAccent con un diseño de foco refinado y neutro. Potente y discreto, LuxSpace Accent combina un elevado flujo luminoso en un formato compacto. Sus reducidas dimensiones simplifican la integración del diseño y la instalación. El mantenimiento y las actualizaciones de la óptica son rápidos y no requieren herramientas. Además, los focos LuxSpace Compact Adjustable cuentan con la certificación de Iluminación circular y ofrecen múltiples opciones de integración y regulación de sistemas, tanto cableadas como inalámbricas. LuxSpace Accent Compact Adjustable permite la rotación del cabezal del foco y la inclinación bidireccional para una máxima flexibilidad de orientación. Hay disponibles recetas de iluminación mediante LED para prolongar la vida útil y mejorar la presentación visual de los alimentos, reduciendo el desperdicio y aumentando las ventas. Consulta las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

### Beneficios

- Mayor brillo y mejor confort visual para el cliente gracias a la óptica PerfectAccent
- La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo energético
- Certificado como iluminación circular con reflectores PerfectAccent de alta eficacia
- Mantenimiento y actualizaciones fáciles con el acceso sin herramientas al driver y a la óptica
- El diseño limpio y refinado del producto ayuda a que los focos se integren en los techos

# LuxSpace Accent Compact ajustable

## Características

- RS771B ofrece un elevado flujo máximo (4900 lm) en una carcasa muy compacta con dimensiones de construcción limitadas
- Disponible con reflectores de alta eficacia Perfect Accent
- Cristal frontal opcional (recomendado en entornos con polvo)
- Inclinación bidireccional para un gran control de la luz
- Disponible con recetas de iluminación mediante LED y tonalidades de LED para alimentos frescos
- Opciones de conectividad cableada (DALI) e inalámbrica

## Aplicaciones

- Tiendas 24 horas
- Supermercados e hipermercados
- Zonas de oficinas y hostelería

## Advertencias y seguridad

- Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional; el flujo se debe reducir un 3,5 % cuando se usa un cristal frontal
- La limpieza de la óptica solo debería realizarse con aire a presión; está prohibido tocar el LED o el reflector; para zonas de preparación de alimentos y zonas con altos niveles de polvo se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto se debe instalar fuera del alcance de la mano; la manipulación del producto cuando está caliente solo es posible si se utilizan guantes aislantes

## Versions





RS771B LuxSpace Accent Compact  
Adjustable Black



RS771B LuxSpace Accent Compact  
Adjustable Silver

## Plano de dimensiones



# LuxSpace Accent Compact ajustable

## Detalles del producto

LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation

Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector

RS771B LuxSpace Accent Compact Adjustable Back View



Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire

Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



# LuxSpace Accent Compact ajustable

## Detalles del producto



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

### Información general

Driver incluido	Sí
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí

### Datos técnicos de la luz

Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
---------------------------------	-------

### Operativos y eléctricos

Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No

### Mecánicos y de carcasa

Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20

### Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,5

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
------------------------------	--------

### Datos de producto

Código de gama de producto	RS771B
----------------------------	--------

### Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal)	Flujo luminoso (nom.)
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1.950 lm
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2.000 lm
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.850 lm
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.950 lm
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2.850 lm
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm

## LuxSpace Accent Compact ajustable

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4.850 lm
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5.250 lm
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm

### Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica	Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados	97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados	97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados	97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Haz muy ancho
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Haz estrecho	97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Haz ancho
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Haz ancho	97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Haz ancho
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Haz medio	97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Haz ancho
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados	97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Haz medio	97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Haz ancho	97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados	97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados	97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Haz ancho
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados	97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Haz ancho
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados			

### Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W	97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20,5 W	97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W	97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W

## LuxSpace Accent Compact ajustable

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23,5 W
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28,5 W
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	29,5 W
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	31 W
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	31 W
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	38,5 W
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	38,5 W
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	38,5 W
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W

### Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel máximo de atenuación
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	No	No aplicable
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	No aplicable
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	No aplicable
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	No	No aplicable
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	No	No aplicable
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	No	No aplicable
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Sí	1%
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Sí	No aplicable
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	No	No aplicable
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	No	No aplicable
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	No	No aplicable
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	No aplicable
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel máximo de atenuación
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	No	No aplicable
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	No	No aplicable
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	No	No aplicable
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	No	No aplicable
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	No	No aplicable
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	No	No aplicable
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	No	No aplicable
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	No	No aplicable
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	No	No aplicable
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	No	No aplicable
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	No	No aplicable
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	No	No aplicable

### Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Blanco
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanco
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanco
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Blanco
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Blanco
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Blanco
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Blanco
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Blanco
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Blanco
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanco
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Blanco
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanco
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Blanco
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Blanco
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Blanco
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Blanco
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Blanco
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Blanco
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Blanco
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Blanco
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Blanco
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Blanco
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Negro
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Plata

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2


Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3

## LuxSpace Accent Compact ajustable


Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3


### Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101575




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101576




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101577



Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101575




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101582




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101572

# LuxSpace Accent Compact ajustable


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101585




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101586




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101584




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101579




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101589




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101593



Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101591



Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101580




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101573




# LuxSpace Accent Compact ajustable


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101587




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101583




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101592




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101578




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101566




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101571



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101588




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101574



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101570

## LuxSpace Accent Compact ajustable

### Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101590

