



Krachtige, discrete spotjes met nadruk op duurzaamheid

LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

Dankzij LuxSpace Accent Compact Adjustable kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnde en neutrale spot. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. Daarnaast zijn de spots gecertificeerd voor Circular Lighting en bieden ze meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid, en kunnen ze zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Compact Adjustable kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en in twee richtingen worden gekanteld voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

Voordelen

- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken
- Hoogste rendement in zijn klasse voor een lagere CO₂-uitstoot en energiebesparingen
- Gecertificeerd als circulaire verlichting met hoogrendementsreflectoren van Perfect Accent
- Eenvoudig onderhoud en upgrades met gereedschapsloze toegang tot de driver en optieken
- Het strakke en verfijnde productontwerp zorgt voor een naadloze en onopvallende integratie van de spots met het plafond

Kenmerken

- RS771B biedt een hoge maximum lichtstroom (4900 lm) in een zeer compacte behuizing met beperkte inbouwdimensies
- Beschikbaar met hoogrendementsreflectoren van PerfectAccent
- Optioneel frontglas (geadviseerd voor stoffige omgevingen)
- Kantelbaar in twee richtingen voor meer controle over het licht
- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden

Toepassing

- Buurtwinkels
- Supermarkten en hypermarkten
- Kantoren en horecaruimten

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Versions





RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Black



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Silver

LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

Maatschets



Productgegevens

LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector



RS771B LuxSpace Accent Compact Adjustable Back View



Step1: Press the button to unlock the front face



LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

Productgegevens



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek lichtbron	120 graden
----------------------	------------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,5

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Productgegevens

Code productfamilie	RS771B
---------------------	--------

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699978808	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1.950 lm
8718699978846	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2.000 lm
8718699978860	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
8718699978877	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
8718699978884	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
8718699978891	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
8718699978907	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.850 lm
8718699978914	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
8718699978921	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.950 lm
8718699978945	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
8718699978952	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2.850 lm
8718699978969	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
8718699978976	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
8718699978983	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
8718699978990	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
8718699979010	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
8718699979027	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
8718699979034	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
8718699979041	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm

LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde				Lichtstroom
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
8718699979058	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4.850 lm	
8718699979065	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm	
8718699979072	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5.250 lm	
8718699979089	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm	
8718699979096	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm	
8718699978938	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm	
8718699979003	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm	

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Order Code	Full Product Name	Optiektype
8718699978808	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden	8718699978983	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699978846	RS771B 19S/ROSE FG WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden	8718699978990	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699978860	RS771B 19S/FMT WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden	8718699979010	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Zeer brede bundel
8718699978877	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Smalle bundel	8718699979027	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Brede bundel
8718699978884	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Brede bundel	8718699979034	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Brede bundel
8718699978891	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Middelbrede bundel	8718699979041	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Brede bundel
8718699978907	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden	8718699979058	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699978914	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Middelbrede bundel	8718699979065	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699978921	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Brede bundel	8718699979072	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699978945	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden	8718699979089	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699978952	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden	8718699979096	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699978969	RS771B 27S/ROSE FG WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden	8718699978938	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Brede bundel
8718699978976	RS771B 27S/FMT WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden	8718699979003	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699978808	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W
8718699978846	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20,5 W
8718699978860	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W
8718699978877	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W
8718699978884	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W
8718699978891	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W
8718699978907	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W
8718699978914	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W
8718699978921	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W
8718699978945	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W
8718699978952	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W
8718699978969	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
8718699978976	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699978983	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23,5 W
8718699978990	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28,5 W
8718699979010	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W
8718699979027	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	29,5 W
8718699979034	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	31 W
8718699979041	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	31 W
8718699979058	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	38,5 W
8718699979065	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	38,5 W
8718699979072	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	38,5 W
8718699979089	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
8718699979096	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W
8718699978938	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
8718699979003	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8718699978808	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699978846	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699978860	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699978877	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699978884	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699978891	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699978907	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ja	1%
8718699978914	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Ja	Niet van toepassing
8718699978921	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699978945	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699978952	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699978969	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8718699978976	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699978983	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699978990	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979010	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979027	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979034	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979041	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979058	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979065	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979072	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979089	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979096	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699978938	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Nee	Niet van toepassing
8718699979003	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Nee	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699978808	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Wit
8718699978846	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699978860	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699978877	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Wit
8718699978884	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Wit
8718699978891	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Wit
8718699978907	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Wit
8718699978914	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Wit
8718699978921	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Wit
8718699978945	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Wit
8718699978952	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Wit
8718699978969	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699978976	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Wit




Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699978983	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699978990	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979010	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Wit
8718699979027	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Wit
8718699979034	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Wit
8718699979041	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Wit
8718699979058	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979065	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979072	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979089	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979096	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Wit
8718699978938	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Zwart
8718699979003	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Zilver

Initiële prestaties (conform IEC)

LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699978808	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2	8718699978983	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699978846	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2	8718699978990	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
8718699978860	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3	8718699979010	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
8718699978877	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3	8718699979027	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
8718699978884	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3	8718699979034	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
8718699978891	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3	8718699979041	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
8718699978907	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3	8718699979058	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
8718699978914	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3	8718699979065	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
8718699978921	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3	8718699979072	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
8718699978945	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2	8718699979089	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
8718699978952	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2	8718699979096	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
8718699978969	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2	8718699978938	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
8718699978976	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3	8718699979003	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101575

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101576

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101577




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101581

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101582


Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101572

LuxSpace Accent Compact, verstelbaar


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101585




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101586




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101584




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101579




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101589




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101593



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101591




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101580




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101573

LuxSpace Accent Compact, verstelbaar


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101587




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101583




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101592




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101578




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101566




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101571



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101588




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101594




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101574

LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101570



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101590

