



Focos potentes e discretos com ênfase na sustentabilidade

LuxSpace Accent Compact ajustável

Com a família LuxSpace Accent Compact Adjustable, os comerciantes e os responsáveis de edifícios podem desfrutar de uma qualidade de luz superior e da eficiência energética líder no mercado da ótica PerfectAccent com um design de foco refinado e neutro. Potente e discreto, o foco LuxSpace Accent combina um elevado fluxo luminoso num formato compacto. O design e a instalação são fáceis graças às suas reduzidas dimensões. A manutenção e as atualizações da ótica são rápidas e não requerem ferramentas. Além disso, os focos LuxSpace Compact Adjustable estão certificados como produtos de iluminação circular e oferecem várias opções de regulação e integração do sistema, incluindo com e sem fios. A gama LuxSpace Accent Compact Adjustable permite a rotação das cabeças do foco e a inclinação bidirecional para máxima flexibilidade de direcionamento. Estão disponíveis receitas de iluminação LED para alimentos frescos, para prolongar a vida útil e melhorar a apresentação visual dos alimentos, reduzindo o desperdício e aumentando as vendas. Consulte as páginas do nosso catálogo de moda e alimentação para obter mais informações sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

Benefícios

- Mais brilho e maior conforto ocular para o cliente graças à ótica PerfectAccent
- A melhor eficácia da sua classe para reduzir a pegada de carbono e poupar no consumo de energia
- Certificada como iluminação circular com refletores PerfectAccent de elevada eficácia
- Manutenção e atualizações fáceis com acesso sem ferramentas ao controlador e à ótica
- O design limpo e refinado do produto contribui para a integração dos focos nos tetos

LuxSpace Accent Compact ajustável

Características

- O RS771B oferece um elevado fluxo máximo (4900 lm) num corpo muito compacto com dimensões de construção reduzidas
- Disponível com refletores PerfectAccent de alta eficácia
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com pó)
- Inclinação bidirecional para um ótimo controlo da luz
- Disponível com receitas de iluminação LED para alimentos frescos e tonalidades de LED
- Opções de conectividade com fios (DALI) e sem fios

Aplicação

- Lojas de conveniência
- Supermercados e hipermercados
- Áreas de escritório e hotelaria

Avisos e Segurança

- Todos os dados fotométricos são calculados sem o vidro frontal opcional. O fluxo deve ser reduzido em 3,5% ao utilizar um vidro frontal.
- A limpeza da ótica só deve ser feita com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou refletor. Para as áreas de preparação de alimentos e áreas com elevados níveis de pó, é vivamente recomendada a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode ser limpo com um pano de microfibra (seco).
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

Versões



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Black



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Silver



Desenho dimensional



LuxSpace Accent Compact ajustável

Detalhes do produto



LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass

Step4: Replace the reflector



RS771B LuxSpace Accent Compact Adjustable Back View

Step1: Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



LuxSpace Accent Compact ajustável

Detalhes do produto



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact ajustável

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim
Características técnicas da luz	
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
Funcionamento e características elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Características mecânicas e compartimento	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,5
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Dados do produto	
Código da família de produtos	RS771B

Características técnicas da luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor (Nom.)	Restituição (IRC)	Índice de Cromática		
				(Nom.)	(IRC)	Eficácia luminosa (nominal)
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	134 lm/W	1.650 lm	
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	103 lm/W	2.000 lm	
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.000 lm	
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	120 lm/W	2.000 lm	
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	131 lm/W	2.600 lm	
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm	
97890700	RS771B 27S/830 DIA- VLC-E HMB WH	3000 K	>80	133 lm/W	2.800 lm	
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm	
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.800 lm	
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU- E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.700 lm	
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU- E HWB WH	3000 K	>90	118 lm/W	2.900 lm	
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2.900 lm	
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.800 lm	
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	135 lm/W	2.700 lm	
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	119 lm/W	2.700 lm	
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4.100 lm	
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	147 lm/W	4.200 lm	
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm	
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU- E WB WH	3000 K	>90	130 lm/W	4.000 lm	
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	133 lm/W	5.000 lm	
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	139 lm/W	5.200 lm	
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	144 lm/W	5.400 lm	
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	137 lm/W	5.200 lm	
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	132 lm/W	2.600 lm	

LuxSpace Accent Compact ajustável

Order Code	Full Product Name	Índice de			
		Temperatura de cor	Restituição	Eficácia	
		correlacionada (Nom.)	Cromática (IRC)	luminosa (nominal)	Fluxo (Nom.) Luminoso
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	132 lm/W	4.100 lm

Características técnicas da luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Feixe estreito
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Feixe largo
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Feixe médio
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Feixe médio
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Feixe largo
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VVB WH	Feixe muito largo
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Feixe largo
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Feixe largo
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Feixe largo
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Feixe largo
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Feixe largo

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	11,8 W
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	19,2 W
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	25 W
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	16,6 W
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	19,6 W
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	19,6 W
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	20,5 W
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	20,5 W
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	19,8 W
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	24,5 W
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	5 W
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	35 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	19,8 W
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	23 W
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VVB WH	29 W
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	31 W
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	31 W
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	37,5 W
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	37,5 W
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	37,5 W
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	38 W
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	19,8 W
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	31 W

Controlos e regulação

LuxSpace Accent Compact ajustável

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Não	Não aplicável
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Não	Não aplicável
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Sim	1%
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Sim	Não aplicável
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Não	Não aplicável
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Não	Não aplicável
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Não	Não aplicável

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Branco
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Branco
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Branco
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Branco
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Branco
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Branco
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Branco
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Branco
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Branco
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Branco
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Branco
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Branco
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Branco
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Branco
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Branco
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Branco
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Branco
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Branco
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Branco
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Branco
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Branco
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Branco
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Preto
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Prata


Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3


Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3

LuxSpace Accent Compact ajustável


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101575




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101576




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101577




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101581




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101582




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101572



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101585




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101586




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101584

LuxSpace Accent Compact ajustável


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101579




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101589




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101593




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101591




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101580




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101573



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101587




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101583




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101592

LuxSpace Accent Compact ajustável


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101578




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101566




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101571




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101588



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101574



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101570



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101590

LuxSpace Accent Compact ajustável



© 2025 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.

www.lighting.philips.com
2025, Julho 31 - Dados sujeitos a alteração