



Ισχυρά, διακριτικά σποτ με έμφαση στην αειφορία

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Με το LuxSpace Accent Compact Elbow, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι διαχειριστές κτιρίων έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την ανώτερη ποιότητα φωτισμού και την κορυφαία στην αγορά ενεργειακή απόδοση των οπτικών συστημάτων PerfectAccent με την εκλεπτυσμένη και ουδέτερη σχεδίαση προϊόντος. Ισχυρό και διακριτικό, το LuxSpace Accent συνδυάζει την υψηλή φωτεινή ροή με το μικρό μέγεθος. Η σχεδίαση και η εγκατάσταση πραγματοποιούνται με ευκολία λόγω των μικρών διαστάσεων. Η συντήρηση και οι ενημερώσεις του οπτικού συστήματος πραγματοποιούνται γρήγορα χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Επιπλέον, τα σποτ LuxSpace Accent Compact Elbow είναι πιστοποιημένα ως προϊόντα κυκλικού φωτισμού και προσφέρουν πολλές επιλογές ενσωμάτωσης και ρύθμισης της έντασης του συστήματος, ενσύρματης και ασύρματης. Το LuxSpace Accent Compact Elbow επιτρέπει την περιστροφή και την κλίση της κεφαλής του σποτ για μέγιστη ευελιξία στόχευσης. Για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και καλύτερη οπτική απεικόνιση των τροφίμων, μείωση της σπατάλης τροφίμων και αύξηση των πωλήσεων διατίθενται ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα. Ανατρέξτε στις σελίδες του καταλόγου μας για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost και Champagne.

Οφέλη

- Περισσότερη λάμψη και αυξημένη άνεση για τα μάτια των πελατών με οπτικά συστήματα PerfectAccent
- Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία για να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα και να εξοικονομήσετε ενέργεια
- Πιστοποίηση ως αειφόρος φωτισμός με ανακλαστές PerfectAccent υψηλής απόδοσης
- Εύκολη συντήρηση και ενημερώσεις με πρόσβαση χωρίς εργαλεία στη διάταξη οδήγησης και στα οπτικά συστήματα
- Ο καθαρός και εκλεπτυσμένος σχεδιασμός συμβάλλει στην ενσωμάτωση των σποτ στην οροφή

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Χαρακτηριστικά

- Το RS772B προσφέρει υψηλή μέγιστη φωτεινή ροή (4900 lm) σε περίβλημα πολύ μικρών διαστάσεων με περιορισμένες διαστάσεις ενσωμάτωσης
- Διατίθεται με ανακλαστήρες PerfectAccent υψηλής απόδοσης
- Προαιρετικό μπροστινό γυαλί (συνιστάται για σκονισμένα περιβάλλοντα)
- Παρέχεται η δυνατότητα περιστροφής και κλίσης για εξαιρετικό έλεγχο του φωτισμού
- Διατίθεται με ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα και αποχρώσεις φωτός LED
- Επιλογές ενσύρματης (DALI) και ασύρματης συνδεσιμότητας
- Προσφέρει τη νέα ορθογώνια δέσμη για τον φωτισμό λεκτικών σημάτων ή πινακίδων σε τοίχους

Εφαρμογή

- Μίνι μάρκετ
- Σουπερμάρκετ και υπεραγορές
- Γραφεία και χώροι φιλοξενίας

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο υπολογισμός όλων των φωτομετρικών δεδομένων πραγματοποιείται χωρίς το προαιρετικό μπροστινό γυαλί. Η φωτεινή ροή μειώνεται κατά 3,5%, όταν χρησιμοποιείται μπροστινό γυαλί
- Ο καθαρισμός του οπτικού συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο με πεπιεσμένο αέρα. Απαγορεύεται να αγγίξετε τη λυχνία LED ή τον ανακλαστήρα. Για τους χώρους προετοιμασίας τροφών και χώρους με υψηλά επίπεδα σκόνης, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του προαιρετικού μπροστινού γυαλιού, επειδή μπορεί να καθαριστεί με (στεγνό) πανί μικροϊνών
- Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, το προϊόν πρέπει να απενεργοποιείται και να το αφήσετε να ψυχθεί
- Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση όπου δεν μπορείτε να το φτάσετε με το χέρι σας. Ο χειρισμός του προϊόντος όταν είναι καυτό είναι επικίνδυνος μόνο εάν χρησιμοποιείτε θερμομονωτικά γάντια

Versions





RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Black

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Λεπτομέρειες για το προϊόν



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1: Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector



LuxSpace Accent Elbow luminaires
offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front
glass maintenance and upgrading
is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Γενικές πληροφορίες

| | |
|------------------------------------|----------|
| Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Όχι |
| Αριθμός οργάνων | 1 μονάδα |
| Επέκτα σέρβις | Ναι |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής | 120 μοίρα(ες) |
|-----------------------------|---------------|

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Κατηγορία προστασίας IEC | Κατηγορία ασφαλείας II |
| Τάση εισόδου | 220 έως 240 V |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off | Όχι |

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

| | |
|--------------------------------------|------|
| Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK02 |
| Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP20 |

Έγκριση και Εφαρμογή

| | |
|----------------------------------|--|
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | +10 έως +35 °C |
| Σήμανση CE | Ναι |
| Σήμανση ENEC | Σήμανση ENEC |
| Σήμανση ευφλεκτότητας | Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες |
| Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση | Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s |
| Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM) | 1 |
| Στροβοσκοπικό εφέ | 0,5 |

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

| | |
|---------------------|--------|
| Ανοχή φωτεινής ροής | +/-10% |
|---------------------|--------|

Στοιχεία προϊόντος

| | |
|--------------------------|--------|
| Κωδικός ονομασίας σειράς | RS772B |
|--------------------------|--------|

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| 97925600 | RS772B 39S/827 PSU-E WB SI | 2700 K | >80 | 124 lm/W | 3.900 lm |
| 97918800 | RS772B 27S/930 PSU-E WB BK | 3000 K | >90 | 122 lm/W | 2.800 lm |
| 97881500 | RS772B 17S/930 PSU-E HWPB WH | 3000 K | >90 | 128 lm/W | 1.950 lm |
| 97910200 | RS772B 19S/ROSE PSU-E HWPB FG WH | 2200 K | >80 | 97 lm/W | 2.000 lm |
| 97911900 | RS772B 19S/FMT PSU-E HWPB FG WH | 3000 K | >90 | 86 lm/W | 1.900 lm |
| 97912600 | RS772B 20S/830 PSU-E NB WH | 3000 K | >80 | 105 lm/W | 2.200 lm |
| 97913300 | RS772B 27S/827 PSU-E WB WH | 2700 K | >80 | 114 lm/W | 2.700 lm |
| 97914000 | RS772B 27S/830 PSU-E MB WH | 3000 K | >80 | 117 lm/W | 2.850 lm |
| 97915700 | RS772B 27S/830 DIA- VLC-E HMB WH | 3000 K | >80 | 138 lm/W | 2.600 lm |
| 97916400 | RS772B 27S/830 WIA-E MB WH | 3000 K | >80 | 117 lm/W | 2.850 lm |
| 97917100 | RS772B 27S/840 PSU-E WB WH | 4000 K | >80 | 125 lm/W | 2.950 lm |
| 97919500 | RS772B 27S/PW930 PSU- E HWPB WH | 3000 K | >90 | 138 lm/W | 2.600 lm |
| 97920100 | RS772B 27S/PC930 PSU-E HWPB WH | 3000 K | >90 | 123 lm/W | 2.850 lm |
| 97921800 | RS772B 27S/ROSE PSU-E HWPB FG WH | 2200 K | >80 | 99 lm/W | 2.900 lm |
| 97922500 | RS772B 27S/FMT PSU-E HWPB FG WH | 3000 K | >90 | 81 lm/W | 2.600 lm |
| 97923200 | RS772B 27S/CH PSU-E HWPB FG WH | 2700 K | >80 | 115 lm/W | 2.700 lm |
| 97924900 | RS772B 27S/FR PSU-E HWPB FG WH | 5000 K | >90 | 98 lm/W | 2.700 lm |
| 97926300 | RS772B 39S/830 PSU-E VWPB WH | 3000 K | >80 | 129 lm/W | 4.000 lm |
| 97927000 | RS772B 39S/840 PSU-E WB WH | 4000 K | >80 | 135 lm/W | 4.000 lm |
| 97928700 | RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH | 3000 K | >90 | 124 lm/W | 3.850 lm |
| 97930000 | RS772B 49S/827 PSU-E HWPB WH | 2700 K | >80 | 126 lm/W | 4.850 lm |
| 97931700 | RS772B 49S/830 PSU-E HWPB WH | 3000 K | >80 | 129 lm/W | 5.000 lm |
| 97932400 | RS772B 49S/840 PSU-E HWPB WH | 4000 K | >80 | 136 lm/W | 5.250 lm |
| 97933100 | RS772B 49S/930 PSU-E HWPB WH | 3000 K | >90 | 125 lm/W | 4.900 lm |

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

| Order Code | Full Product Name | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| 97934800 | RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | 3000 K | >90 | 125 lm/W | 4.900 lm |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Τύπος οπτικού συστήματος |
|------------|---------------------------------|--|
| 97925600 | RS772B 39S/827 PSU-E WB SI | Ευρείας δέσμης |
| 97918800 | RS772B 27S/930 PSU-E WB BK | Ευρείας δέσμης |
| 97881500 | RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97910200 | RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97911900 | RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97912600 | RS772B 20S/830 PSU-E NB WH | Στενή δέσμη |
| 97913300 | RS772B 27S/827 PSU-E WB WH | Ευρείας δέσμης |
| 97914000 | RS772B 27S/830 PSU-E MB WH | Μεσαίας δέσμης |
| 97915700 | RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών |
| 97916400 | RS772B 27S/830 WIA-E MB WH | Μεσαίας δέσμης |
| 97917100 | RS772B 27S/840 PSU-E WB WH | Ευρείας δέσμης |
| 97919500 | RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97920100 | RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97921800 | RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |

| Order Code | Full Product Name | Τύπος οπτικού συστήματος |
|------------|--------------------------------|--|
| 97922500 | RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97923200 | RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97924900 | RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97926300 | RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH | Πολύ ευρείας δέσμης |
| 97927000 | RS772B 39S/840 PSU-E WB WH | Ευρείας δέσμης |
| 97928700 | RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - οριζόντιας δέσμης |
| 97930000 | RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97931700 | RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97932400 | RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97933100 | RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97934800 | RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

| Order Code | Full Product Name | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|-----------------------------|----------------------|
| 97925600 | RS772B 39S/827 PSU-E WB SI | 31,5 W |
| 97918800 | RS772B 27S/930 PSU-E WB BK | 23 W |
| 97881500 | RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH | 14 W |

| Order Code | Full Product Name | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| 97910200 | RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | 20,5 W |
| 97911900 | RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | 22 W |
| 97912600 | RS772B 20S/830 PSU-E NB WH | 20,5 W |

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

| Order Code | Full Product Name | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| 97913300 | RS772B 27S/827 PSU-E WB WH | 23,5 W |
| 97914000 | RS772B 27S/830 PSU-E MB WH | 23,5 W |
| 97915700 | RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | 19 W |
| 97916400 | RS772B 27S/830 WIA-E MB WH | 23,5 W |
| 97917100 | RS772B 27S/840 PSU-E WB WH | 23,5 W |
| 97919500 | RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | 18,8 W |
| 97920100 | RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | 23 W |
| 97921800 | RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | 29 W |
| 97922500 | RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | 31,5 W |
| 97923200 | RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | 23,5 W |

| Order Code | Full Product Name | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|--------------------------------|----------------------|
| 97924900 | RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | 28,5 W |
| 97926300 | RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH | 31,5 W |
| 97927000 | RS772B 39S/840 PSU-E WB WH | 29,5 W |
| 97928700 | RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH | 31 W |
| 97930000 | RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH | 38,5 W |
| 97931700 | RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH | 38,5 W |
| 97932400 | RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH | 38,5 W |
| 97933100 | RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH | 39 W |
| 97934800 | RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | 39 W |

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

| Order Code | Full Product Name | Με ρύθμιση έντασης | Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης |
|------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 97925600 | RS772B 39S/827 PSU-E WB SI | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97918800 | RS772B 27S/930 PSU-E WB BK | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97881500 | RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97910200 | RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97911900 | RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97912600 | RS772B 20S/830 PSU-E NB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97913300 | RS772B 27S/827 PSU-E WB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97914000 | RS772B 27S/830 PSU-E MB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97915700 | RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | Ναι | 1% |
| 97916400 | RS772B 27S/830 WIA-E MB WH | Ναι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97917100 | RS772B 27S/840 PSU-E WB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97919500 | RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97920100 | RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |

| Order Code | Full Product Name | Με ρύθμιση έντασης | Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης |
|------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 97921800 | RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97922500 | RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97923200 | RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97924900 | RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97926300 | RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97927000 | RS772B 39S/840 PSU-E WB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97928700 | RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97930000 | RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97931700 | RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97932400 | RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97933100 | RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97934800 | RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

| Order Code | Full Product Name | Χρώμα περιβλήματος |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| 97925600 | RS772B 39S/827 PSU-E WB SI | Ασημί |
| 97918800 | RS772B 27S/930 PSU-E WB BK | Μαύρο |
| 97881500 | RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH | Λευκό |
| 97910200 | RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Λευκό |
| 97911900 | RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | Λευκό |
| 97912600 | RS772B 20S/830 PSU-E NB WH | Λευκό |
| 97913300 | RS772B 27S/827 PSU-E WB WH | Λευκό |
| 97914000 | RS772B 27S/830 PSU-E MB WH | Λευκό |
| 97915700 | RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | Λευκό |
| 97916400 | RS772B 27S/830 WIA-E MB WH | Λευκό |
| 97917100 | RS772B 27S/840 PSU-E WB WH | Λευκό |
| 97919500 | RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | Λευκό |
| 97920100 | RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | Λευκό |

| Order Code | Full Product Name | Χρώμα περιβλήματος |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| 97921800 | RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Λευκό |
| 97922500 | RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | Λευκό |
| 97923200 | RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | Λευκό |
| 97924900 | RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | Λευκό |
| 97926300 | RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH | Λευκό |
| 97927000 | RS772B 39S/840 PSU-E WB WH | Λευκό |
| 97928700 | RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH | Λευκό |
| 97930000 | RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH | Λευκό |
| 97931700 | RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH | Λευκό |
| 97932400 | RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH | Λευκό |
| 97933100 | RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH | Λευκό |
| 97934800 | RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | Λευκό |


Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό


| Order Code | Full Product Name | Αρχική χρωματικότητα |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| 97925600 | RS772B 39S/827 PSU-E WB SI | (0.458,0.410)<3 |
| 97918800 | RS772B 27S/930 PSU-E WB BK | (0.434,0.403)<2 |
| 97881500 | RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH | (0.434,0.403)<2 |
| 97910200 | RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | (0.478,0.382)<2 |
| 97911900 | RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | (0.457,0.385)<3 |
| 97912600 | RS772B 20S/830 PSU-E NB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 97913300 | RS772B 27S/827 PSU-E WB WH | (0.458,0.410)<3 |
| 97914000 | RS772B 27S/830 PSU-E MB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 97915700 | RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 97916400 | RS772B 27S/830 WIA-E MB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 97917100 | RS772B 27S/840 PSU-E WB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 97919500 | RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | (0.422,0.386)<2 |
| 97920100 | RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | (0.422,0.386)<2 |

| Order Code | Full Product Name | Αρχική χρωματικότητα |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| 97921800 | RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | (0.478,0.382)<2 |
| 97922500 | RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | (0.457,0.385)<3 |
| 97923200 | RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | (0.458,0.410)<3 |
| 97924900 | RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | (0.343,0.331)<3 |
| 97926300 | RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 97927000 | RS772B 39S/840 PSU-E WB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 97928700 | RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH | (0.434,0.403)<2 |
| 97930000 | RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH | (0.458,0.410)<3 |
| 97931700 | RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 97932400 | RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 97933100 | RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH | (0.434,0.403)<2 |
| 97934800 | RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | (0.422,0.386)<2 |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101616




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101602




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101612



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101609




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101610




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101603


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101611




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101596




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101619




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101618




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101601




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101620



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101599




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101613




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101608


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101614




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101617




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101606




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101607




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101605




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101567



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101598




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101595



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101604

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101597

