



Krachtige, discrete spotjes met een duurzaam tintje

LuxSpace Accent Compact Elbow

Dankzij LuxSpace Accent Compact Elbow kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnd en neutraal productontwerp. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. LuxSpace Accent Compact Elbow spots zijn gecertificeerd voor Circular Lighting en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid, ze kunnen zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Compact Elbow kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en uit het plafond worden geroteerd voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

LuxSpace Accent Compact Elbow

Voordelen

- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken
- Hoogste rendement in zijn klasse voor een lagere CO₂-uitstoot en energiebesparingen
- Gecertificeerd als circulaire verlichting met hoogrendementsreflectoren van Perfect Accent
- Eenvoudig onderhoud en upgrades met gereedschapsloze toegang tot de driver en optieken
- Het strakke en verfijnde productontwerp zorgt voor een naadloze en onopvallende integratie van de spots met het plafond

Kenmerken

- RS772B biedt een hoge maximum lichtstroom (4900 lm) in een zeer compacte behuizing met beperkte inbouwdimensies
- Beschikbaar met hoogrendementsreflectoren van PerfectAccent
- Optioneel frontglas (geadviseerd voor stoffige omgevingen)
- Kan volledig uit het plafond worden geroteerd en gekanteld voor betere lichtbediening
- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden
- Levert een rechthoekige lichtstraal voor de verlichting van woordmerken en spandoeken op muren

Toepassing

- Buurtwinkels
- Supermarkten en hypermarkten
- Kantoren en horecaruimten

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Versions





RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Black

LuxSpace Accent Compact Elbow

Maatschets



Productgegevens



RS772B LuxSpace Accent Compact Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector

LuxSpace Accent Compact Elbow

Productgegevens



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--------|
| Driver/VSA inbegrepen | Ja |
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Aantal VSA's | 1 unit |
| Servicetag | Ja |

Gegevens lichttechniek

| | |
|----------------------|------------|
| Bundelhoek lichtbron | 120 graden |
|----------------------|------------|

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II |
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Geschikt voor willekeurige schakeling | Nee |

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|--------------------|-------|
| IK-classificatie | IK02 |
| Beschermingsklasse | IP 20 |

Keurmerken en classificaties

| | |
|-------------------------------|--|
| Bereik omgevingstemperatuur | +10 tot +35 °C |
| CE-markering | Ja |
| ENEC-markering | ENEC-markering |
| Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 30 s |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,5 |

Initiële prestaties (conform IEC)

| | |
|------------------------|--------|
| Tolerantie lichtstroom | +/-10% |
|------------------------|--------|

Productgegevens

| | |
|---------------------|--------|
| Code productfamilie | RS772B |
|---------------------|--------|

Gegevens lichttechniek (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Gecorreleerde | | | |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| | | kleurtemperatuur (nom.) | Kleurweergave-index (CRI) | Lichtrendement (gespec.) (nom.) | Lichtstroom |
| 8718699979256 | RS772B 39S/827 PSU-E WB SI | 2700 K | >80 | 124 lm/W | 3.900 lm |
| 8718699979188 | RS772B 27S/930 PSU-E WB BK | 3000 K | >90 | 122 lm/W | 2.800 lm |
| 8718699978815 | RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH | 3000 K | >90 | 128 lm/W | 1.950 lm |
| 8718699979102 | RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | 2200 K | >80 | 97 lm/W | 2.000 lm |
| 8718699979119 | RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | 3000 K | >90 | 86 lm/W | 1.900 lm |
| 8718699979126 | RS772B 20S/830 PSU-E NB WH | 3000 K | >80 | 105 lm/W | 2.200 lm |
| 8718699979133 | RS772B 27S/827 PSU-E WB WH | 2700 K | >80 | 114 lm/W | 2.700 lm |
| 8718699979140 | RS772B 27S/830 PSU-E MB WH | 3000 K | >80 | 117 lm/W | 2.850 lm |
| 8718699979157 | RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | 3000 K | >80 | 138 lm/W | 2.600 lm |
| 8718699979164 | RS772B 27S/830 WIA-E MB WH | 3000 K | >80 | 117 lm/W | 2.850 lm |
| 8718699979171 | RS772B 27S/840 PSU-E WB WH | 4000 K | >80 | 125 lm/W | 2.950 lm |
| 8718699979195 | RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | 3000 K | >90 | 138 lm/W | 2.600 lm |
| 8718699979201 | RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | 3000 K | >90 | 123 lm/W | 2.850 lm |
| 8718699979218 | RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | 2200 K | >80 | 99 lm/W | 2.900 lm |

LuxSpace Accent Compact Elbow

| Order Code | Full Product Name | Gecorreleerde | | | | Lichtstroom |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|-------------|
| | | kleurtemperatuur (nom.) | Kleurweergave-index (CRI) | Lichtrendement (gespec.) (nom.) | | |
| 8718699979225 | RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | 3000 K | >90 | 81 lm/W | 2.600 lm | |
| 8718699979232 | RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | 2700 K | >80 | 115 lm/W | 2.700 lm | |
| 8718699979249 | RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | 5000 K | >90 | 98 lm/W | 2.700 lm | |
| 8718699979263 | RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH | 3000 K | >80 | 129 lm/W | 4.000 lm | |
| 8718699979270 | RS772B 39S/840 PSU-E WB WH | 4000 K | >80 | 135 lm/W | 4.000 lm | |
| 8718699979287 | RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH | 3000 K | >90 | 124 lm/W | 3.850 lm | |
| 8718699979300 | RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH | 2700 K | >80 | 126 lm/W | 4.850 lm | |
| 8718699979317 | RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH | 3000 K | >80 | 129 lm/W | 5.000 lm | |
| 8718699979324 | RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH | 4000 K | >80 | 136 lm/W | 5.250 lm | |
| 8718699979331 | RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH | 3000 K | >90 | 125 lm/W | 4.900 lm | |
| 8718699979348 | RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | 3000 K | >90 | 125 lm/W | 4.900 lm | |

Gegevens lichttechniek (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Optiektype | Order Code | Full Product Name | Optiektype |
|---------------|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------|---|
| 8718699979256 | RS772B 39S/827 PSU-E WB SI | Brede bundel | 8718699979195 | RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden |
| 8718699979188 | RS772B 27S/930 PSU-E WB BK | Brede bundel | 8718699979201 | RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden |
| 8718699978815 | RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden | 8718699979218 | RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden |
| 8718699979102 | RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden | 8718699979225 | RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden |
| 8718699979119 | RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden | 8718699979232 | RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden |
| 8718699979126 | RS772B 20S/830 PSU-E NB WH | Smalle bundel | 8718699979249 | RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden |
| 8718699979133 | RS772B 27S/827 PSU-E WB WH | Brede bundel | | | |
| 8718699979140 | RS772B 27S/830 PSU-E MB WH | Middelbrede bundel | | | |
| 8718699979157 | RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden | | | |
| 8718699979164 | RS772B 27S/830 WIA-E MB WH | Middelbrede bundel | | | |
| 8718699979171 | RS772B 27S/840 PSU-E WB WH | Brede bundel | | | |

LuxSpace Accent Compact Elbow

| Order Code | Full Product Name | Optiektype |
|---------------|--------------------------------|---|
| 8718699979263 | RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH | Zeer brede bundel |
| 8718699979270 | RS772B 39S/840 PSU-E WB WH | Brede bundel |
| 8718699979287 | RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH | Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel |
| 8718699979300 | RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden |
| 8718699979317 | RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden |

| Order Code | Full Product Name | Optiektype |
|---------------|-------------------------------|---|
| 8718699979324 | RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden |
| 8718699979331 | RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden |
| 8718699979348 | RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code | Full Product Name | Energieverbruik |
|---------------|---------------------------------|-----------------|
| 8718699979256 | RS772B 39S/827 PSU-E WB SI | 31,5 W |
| 8718699979188 | RS772B 27S/930 PSU-E WB BK | 23 W |
| 8718699978815 | RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH | 14 W |
| 8718699979102 | RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | 20,5 W |
| 8718699979119 | RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | 22 W |
| 8718699979126 | RS772B 20S/830 PSU-E NB WH | 20,5 W |
| 8718699979133 | RS772B 27S/827 PSU-E WB WH | 23,5 W |
| 8718699979140 | RS772B 27S/830 PSU-E MB WH | 23,5 W |
| 8718699979157 | RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | 19 W |
| 8718699979164 | RS772B 27S/830 WIA-E MB WH | 23,5 W |
| 8718699979171 | RS772B 27S/840 PSU-E WB WH | 23,5 W |
| 8718699979195 | RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | 18,8 W |
| 8718699979201 | RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | 23 W |

| Order Code | Full Product Name | Energieverbruik |
|---------------|---------------------------------|-----------------|
| 8718699979218 | RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | 29 W |
| 8718699979225 | RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | 31,5 W |
| 8718699979232 | RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | 23,5 W |
| 8718699979249 | RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | 28,5 W |
| 8718699979263 | RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH | 31,5 W |
| 8718699979270 | RS772B 39S/840 PSU-E WB WH | 29,5 W |
| 8718699979287 | RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH | 31 W |
| 8718699979300 | RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH | 38,5 W |
| 8718699979317 | RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH | 38,5 W |
| 8718699979324 | RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH | 38,5 W |
| 8718699979331 | RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH | 39 W |
| 8718699979348 | RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | 39 W |

Dimbaarheid en regelsystemen

| Order Code | Full Product Name | Dimbaar | Maximaal dimniveau |
|---------------|---------------------------------|---------|---------------------|
| 8718699979256 | RS772B 39S/827 PSU-E WB SI | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979188 | RS772B 27S/930 PSU-E WB BK | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699978815 | RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979102 | RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979119 | RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979126 | RS772B 20S/830 PSU-E NB WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979133 | RS772B 27S/827 PSU-E WB WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979140 | RS772B 27S/830 PSU-E MB WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979157 | RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | Ja | 1% |
| 8718699979164 | RS772B 27S/830 WIA-E MB WH | Ja | Niet van toepassing |
| 8718699979171 | RS772B 27S/840 PSU-E WB WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979195 | RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | Nee | Niet van toepassing |

| Order Code | Full Product Name | Dimbaar | Maximaal dimniveau |
|---------------|---------------------------------|---------|---------------------|
| 8718699979201 | RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979218 | RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979225 | RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979232 | RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979249 | RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979263 | RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979270 | RS772B 39S/840 PSU-E WB WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979287 | RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979300 | RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979317 | RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979324 | RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979331 | RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH | Nee | Niet van toepassing |
| 8718699979348 | RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | Nee | Niet van toepassing |

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| Order Code | Full Product Name | Kleur behuizing |
|---------------|----------------------------|-----------------|
| 8718699979256 | RS772B 39S/827 PSU-E WB SI | Zilver |

| Order Code | Full Product Name | Kleur behuizing |
|---------------|----------------------------|-----------------|
| 8718699979188 | RS772B 27S/930 PSU-E WB BK | Zwart |

LuxSpace Accent Compact Elbow

| Order Code | Full Product Name | Kleur behuizing |
|---------------|---------------------------------|-----------------|
| 8718699978815 | RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH | Wit |
| 8718699979102 | RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Wit |
| 8718699979119 | RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | Wit |
| 8718699979126 | RS772B 20S/830 PSU-E NB WH | Wit |
| 8718699979133 | RS772B 27S/827 PSU-E WB WH | Wit |
| 8718699979140 | RS772B 27S/830 PSU-E MB WH | Wit |
| 8718699979157 | RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | Wit |
| 8718699979164 | RS772B 27S/830 WIA-E MB WH | Wit |
| 8718699979171 | RS772B 27S/840 PSU-E WB WH | Wit |
| 8718699979195 | RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | Wit |
| 8718699979201 | RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | Wit |
| 8718699979218 | RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Wit |


| Order Code | Full Product Name | Kleur behuizing |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| 8718699979225 | RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | Wit |
| 8718699979232 | RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | Wit |
| 8718699979249 | RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | Wit |
| 8718699979263 | RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH | Wit |
| 8718699979270 | RS772B 39S/840 PSU-E WB WH | Wit |
| 8718699979287 | RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH | Wit |
| 8718699979300 | RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH | Wit |
| 8718699979317 | RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH | Wit |
| 8718699979324 | RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH | Wit |
| 8718699979331 | RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH | Wit |
| 8718699979348 | RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | Wit |

Initiële prestaties (conform IEC)


| Order Code | Full Product Name | Aanvankelijke kleurkwaliteit |
|---------------|---------------------------------|------------------------------|
| 8718699979256 | RS772B 39S/827 PSU-E WB SI | (0.458,0.410)<3 |
| 8718699979188 | RS772B 27S/930 PSU-E WB BK | (0.434,0.403)<2 |
| 8718699978815 | RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH | (0.434,0.403)<2 |
| 8718699979102 | RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | (0.478,0.382)<2 |
| 8718699979119 | RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | (0.457,0.385)<3 |
| 8718699979126 | RS772B 20S/830 PSU-E NB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 8718699979133 | RS772B 27S/827 PSU-E WB WH | (0.458,0.410)<3 |
| 8718699979140 | RS772B 27S/830 PSU-E MB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 8718699979157 | RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 8718699979164 | RS772B 27S/830 WIA-E MB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 8718699979171 | RS772B 27S/840 PSU-E WB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 8718699979195 | RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | (0.422,0.386)<2 |
| 8718699979201 | RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | (0.422,0.386)<2 |

| Order Code | Full Product Name | Aanvankelijke kleurkwaliteit |
|---------------|---------------------------------|------------------------------|
| 8718699979218 | RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | (0.478,0.382)<2 |
| 8718699979225 | RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | (0.457,0.385)<3 |
| 8718699979232 | RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | (0.458,0.410)<3 |
| 8718699979249 | RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | (0.343,0.331)<3 |
| 8718699979263 | RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 8718699979270 | RS772B 39S/840 PSU-E WB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 8718699979287 | RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH | (0.434,0.403)<2 |
| 8718699979300 | RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH | (0.458,0.410)<3 |
| 8718699979317 | RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 8718699979324 | RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 8718699979331 | RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH | (0.434,0.403)<2 |
| 8718699979348 | RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | (0.422,0.386)<2 |


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101616




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101602




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101612

LuxSpace Accent Compact Elbow


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101609




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101610




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101603




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101611




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101596




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101619



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101618




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101601




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101620

LuxSpace Accent Compact Elbow


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101599




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101613




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101608




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101614




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101617




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101606



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101607




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101605




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101567

LuxSpace Accent Compact Elbow


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101598**



**Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101595**



**Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101604**



**Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101597**

