



Leistungsstarke, schlichte Einbaustrahler mit Fokus auf Nachhaltigkeit

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Performance kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

Vorteile

- Mit PerfectAccent-Optik für intensivere Brillanz auf der Ware und mehr Sehkomfort für die Kunden
- Geringerer CO₂-Ausstoß und Energieverbrauch dank der besten Lichtausbeute
- Circular-Lighting-Certified mit PerfectAccent-Reflektoren mit hoher Lichtausbeute
- Einfache Wartung und Tausch der Reflektoren durch werkzeuglosen Zugang zu Treiber und Optiken
- Das Produkt fügt sich dank seines dezenten und präzisen Produktdesigns hervorragend in die Decke ein

Merkmale

- Hoher maximaler Lichtstrom (6.000 lm) in einem sehr kompakten Gehäuse mit begrenztem Einbaumaß
- Erhältlich mit PerfectAccent-Reflektoren mit hoher Lichtausbeute
- Frontglas aus Echtglas optional erhältlich (empfohlen nur in staubigen Umgebungen)
- Bidirektionale Neigung für mehr Kontrolle über das Licht möglich
- Erhältlich mit LED-Lichtrezepten zur Präsentation frischer Lebensmittel
- Kabelgebundene (Dali) und kabellose Steuerungsoptionen erhältlich

Anwendung

- Supermärkte und Verbrauchermärkte
- Ladengeschäfte
- Hotel- und Gastgewerbe

Hinweise

- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Versions





RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Black



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Silver

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

Abmessungsskizzen



Produktdetails

LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation

Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector

Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire

RS781B LuxSpace Accent Performance Adjustable Back View



LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

Produktdetails

Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit

Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
------------------------------------	----------

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

Mechanik und Gehäuse

Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Produktdaten

Produktfamiliencode	RS781B
---------------------	--------

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste				Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)		
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3.400 lm	
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm	
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3.850 lm	
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm	
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm	
97940900	RS781B 39S/ PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4.000 lm	
97942300	RS781B 27S/ ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm	
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm	
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3.750 lm	
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4.800 lm	
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5.100 lm	
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	120 lm/W	4.700 lm	
97950800	RS781B 49S/ PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4.750 lm	
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	2700 K	>80	123 lm/W	6.100 lm	

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)		
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	3000 K	>80	126 lm/W	6.300 lm
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4.700 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Tiefstrahlend (NB)
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad

Order Code	Full Product Name	Optik
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Breitstrahlend (WB)
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Sehr breitstrahlend

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	39 W
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	50 W
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	50 W
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Nein	Nicht anwendbar
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Nein	Nicht anwendbar
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ja	1%
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Ja	Nicht anwendbar
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Nein	Nicht anwendbar
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Nein	Nicht anwendbar
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nein	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Weiß
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Weiß
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Weiß
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Weiß
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Weiß
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Weiß
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Weiß
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Weiß
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Weiß


Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Weiß
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Weiß
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Weiß
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Weiß
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Weiß
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Weiß
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Schwarz
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Silber

Initialkennwerte (IEC-konform)


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	(0.458,0.410)<3
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101638




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101637




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101622

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101621




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101623




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101632




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101634




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101630




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101625



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101568




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101635




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101633

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101629




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101628



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101624



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101626



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101636

