



Leistungsstarke, schlichte Einbaustrahler mit Fokus auf Nachhaltigkeit

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar

Mit dem herauschwenkbarem LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent Optik in einem veredelten und neutralen Produktdesign. Die leistungsstarke und unauffällige LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und Aufrüstung der Optiken erfolgt schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die LuxSpace Accent Performance Elbow Spots für die Kreislaufwirtschaft zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Spotkopf der LuxSpace Accent Performance Elbow kann gedreht und für eine optimale Ausrichtung aus der Decke herausgewinkelt werden. Für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind LED-Lichtszenerarien für frische Lebensmittel erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar

Vorteile

- Mit PerfectAccent Optik für ein stärkeres Funkeln und mehr Augenkomfort für die Kunden
- Optimale Effizienz für geringeren CO₂-Ausstoß und Energieeinsparungen
- Für die Kreislaufwirtschaft zertifizierte Beleuchtung mit äußerst effizienten PerfectAccent-Reflektoren
- Einfache Wartung und Aufrüstung durch werkzeuglosen Zugang zu Betriebsgerät und Optiken
- Der Spot fügt sich dank seines sauberen und präzisen Produktdesigns hervorragend in Decken ein

Merkmale

- RS782B bietet einen hohen maximalen Lichtstrom (6000 lm) in einem sehr kompakten Gehäuse mit begrenzten Einbaumaßen
- Erhältlich mit PerfectAccent Reflektoren mit hoher Lichtausbeute
- Frontglas optional erhältlich (empfohlen in staubigen Umgebungen)
- Kann für eine hervorragende Lichtsteuerung vollständig gedreht und aus der Decke herausgewinkelt werden
- Erhältlich mit LED-Lichtsznarien zur Präsentation frischer Lebensmittel und LED-Varianten
- Kabelgebundene (DALI) und kabellose Verbindungsoptionen erhältlich

Anwendung

- Lebensmittelgeschäfte
- Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte
- Büros und Hotel- und Gastgewerbe

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Versions





RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Black



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Silver

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar

Abmessungsskizzen



Produktdetails



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar

Produktdetails



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Produktfamiliencode	RS782B

Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
----------------------------	----------------

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	CE-Zeichen
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Anwendungsbedingungen

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
---	------

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste				Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)		
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	90	124 lm/W	3.850 lm	
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	80	103 lm/W	3.400 lm	
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	80	123 lm/W	3.900 lm	
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	80	130 lm/W	3.850 lm	
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	80	123 lm/W	3.900 lm	
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	80	135 lm/W	4.000 lm	
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	90	133 lm/W	4.000 lm	
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	80	99 lm/W	2.900 lm	
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	90	81 lm/W	2.600 lm	
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	80	121 lm/W	3.750 lm	
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	80	125 lm/W	4.800 lm	
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	80	132 lm/W	5.100 lm	

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)		
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	90	120 lm/W	4.700 lm
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	90	122 lm/W	4.750 lm
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	80	122 lm/W	4.700 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Breitstrahlend (WB)
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Tiefstrahlend (NB)
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad

Order Code	Full Product Name	Optik
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Sehr breitstrahlend

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	39 W
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Nein
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Nein
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Nein
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ja
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Ja
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Nein
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Nein
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nein
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Nein
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Nein
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Nein
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Nein
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Nein
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nein

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Schwarz
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Weiß
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Weiß
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Weiß
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Weiß
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Weiß
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Weiß
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Weiß
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Weiß
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Weiß
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Weiß
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Weiß
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Weiß
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Silber

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Nicht anwendbar
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Nicht anwendbar
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Nicht anwendbar
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	1%
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Nicht anwendbar
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Nicht anwendbar
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Nicht anwendbar
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nicht anwendbar
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Nicht anwendbar
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Nicht anwendbar
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Nicht anwendbar
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Nicht anwendbar
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Nicht anwendbar
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nicht anwendbar

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101649

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101648

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101642

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101640

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101652

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101645

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101643

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101653

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101647

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101654

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101651

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101641

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101569

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101644

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101655

