



# **GreenSpace Accent Stromschienenstrahler Mini – ein flexibler, kostengünstiger und kompakter Allrounder für Anwendungen im Einzelhandel**

## **GreenSpace Accent Stromschienenstrahler Mini**

Der GreenSpace Accent Stromschienenstrahler Mini ist der kleinste Strahler in der GreenSpace Accent Produktfamilie. Dank seines sauberen und kleinen Designs mit einem Durchmesser von nur 80 mm und des integrierten Onboard-Treibers fügt sich der Strahler unauffällig in die Geschäftsumgebung ein. Die hohe Leistung und die Philips Food LED-Lichtrezepte verleihen ihm hervorragende Eigenschaften für den Lebensmitteleinzelhandel und kleine Geschäfte in Innenstädten. Die volle Bandbreite an Abstrahlungswinkeln und die Philips Fashion LED-Varianten erzeugen eine hohe Lichtqualität für eine optimale Präsentation von Modekollektionen. Daher eignet sich der Strahler für viele verschiedene Anwendungen im Einzelhandel.

# GreenSpace Accent Stromschienenstrahler Mini

## Vorteile

- Klares, robustes und neutrales Design
- Hoher Lichtstrom in kompakter Größe
- Das integrierte Onboard-Betriebsgerät und der kleine Schienenadapter ermöglicht die Installation zahlreicher Spots auch bei geringer Schienenlänge
- Gleichbleibend hohe Energieeffizienz über die gesamte Nutzlebensdauer des Produkts

## Merkmale

- Werkzeuglose Installation und Neuausrichtung auf der Schiene
- Erhältlich mit hohem Lichtstrom bis zu 3900 lm, einer großen Auswahl an Optiken, optionalen Blendschutzklappen als Zubehör
- Inklusive LED-Lichtrezepten für Modegeschäfte und den Lebensmitteleinzelhandel
- Erhältlich für normale Netzteile (PSU), digitales Dimmen (DALI)


## Anwendung

- Lebensmitteleinzelhandel
- Modegeschäfte
- Hotel- und Gastgewerbe

## Hinweise

- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.
- Die Leuchte sollte gemäß den Anweisungen in der Montageanleitung montiert und abmontiert werden.

## Abmessungsskizzen



# GreenSpace Accent Stromschienenstrahler Mini

## Produktdetails



ST315T PSU BK Greenspace  
Accent Projector mini lens detail



ST315T PSU SI Greenspace Accent  
Projector mini lens detail



ST315T PSU WH Greenspace  
Accent Projector mini side view



ST315T PSU BK Greenspace  
Accent Projector mini front view



ST315T PSU WH Greenspace  
Accent Projector mini front view



ST315T PSU SI Greenspace Accent  
Projector mini side view



ST315T PSU SI Greenspace Accent  
Projector mini front view



ST315T PSU WH Greenspace  
Accent Projector mini back view  
hinge detail

# GreenSpace Accent Stromschienenstrahler Mini

## Produktdetails



ST315T BK Greenspace accent  
Projector mini + ST710Z BD BK  
Barndoor



ST315T PSU BK Greenspace  
Accent Projector mini side view



ST315T PSU WH Greenspace  
Accent Projector mini lens detail



ST315T PSU BK Greenspace  
Accent Projector mini back view  
hinge detail



ST315T PSU SI Greenspace Accent  
Projector mini back view hinge  
detail

# GreenSpace Accent Stromschienenstrahler Mini

## Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Betriebsgerät	-
Lampenfamiliencode	-
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Produktfamiliencode	ST315T

## Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Typ optische Abdeckung	Acrylglaswanne/- abdeckung
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5

## Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

## Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
----------------------------	----------------

## Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	CE-Zeichen
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

## Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

## Anwendungsbedingungen

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
--	------

## Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste				Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)		
41343900	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	2700 K	80	125 lm/W	2.700 lm	
41344600	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	3000 K	80	121 lm/W	2.850 lm	
40906700	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	3000 K	80	121 lm/W	2.850 lm	
40910400	ST315T LED20S/ PW930 PSU FR12 BK	3000 K	90	107 lm/W	2.000 lm	
40911100	ST315T LED27S/ PW930 PSU FR18 BK	3000 K	90	121 lm/W	2.800 lm	
40913500	ST315T LED27S/ PW930 PSU FR24 BK	3000 K	90	121 lm/W	2.800 lm	
40914200	ST315T LED27S/ PW930 PSD FR24 BK	3000 K	90	121 lm/W	2.800 lm	
40915900	ST315T LED27S/ PW930 PSU FR30 BK	3000 K	90	121 lm/W	2.800 lm	
40916600	ST315T LED27S/ PW930 PSU FR36 BK	3000 K	90	121 lm/W	2.800 lm	
40917300	ST315T LED27S/ PW930 PSU FR60 BK	3000 K	90	121 lm/W	2.800 lm	
40920300	ST315T LED20S/ PC930 PSU FR12 BK	3000 K	90	98 lm/W	1.800 lm	
96521100	ST315T LED39S/830 PSU FR24 BK	3000 K	80	129 lm/W	4.000 lm	
96522800	ST315T LED39S/830 PSU FR36 BK	3000 K	80	129 lm/W	4.000 lm	
96523500	ST315T LED39S/830 PSU FR60 BK	3000 K	80	129 lm/W	4.000 lm	
96524200	ST315T LED39S/827 PSU FR24 BK	2700 K	80	124 lm/W	3.900 lm	
96525900	ST315T LED39S/827 PSU FR36 BK	2700 K	80	124 lm/W	3.900 lm	

## GreenSpace Accent Stromschiene Strahler Mini

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)		
96526600	ST315T LED39S/840 PSU FR24 BK	4000 K	80	135 lm/W	4.000 lm
96527300	ST315T LED39S/840 PSU FR36 BK	4000 K	80	135 lm/W	4.000 lm
41345300	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	3000 K	80	121 lm/W	2.850 lm
40912800	ST315T LED27S/ PW930 PSU FR24 WH	3000 K	90	121 lm/W	2.800 lm
40921000	ST315T LED27S/ PC930 PSU FR24 WH	3000 K	90	119 lm/W	2.750 lm
96512900	ST315T LED39S/830 PSU FR24 WH	3000 K	80	129 lm/W	4.000 lm
96513600	ST315T LED39S/830 PSU FR30 WH	3000 K	80	129 lm/W	4.000 lm
96514300	ST315T LED39S/830 PSU FR36 WH	3000 K	80	129 lm/W	4.000 lm
96515000	ST315T LED39S/830 PSU FR60 WH	3000 K	80	129 lm/W	4.000 lm
96516700	ST315T LED39S/827 PSU FR24 WH	2700 K	80	124 lm/W	3.900 lm
96517400	ST315T LED39S/827 PSU FR36 WH	2700 K	80	124 lm/W	3.900 lm
96518100	ST315T LED39S/840 PSU FR24 WH	4000 K	80	135 lm/W	4.000 lm
96519800	ST315T LED39S/840 PSU FR36 WH	4000 K	80	135 lm/W	4.000 lm
96528000	ST315T LED39S/830 PSU FR24 SI	3000 K	80	129 lm/W	4.000 lm
96529700	ST315T LED39S/830 PSU FR36 SI	3000 K	80	129 lm/W	4.000 lm

### Lichttechnische Daten (2/2)

## GreenSpace Accent Stromschienenstrahler Mini

Order Code	Full Product Name	Anzahl	
		Lichtquellen	Optik
41343900	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	-	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 24°
41344600	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	-	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 24°
40906700	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	-	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 36°
40910400	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	-	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 12°
40911100	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	-	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 18°
40913500	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	-	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 24°
40914200	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	-	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 24°
40915900	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	-	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 30°
40916600	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	-	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 36°
40917300	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	-	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 60°
40920300	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	-	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 12°
96521100	ST315T LED39S/830 PSU FR24 BK	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 24°
96522800	ST315T LED39S/830 PSU FR36 BK	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 36°
96523500	ST315T LED39S/830 PSU FR60 BK	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 60°
96524200	ST315T LED39S/827 PSU FR24 BK	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 24°
96525900	ST315T LED39S/827 PSU FR36 BK	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 36°

Order Code	Full Product Name	Anzahl	
		Lichtquellen	Optik
96526600	ST315T LED39S/840 PSU FR24 BK	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 24°
96527300	ST315T LED39S/840 PSU FR36 BK	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 36°
41345300	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	-	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 24°
40912800	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	-	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 24°
40921000	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	-	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 24°
96512900	ST315T LED39S/830 PSU FR24 WH	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 24°
96513600	ST315T LED39S/830 PSU FR30 WH	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 30°
96514300	ST315T LED39S/830 PSU FR36 WH	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 36°
96515000	ST315T LED39S/830 PSU FR60 WH	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 60°
96516700	ST315T LED39S/827 PSU FR24 WH	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 24°
96517400	ST315T LED39S/827 PSU FR36 WH	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 36°
96518100	ST315T LED39S/840 PSU FR24 WH	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 24°
96519800	ST315T LED39S/840 PSU FR36 WH	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 36°
96528000	ST315T LED39S/830 PSU FR24 SI	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 24°
96529700	ST315T LED39S/830 PSU FR36 SI	1	Facettierter Reflektor mit Abstrahlungswinkeln von 36°

### Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
41343900	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	23,5 W
41344600	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	23,5 W
40906700	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	23,5 W
40910400	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	18,5 W
40911100	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	23,5 W
40913500	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	23,5 W
40914200	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	23,5 W
40915900	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	23,5 W
40916600	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	23,5 W
40917300	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	23,5 W
40920300	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	18,5 W
96521100	ST315T LED39S/830 PSU FR24 BK	31,5 W
96522800	ST315T LED39S/830 PSU FR36 BK	31,5 W
96523500	ST315T LED39S/830 PSU FR60 BK	31,5 W
96524200	ST315T LED39S/827 PSU FR24 BK	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
96525900	ST315T LED39S/827 PSU FR36 BK	31,5 W
96526600	ST315T LED39S/840 PSU FR24 BK	29,5 W
96527300	ST315T LED39S/840 PSU FR36 BK	29,5 W
41345300	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	23,5 W
40912800	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	23,5 W
40921000	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	23 W
96512900	ST315T LED39S/830 PSU FR24 WH	31,5 W
96513600	ST315T LED39S/830 PSU FR30 WH	31,5 W
96514300	ST315T LED39S/830 PSU FR36 WH	31,5 W
96515000	ST315T LED39S/830 PSU FR60 WH	31,5 W
96516700	ST315T LED39S/827 PSU FR24 WH	31,5 W
96517400	ST315T LED39S/827 PSU FR36 WH	31,5 W
96518100	ST315T LED39S/840 PSU FR24 WH	29,5 W
96519800	ST315T LED39S/840 PSU FR36 WH	29,5 W
96528000	ST315T LED39S/830 PSU FR24 SI	31,5 W

# GreenSpace Accent Stromschienenstrahler Mini

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
96529700	ST315T LED39S/830 PSU FR36 SI	31.5 W

## Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
41343900	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	Nein
41344600	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	Nein
40906700	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	Nein
40910400	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	Nein
40911100	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	Nein
40913500	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	Nein
40914200	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	Ja
40915900	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	Nein
40916600	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	Nein
40917300	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	Nein
40920300	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	Nein
96521100	ST315T LED39S/830 PSU FR24 BK	Nein
96522800	ST315T LED39S/830 PSU FR36 BK	Nein
96523500	ST315T LED39S/830 PSU FR60 BK	Nein
96524200	ST315T LED39S/827 PSU FR24 BK	Nein
96525900	ST315T LED39S/827 PSU FR36 BK	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
96526600	ST315T LED39S/840 PSU FR24 BK	Nein
96527300	ST315T LED39S/840 PSU FR36 BK	Nein
41345300	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	Nein
40912800	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	Nein
40921000	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	Nein
96512900	ST315T LED39S/830 PSU FR24 WH	Nein
96513600	ST315T LED39S/830 PSU FR30 WH	Nein
96514300	ST315T LED39S/830 PSU FR36 WH	Nein
96515000	ST315T LED39S/830 PSU FR60 WH	Nein
96516700	ST315T LED39S/827 PSU FR24 WH	Nein
96517400	ST315T LED39S/827 PSU FR36 WH	Nein
96518100	ST315T LED39S/840 PSU FR24 WH	Nein
96519800	ST315T LED39S/840 PSU FR36 WH	Nein
96528000	ST315T LED39S/830 PSU FR24 SI	Nein
96529700	ST315T LED39S/830 PSU FR36 SI	Nein

## Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
41343900	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	Schwarz
41344600	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	Schwarz
40906700	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	Schwarz
40910400	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	Schwarz
40911100	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	Schwarz
40913500	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	Schwarz
40914200	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	Schwarz
40915900	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	Schwarz
40916600	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	Schwarz
40917300	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	Schwarz
40920300	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	Schwarz
96521100	ST315T LED39S/830 PSU FR24 BK	Schwarz
96522800	ST315T LED39S/830 PSU FR36 BK	Schwarz
96523500	ST315T LED39S/830 PSU FR60 BK	Schwarz
96524200	ST315T LED39S/827 PSU FR24 BK	Schwarz
96525900	ST315T LED39S/827 PSU FR36 BK	Schwarz

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
96526600	ST315T LED39S/840 PSU FR24 BK	Schwarz
96527300	ST315T LED39S/840 PSU FR36 BK	Schwarz
41345300	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	Weiß
40912800	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	Weiß
40921000	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	Weiß
96512900	ST315T LED39S/830 PSU FR24 WH	Weiß
96513600	ST315T LED39S/830 PSU FR30 WH	Weiß
96514300	ST315T LED39S/830 PSU FR36 WH	Weiß
96515000	ST315T LED39S/830 PSU FR60 WH	Weiß
96516700	ST315T LED39S/827 PSU FR24 WH	Weiß
96517400	ST315T LED39S/827 PSU FR36 WH	Weiß
96518100	ST315T LED39S/840 PSU FR24 WH	Weiß
96519800	ST315T LED39S/840 PSU FR36 WH	Weiß
96528000	ST315T LED39S/830 PSU FR24 SI	Silber
96529700	ST315T LED39S/830 PSU FR36 SI	Silber

## Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
41343900	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	(0.458,0.410)<3
41344600	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	(0.434,0.403)<3
40906700	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	(0.434,0.403)<3
40910400	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	(0.422,0.386)<2
40911100	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	(0.422,0.386)<2
40913500	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
40914200	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	(0.422,0.386)<2
40915900	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	(0.422,0.386)<2
40916600	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	(0.422,0.386)<2
40917300	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	(0.422,0.386)<2
40920300	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	(0.422,0.386)<2
96521100	ST315T LED39S/830 PSU FR24 BK	(0.434,0.403)<3



## GreenSpace Accent Stromschienenstrahler Mini

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
96522800	ST315T LED39S/830 PSU FR36 BK	(0.434,0.403)<3
96523500	ST315T LED39S/830 PSU FR60 BK	(0.434,0.403)<3
96524200	ST315T LED39S/827 PSU FR24 BK	(0.458,0.410)<3
96525900	ST315T LED39S/827 PSU FR36 BK	(0.458,0.410)<3
96526600	ST315T LED39S/840 PSU FR24 BK	(0.382,0.380)<3
96527300	ST315T LED39S/840 PSU FR36 BK	(0.382,0.380)<3
41345300	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	(0.434,0.403)<3
40912800	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	(0.422,0.386)<2
40921000	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	(0.422,0.386)<2
96512900	ST315T LED39S/830 PSU FR24 WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
96513600	ST315T LED39S/830 PSU FR30 WH	(0.434,0.403)<3
96514300	ST315T LED39S/830 PSU FR36 WH	(0.434,0.403)<3
96515000	ST315T LED39S/830 PSU FR60 WH	(0.434,0.403)<3
96516700	ST315T LED39S/827 PSU FR24 WH	(0.458,0.410)<3
96517400	ST315T LED39S/827 PSU FR36 WH	(0.458,0.410)<3
96518100	ST315T LED39S/840 PSU FR24 WH	(0.382,0.380)<3
96519800	ST315T LED39S/840 PSU FR36 WH	(0.382,0.380)<3
96528000	ST315T LED39S/830 PSU FR24 SI	(0.434,0.403)<3
96529700	ST315T LED39S/830 PSU FR36 SI	(0.434,0.403)<3

### Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
41343900	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	1 %
41344600	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	10 %
40906700	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	10 %
40910400	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	10 %
40911100	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	10 %
40913500	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	10 %
40914200	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	10 %
40915900	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	10 %
40916600	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	10 %
40917300	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	10 %
40920300	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	10 %
96521100	ST315T LED39S/830 PSU FR24 BK	1 %
96522800	ST315T LED39S/830 PSU FR36 BK	1 %
96523500	ST315T LED39S/830 PSU FR60 BK	1 %
96524200	ST315T LED39S/827 PSU FR24 BK	1 %
96525900	ST315T LED39S/827 PSU FR36 BK	1 %

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
96526600	ST315T LED39S/840 PSU FR24 BK	1 %
96527300	ST315T LED39S/840 PSU FR36 BK	1 %
41345300	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	10 %
40912800	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	10 %
40921000	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	10 %
96512900	ST315T LED39S/830 PSU FR24 WH	1 %
96513600	ST315T LED39S/830 PSU FR30 WH	1 %
96514300	ST315T LED39S/830 PSU FR36 WH	1 %
96515000	ST315T LED39S/830 PSU FR60 WH	1 %
96516700	ST315T LED39S/827 PSU FR24 WH	1 %
96517400	ST315T LED39S/827 PSU FR36 WH	1 %
96518100	ST315T LED39S/840 PSU FR24 WH	1 %
96519800	ST315T LED39S/840 PSU FR36 WH	1 %
96528000	ST315T LED39S/830 PSU FR24 SI	1 %
96529700	ST315T LED39S/830 PSU FR36 SI	1 %

### Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910500465627

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910500465626

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910500465638

# GreenSpace Accent Stromschienenstrahler Mini

## Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910500465629

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910500465643

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910500465639

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910500465635

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910500465637

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910500465634

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910500465644

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910500465633

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910500465636

# GreenSpace Accent Stromschienenstrahler Mini

## Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910500465628

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910500465640

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100338

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100335

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100343

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100333

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100329

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100337

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100331

# GreenSpace Accent Stromschienenstrahler Mini

## Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100336

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100342

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100326

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100340

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100341

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100332

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100328

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100327

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100330

# GreenSpace Accent Stromschienenstrahler Mini

## Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - ST315TI -  
910505100339

